

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Magnifying Lense c/w Magnet
日本 **マグネット付拡大鏡**

特長 ●レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブタイプです。
●レンズを回転させることができます。
●目が疲れない径100mmの大型レンズを使用しています。

仕様 ●全高:482mm
●レンズ径:100mm
●倍率:2倍
●焦点距離:250mm

製造国 ●日本

発注単位1個 (価格改定日 19.01) トラスコ中山機 [752444]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	吸着力(N)	マグネット幅(mm)	マグネット奥行(mm)	マグネット高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
219-8541	TMK-80	¥8,400	¥11,200	800	50	60	55	1	1.4	236(87)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

リーフ Long Eye Point Stand Loupe
日本 **スタンドルーペ“ロングアイポイント”** 修理可能

特長 ●レンズから20cmほど目を離しても鮮明に見ることができます。
●フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。

用途 ●精密部品の検査。

仕様 ●幅×奥行:80×100mm
●アーム長さ:215mm
●全高:140mm

材質 ●レンズ:ガラス
製造国 ●日本

発注単位1台 (価格改定日 20.01) 株式会社 京葉光器 [380079]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
331-6696	LON-04S	¥19,500	¥21,000	4	φ36	1	660	0(-)
331-6718	LON-07S	¥21,821	¥23,500	7	φ36	1	690	0(-)
331-6734	LON-10S	¥25,536	¥27,500	10	φ36	1	710	11(69)

☎商品のお問い合わせ:043-251-5037 <http://www.keiyo-kouki.jp/>

カナテック Magnetic Lens Stand Magtens[®]
日本 **“マグレンズ”** RoHS

特長 ●明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。
●フレキシブル支柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。

仕様 ●全高:481mm
●レンズ径:100mm
●倍率:2倍

製造国 ●日本

発注単位1個 (価格改定日 20.01) カナテック機 [288606]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	吸着力(N)	マグネット幅(mm)	マグネット奥行(mm)	マグネット高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
107-6906	MR-2C	¥15,700	¥15,700	800	50	58.5	54	1	1.5	7(175)

☎商品のお問い合わせ:03-5823-7014 <http://www.kanetec.co.jp/>

ピーク Light Scale Loupe
日本 **ライトスケールルーペ(目盛付)**

特長 ●光量不足を補う照明装置をつけ検査機能が向上しました。

用途 ●表面の形状検査。

仕様 ●替ランプ:交換不可
●電源:単4乾電池×2本(別売)
●白色LED

材質 ●レンズ:ガラス
製造国 ●日本

品番 測定範囲(mm) 最小目盛(mm)

2016-L	14	0.1
2055-L	8	0.1
2037-L	5	0.05

対応電池 ¥225 (税抜価格)
発注コード 423-4073 単4
品番 TLR03G-P4S 4本入

発注単位1個 (価格改定日 20.01) 東海産業機 [643200]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
165-3431	2016-L	¥8,563	¥11,400	15	φ13	174	1	80	0(-)
276-5390	2055-L	¥8,125	¥10,900	20	φ12	174	1	75	0(-)
276-5403	2037-L	¥7,750	¥10,350	30	φ7	174	1	56	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3834-5711

ピーク Light Scale Loupe
日本 **ライトスケールルーペ(目盛付)**

特長 ●光量不足を補う照明装置をつけ検査機能が向上。利用範囲も広くなりました。

用途 ●表面の形状検査。

仕様 ●替ランプ:探見球2.5V
●電源:単2乾電池×2本(別売)

材質 ●レンズ:ガラス
製造国 ●日本

品番 測定範囲(mm) 最小目盛(mm)

1998	20	0.1
2028	30	0.1

対応電池 ¥203 (税抜価格)
発注コード 423-4081 単2
品番 TLR14G-P2S 2本入

発注単位1個 (価格改定日 20.01) 東海産業機 [643200]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
102-4671	1998	¥5,550	¥7,400	7	φ18	175	1	118	3(43)
102-4680	2028	¥7,063	¥9,450	10	φ20	185	1	134	103(87)

☎商品のお問い合わせ:03-3834-5711

ピーク Light Loupe
日本 **ライト・ルーペ**

特長 ●光量不足を補う照明装置をつけ検査機能が向上。利用範囲も広くなりました。

用途 ●表面の形状検査。

仕様 ●替ランプ:探見球2.5V
●電源:単2乾電池×2本(別売)

材質 ●レンズ:ガラス
製造国 ●日本

品番 測定範囲(mm) 最小目盛(mm)

102-4663	1987	¥2,500	¥3,350	3.5	53×53	190	1	120	6(200)
102-4647	1966	¥2,113	¥2,810	10	φ25	175	1	81	526(214)
102-4655	2023	¥3,200	¥4,270	15	φ19	180	1	90	143(133)

対応電池 ¥203 (税抜価格)
発注コード 423-4081 単2
品番 TLR14G-P2S 2本入

発注単位1個 (価格改定日 20.01) 東海産業機 [643200]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
102-4663	1987	¥2,500	¥3,350	3.5	53×53	190	1	120	6(200)
102-4647	1966	¥2,113	¥2,810	10	φ25	175	1	81	526(214)
102-4655	2023	¥3,200	¥4,270	15	φ19	180	1	90	143(133)

☎商品のお問い合わせ:03-3834-5711

ピーク Light Loupe
日本 **ライト・ルーペ**

特長 ●光量不足を補う照明装置をつけ検査機能が向上しました。

用途 ●表面の形状検査。

仕様 ●替ランプ:交換不可
●電源:単4乾電池×2本(別売)
●白色LED

材質 ●レンズ:ガラス
製造国 ●日本

品番 測定範囲(mm) 最小目盛(mm)

276-5373	1964-L	¥5,063	¥6,750	22	φ12	174	1	62	0(-)
276-5381	1996-L	¥4,875	¥6,450	30	φ7	174	1	50	0(-)

対応電池 ¥225 (税抜価格)
発注コード 423-4073 単4
品番 TLR03G-P4S 4本入

発注単位1個 (価格改定日 20.01) 東海産業機 [643200]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
276-5373	1964-L	¥5,063	¥6,750	22	φ12	174	1	62	0(-)
276-5381	1996-L	¥4,875	¥6,450	30	φ7	174	1	50	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3834-5711

リーフ Loupe with Changeable Intensity of Light
日本 **“インテンスルーペ”**

特長 ●白色LEDを4カ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
●光量調整可能です。(乱反射防止)

用途 ●金属・電子部品の検査。
●印刷物・製版の校正。

仕様 ●電源:ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
●替ランプ:交換不可

材質 ●レンズ:ガラス
製造国 ●日本

品番 レンズタイプ

ITS-05	アロマートレンズ
ITS-10	トリプレットレンズ

対応電池 ¥143 (税抜価格)
発注コード 342-6912 1
品番 LR441BS 個入

発注単位1個 (価格改定日 20.01) 株式会社 京葉光器 [380079]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
288-3244	ITS-05	¥24,607	¥26,500	5	φ30	130	12	70	3(25)
288-3252	ITS-10	¥26,929	¥29,000	10	φ20.5	130	12	80	2(23)

☎商品のお問い合わせ:043-251-5037 <http://www.keiyo-kouki.jp/>