

# スタンド式ルーペ

コンパクトで普及型  
ガラスレンズ使用の高倍率  
ジョイントタイプのユニバーサルスタンド式



品番	倍率	レンズ径	レンズ構成	寸法 (mm)	重量	作業距離	価格
5021	4x	45 mm	シングル	φ45×125H	100g	約 70 mm	¥3,800 (税込¥4,180)
5022	10x	28 mm	ダブル	φ45×100H	100g	約 20 mm	¥5,300 (税込¥5,830)
5023	15x	21 mm	スリレンズ	φ45×90H	95g	約 10 mm	¥5,500 (税込¥6,050)

(ベースタイプ)

本体サイズ\* (最大)  
35×220H  
ベースサイズ\*  
60×90×6t

## ハイパワーアームルーペ

2枚構成(10倍)・3枚構成(15倍)の高倍率タイプ  
ベースタイプ・マグネットタイプの2種類  
角度・高さの調整可能

(マグネットタイプ)

本体サイズ\* (最大)  
35×255H  
マグネット部サイズ\*  
40×30×35H



ARM-5022

品番	倍率	レンズ径	レンズ構成	重量	作業距離	価格
ARM-5022	10x	28 mm	ダブル	350g	約 20 mm	¥7,200 (税込 ¥7,920)
ARM-5023	15x	21 mm	スリレンズ	330g	約 10 mm	¥8,300 (税込 ¥9,130)
MAG-5022	10x	28 mm	ダブル	330g	約 20 mm	¥10,500 (税込¥11,550)
MAG-5023	15x	21 mm	スリレンズ	310g	約 10 mm	¥12,000 (税込¥13,200)



MAG-5022

## フレキシブルルーペ

安定性に優れている鋳物ベース  
自由自在に出来るフレキシブルスタンド  
ガラスレンズ (シングル)

品番	倍率	レンズ径	寸法 (mm)	重量	作業距離	価格
FL-90	2.2x	90 mm	90×70×325H	860g	約 220 mm	¥7,700 (税込 ¥8,470)



FL-90

ベーススタント型

## レンズ径30mm LEDライト付ルーペ

アクロマートレンズ(コート付)により色収差・歪曲収差補正  
スタンド部分は、長さ・高さ・角度調節可能  
LEDライト付

マグネットスタント型



STA-06S/LED

本体サイズ\* (最大)mm  
170×140H  
ベースサイズ\*mm  
60×90×6t

品番	倍率	重量	作業距離	価格
STA-06S/LED	6x	470g	約 50 mm	¥24,500 (税込¥26,950)
STA-12S/LED	12x	520g	約 15 mm	¥29,000 (税込¥31,900)
STA-16S/LED	16x	560g	約 9 mm	¥33,000 (税込¥36,300)
MAG-06S/LED	6x	450g	約 50 mm	¥27,500 (税込¥30,250)
MAG-12S/LED	12x	500g	約 15 mm	¥32,000 (税込¥35,200)
MAG-16S/LED	16x	540g	約 9 mm	¥36,500 (税込¥40,150)



本体サイズ\* (最大)mm  
170×165H  
マグネット部サイズ\*mm  
40×30×35H

MAG-12S/LED

## ハイグレード スタンドルーペ

高級63mm アクロマートレンズ使用



ベースサイズ 150×100×20 mm (サイズ表示は3点共通です)

品番	倍率	レンズ径	重量	作業距離	価格
KS-35	3x & 5x	各 63 mm	3,800g	3x 約 110mm・5x 約 65mm	¥99,000 (税込¥108,900)
KS-03	3x	63 mm	3,200g	約 110mm	¥66,000 (税込 ¥72,600)
KS-05	5x	63 mm	3,200g	約 65 mm	¥77,000 (税込 ¥84,700)