

300V 電子・通信機器用ビニル電線

RoHS対応


用途：電子・通信機器用内部配線 ※アミューズメントにはアミューズメント機器用電線を推奨

特長：可とう性、加工性に優れています。

《KV》電子・通信機器用ビニル電線



《SHKV》電子・通信機器用耐熱ビニル電線



品名・記号	規格	環境対応	定格電圧	耐熱性	難燃性	絶縁材
KV	JCS 3368	RoHS	300V	60℃	60° 傾斜難燃	PVC
SHKV				105℃	垂直難燃	

品名・記号	導体			絶縁体	仕上外径 mm	導体抵抗 (20℃) Ω/km以下	概算質量 kg/km	標準条長 m
	公称 断面積 mm ²	構成 素線数/素線径 本/mm A	外径 mm	厚さ mm				
KV	0.3	12/0.18	0.70	0.40	1.5	61.1	5	200
	0.5	20/0.18	0.90	0.50	1.9	36.7	8	200
	0.75	30/0.18	1.10	0.50	2.1	24.4	11	200
	1.25	50/0.18	1.50	0.60	2.7	14.7	18	200
SHKV	0.3	12/0.18	0.70	0.40	1.5	61.1	5	500
	0.5	20/0.18	0.90	0.50	1.9	36.7	8	500