

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

KEIBA High Grade Hi-leverage Side Cutting Pliers
ハイグレード・ザ・ハイレベレージペンチ



同商品群
在庫数 **22** アイテム



FC-118

特長 ●可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。
 ●神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。
 ●感触がダイレクトに伝わりやすく滑りにくい梨地仕様のグリップです。
材質 ●マルトロイⅠ (KA70CRF2)
 ●グリップ:ポリ塩化ビニール
製造国 ●日本

発注単位1丁

(価格改定日 19.05) 株式会社マルト長谷川工作所 [868915]


発注コード	品番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望小売価格 (1丁)	切断能力 (mm)			落下防止用ひも取付穴	全長 (mm)	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				鉄線	ピアノ線	VA線 (VVF)					
760-8039	FC-118	¥4,643	¥6,190	φ2.8	φ2.0	2.6×3芯	無	203	6	340	29(100)
760-8047	FC-119	¥5,198	¥6,930	φ3.4	φ2.0	2.6×3芯	無	223	6	420	28(80)

☎商品のお問い合わせ:0256-33-3350 <https://www.keiba-tool.com/>

KEIBA Smooth Rotation Side Cutting Pliers
スムーズ・ローテーション・ペンチ



同商品群
在庫数 **22** アイテム



SR-107

特長 ●可動部の一部に砲金を組み込むことで、スムーズな円滑と耐久性を実現しています。
 ●神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅡ」を使用しています。
 ●滑りにくいエラストマーグリップです。
材質 ●マルトロイⅡ (SK7MF2)
 ●グリップ:エラストマー樹脂
製造国 ●日本

発注単位1丁

(価格改定日 19.05) 株式会社マルト長谷川工作所 [868915]

発注コード	品番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望小売価格 (1丁)	切断能力 (mm)			落下防止用ひも取付穴	全長 (mm)	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				硬線	軟線	VA線 (VVF)					
760-8781	SR-107	¥2,738	¥3,650	φ2.0	φ2.6	-	無	188	6	290	124(100)

☎商品のお問い合わせ:0256-33-3350 <https://www.keiba-tool.com/>

KEIBA Power-up Side Cutting Pliers
パワーアップペンチ



同商品群
在庫数 **22** アイテム



PU-166G (グレー)

PU-166R (レッド)

特長 ●通常のペンチに比べ約2倍のパワーを発揮できる構造です。
 ●神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。
 ●1988年グッドデザイン賞、1998年デザインオブザイヤー、1999年ロングライフデザイン賞受賞商品です。
材質 ●マルトロイⅠ (KA70CRF2)
 ●グリップ:ポリ塩化ビニール
製造国 ●日本

発注単位1丁

(価格改定日 19.05) 株式会社マルト長谷川工作所 [868915]

発注コード	品番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望小売価格 (1丁)	切断能力 (mm)			色	落下防止用ひも取付穴	全長 (mm)	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				硬線	軟線	VA線 (VVF)						
760-8691	PU-166G	¥3,683	¥4,910	φ1.8	φ2.3	-	グレー	無	175	6	179	51(165)
760-8705	PU-166R	¥3,683	¥4,910	φ1.8	φ2.3	-	レッド	無	175	6	179	36(79)

☎商品のお問い合わせ:0256-33-3350 <https://www.keiba-tool.com/>

KEIBA High-Leverage Side Cutting Pliers
ハイレベレージペンチ



同商品群
在庫数 **22** アイテム



PHL-118

特長 ●偏芯構造と長い刃でピアノ線やφ2.6mm3芯線もラクラク切断できます。
 ●神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。
 ●1996年グッドデザイン賞受賞商品です。
材質 ●マルトロイⅠ (KA70CRF2)
 ●グリップ:ポリ塩化ビニール
製造国 ●日本

発注単位1丁

(価格改定日 19.05) 株式会社マルト長谷川工作所 [868915]

発注コード	品番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望小売価格 (1丁)	切断能力 (mm)			落下防止用ひも取付穴	全長 (mm)	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				鉄線	ピアノ線	VA線 (VVF)					
760-8501	PHL-118	¥3,593	¥4,790	φ2.8	φ2.0	2.6×3芯	無	203	6	340	9(25)
760-8519	PHL-119	¥4,013	¥5,350	φ3.4	φ2.0	2.6×3芯	無	223	6	420	25(109)

☎商品のお問い合わせ:0256-33-3350 <https://www.keiba-tool.com/>

KEIBA Side cutting pliers
ペンチ



同商品群
在庫数 **22** アイテム



PV-106

特長 ●0.3mmφの軟線から太い硬線まで切断できる高精度の刃仕上げです。
 ●幅広い用途に使用可能なビニールハンドルタイプです。
材質 ●マルトロイⅡ (SK7MF2)
 ●グリップ:ポリ塩化ビニール
製造国 ●日本

発注単位1丁

(価格改定日 19.05) 株式会社マルト長谷川工作所 [868915]

発注コード	品番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望小売価格 (1丁)	切断能力 (mm)			落下防止用ひも取付穴	全長 (mm)	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				硬線	軟線	VA線 (VVF)					
828-3851	PV-106	¥2,303	¥3,070	φ1.8	φ2.3	-	無	163	6	215	27(54)
828-3852	PV-107	¥2,415	¥3,220	φ2.0	φ2.6	-	無	188	6	280	52(90)
828-3853	PV-108	¥2,670	¥3,560	φ2.3	φ3.2	-	無	213	6	380	44(47)

☎商品のお問い合わせ:0256-33-3350 <https://www.keiba-tool.com/>