

ステンレス鋼

ボールバルブ 600型

製品記号

呼び径	面間 (mm)	価格
1/4 ^B 8 ^A	39	¥2,450
3/8 10	44	¥2,590
1/2 15	56.5	¥3,210
3/4 20	59	¥3,710
1 25	71	¥4,670
1 1/4 32	78	¥7,970
1 1/2 40	83	¥10,400
2 50	100	¥14,300

操作機	レバー
ボデー	SCS13A…ロストワックス
ステム	SUS316/SUS304…1/2 ^B ~1/2 ^B SUS304…3/8 ^B ~2 ^B
ボール	SUS316…1/2 ^B ~3/8 ^B SUS304…1/2 ^B ~2 ^B
ボールシート	グラスファイバー入PTFE
パッキン	グラスファイバー入PTFE
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	レデューストボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	圧力-温度基準…SUS35
参照頁	

ボール (SCS13A)

600型



輸入国
CAD

UTK

面間 (mm)	価格
39	¥2,450
44	¥2,590
56.5	¥3,210
59	¥3,710
71	¥4,670
78	¥7,970
83	¥10,400
100	¥14,300

操作機	レバー
ボデー	SCS13A…ロストワックス
ステム	SUS316/SUS304…1/2 ^B ~1/2 ^B SUS304…3/8 ^B ~2 ^B
ボール	SUS316…1/2 ^B ~3/8 ^B SUS304…1/2 ^B ~2 ^B
ボールシート	グラスファイバー入PTFE
パッキン	グラスファイバー入PTFE
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	レデューストボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	圧力-温度基準…SUS35
参照頁	

ボール (SCS14A)

600型



輸入国
CAD

UTKM

面間 (mm)	価格
39	¥3,040
44	¥3,240
56.5	¥4,020
59	¥4,660
71	¥5,880
78	¥9,990
83	¥13,100
100	¥18,100

操作機	レバー
ボデー	SCS14A…ロストワックス
ステム	SUS316
ボール	SUS316
ボールシート	グラスファイバー入PTFE
パッキン	グラスファイバー入PTFE
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	レデューストボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	圧力-温度基準…SUS35
参照頁	RoHS適合品…RoHS3

ボール (SCS13A)

600型



輸入国
CAD

UTKW

面間 (mm)	価格
39	¥2,450
44	¥2,590
56.5	¥3,210
59	¥3,710
71	¥4,670

操作機	蝶形ハンドル
ボデー	SCS13A…ロストワックス
ステム	SUS316/SUS304…1/2 ^B ~1/2 ^B SUS304…3/8 ^B ~1 ^B
ボール	SUS316…1/2 ^B ~3/8 ^B SUS304…1/2 ^B ~1 ^B
ボールシート	グラスファイバー入PTFE
パッキン	グラスファイバー入PTFE
ハンドル	ZDC2
方式	フローティング
ボア径	レデューストボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	圧力-温度基準…SUS35
参照頁	

ボール (SCS14A)

600型



輸入国
CAD

UTKMW

面間 (mm)	価格
39	¥3,040
44	¥3,240
56.5	¥4,020
59	¥4,660
71	¥5,880

操作機	蝶形ハンドル
ボデー	SCS14A…ロストワックス
ステム	SUS316
ボール	SUS316
ボールシート	グラスファイバー入PTFE
パッキン	グラスファイバー入PTFE
ハンドル	ZDC2
方式	フローティング
ボア径	レデューストボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	圧力-温度基準…SUS35
参照頁	RoHS適合品…RoHS3

ステンレス鋼

ボールバルブ 800型・1000型

製品記号

呼び径	面間 (mm)	価格
1/2 ^B 15 ^A	60	¥5,800
3/4 20	70	¥6,740
1 25	80	¥9,400
1 1/4 32	95	¥14,300
1 1/2 40	108	¥18,500
2 50	124	¥25,800

操作機	レバー
ボデー	SCS14A…ロストワックス
キャップ	SCS14A
ステム	SUS316+Crめっき
ボール	SUS316
ボールシート	PTFE
パッキン	PTFE
ガスケット	PTFE
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	レデューストボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	圧力-温度基準…SUS35
参照頁	
備考	JV8-1適合

ボール (SCS14A)

800型



JV
輸入国
CAD

UTHM

面間 (mm)	価格
60	¥5,800
70	¥6,740
80	¥9,400
95	¥14,300
108	¥18,500
124	¥25,800

操作機	レバー
ボデー	SCS14A…ロストワックス
キャップ	SCS14A
ステム	SUS316+Crめっき
ボール	SUS316
ボールシート	PTFE
パッキン	PTFE
ガスケット	PTFE
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	レデューストボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	圧力-温度基準…SUS35
参照頁	
備考	JV8-1適合

ボール (SCS14A)

1000型



輸入国
CAD

UTFM

面間 (mm)	価格
62	¥9,090
73	¥10,600
85	¥15,000
98	¥22,400
108	¥29,100
124	¥40,200

操作機	レバー
ボデー	SCS14A…ロストワックス
キャップ	SCS14A
ステム	SUS316+Crめっき
ボール	SUS316/SCS14A
ボールシート	ハイバタイトPTFE
パッキン	PTFE
ガスケット	PTFE
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	フルボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	圧力-温度基準…SUS35
参照頁	
備考	RoHS適合品…RoHS3

ボール (SCS13A)

1000型



JV
輸入国
CAD

UTHL

面間 (mm)	価格
60	¥7,250
70	¥8,210
80	¥11,400
95	¥15,800
108	¥20,100
124	¥27,700

操作機	レバー
ボデー	SCS13A…ロストワックス
キャップ	SCS13A
ステム	SUS304+Crめっき
ボール	SUS304
ボールシート	ハイバタイトPTFE
パッキン	PTFE
ガスケット	PTFE
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	レデューストボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	圧力-温度基準…SUS35
参照頁	
備考	ロングネック SAS358適合品…特注 JV8-1適合