

基陽



Nylon Case Which Holds A Tool & Materials

ツールバッグ“HUMHEMシリーズ”

同商品群
在庫数 **65** アイ
テム



HM113-K
(2段 内側ホルダ付・ブラック)

HM113-N
(2段 内側ホルダ付・ネイビー)

HM113-BR
(2段 内側ホルダ付・ブラウン)



HM2219-K
(ビス・ネジ収納・ブラック)



HM2219-N
(ビス・ネジ収納・ネイビー)



HM2219-BR
(ビス・ネジ収納・ブラウン)



HM24206-K
(マチ付 2段・ブラック)



HM24206-N
(マチ付 2段・ネイビー)



HM24206-BR
(マチ付 2段・ブラウン)



HM127-K
(薄型 2段・ブラック)



HM127-N
(薄型 2段・ネイビー)



HM127-BR
(薄型 2段・ブラウン)

ウエストバッグ

発注単位1個

（基陽 [377364]）

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	形状	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
770-7584	HM113-K	¥4,179	¥4,500	ブラック	2段 内側ホルダ付	230×120×220	1	300	49(98)
770-7592	HM113-N	¥4,179	¥4,500	ネイビー	2段 内側ホルダ付	230×120×220	1	300	22(96)
770-7576	HM113-BR	¥4,179	¥4,500	ブラウン	2段 内側ホルダ付	230×120×220	1	300	12(86)
770-7738	HM2219-K	¥3,714	¥4,000	ブラック	ビス・ネジ収納	145×90×180	1	175	21(66)
770-7746	HM2219-N	¥3,714	¥4,000	ネイビー	ビス・ネジ収納	145×90×180	1	175	21(300)
770-7720	HM2219-BR	¥3,714	¥4,000	ブラウン	ビス・ネジ収納	145×90×180	1	175	9(129)

ネイルバッグ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	形状	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
770-7703	HM127-K	¥5,571	¥6,000	ブラック	薄型 2段	280×110×360	1	464	39(103)
770-7711	HM127-N	¥5,571	¥6,000	ネイビー	薄型 2段	280×110×360	1	464	11(184)
770-7690	HM127-BR	¥5,571	¥6,000	ブラウン	薄型 2段	280×110×360	1	464	13(87)
770-7762	HM24206-K	¥5,571	¥6,000	ブラック	マチ付 2段	335×125×350	1	500	26(104)
770-7771	HM24206-N	¥5,571	¥6,000	ネイビー	マチ付 2段	335×125×350	1	500	9(113)
770-7754	HM24206-BR	¥5,571	¥6,000	ブラウン	マチ付 2段	335×125×350	1	500	53(295)

サポーターベルト(エアースクッション)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
770-7797	HM500-K	¥5,107	¥5,500	ブラック	165×860	1	420	50(97)
770-7801	HM500-N	¥5,107	¥5,500	ネイビー	165×860	1	420	20(125)
770-7789	HM500-BR	¥5,107	¥5,500	ブラウン	165×860	1	420	27(208)

☎商品のお問い合わせ: 0794-82-2304 <http://www.kh-kiyo.com/>

基陽



Nylon Case Which Holds A Tool & Materials

ツールバッグ“KICスタイルシリーズ”

同商品群
在庫数 **65** アイ
テム



KIC820
(ポケット2段タイプ)



KIC830
(ポケット3段タイプ)



KIC920
(ネイルバッグ)



KIC210
(ポケット1段タイプ)



KIC220
(ポケット2段タイプ)



KIC230
(ポケット3段タイプ)



KIC500
(サポーターベルト・エアースクッション)

- 特長 ●カーボンレザー風の重厚な仕上がりです。
●チェーンタイプの首ふり式で使用感に優れています。
●使用する職人の声で誕生しました。
●たたむとスリムですが広げると十分な収納力があります。
- 仕様 ●ベルト通し幅:60mm ●チェーン式
- 材質 ●合成皮革 ●チェーン部:ステンレス
- 製造国 ●中国

ウエストバッグ

発注単位1個

（基陽 [377364]）

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	形状	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
770-7851	KIC820	¥5,070	¥5,460	黒(カーボンレザー風)	ポケット2段タイプ	175×115×(ロング時)350/(ショート時)260	1	530	15(89)
770-7860	KIC830	¥5,823	¥6,270	黒(カーボンレザー風)	ポケット3段タイプ	175×150×(ロング時)350/(ショート時)250	1	540	6(600)

ネイルバッグ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	形状	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
770-7878	KIC920	¥7,429	¥8,000	黒(カーボンレザー風)	ポケット2段間仕切りタイプ	340×100×345	1	580	6(120)

ホルダ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	形状	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
770-7819	KIC210	¥2,916	¥3,140	黒(カーボンレザー風)	ポケット1段タイプ	88×35×(ロング時)345/(ショート時)255	1	190	10(77)
770-7827	KIC220	¥3,380	¥3,640	黒(カーボンレザー風)	ポケット2段タイプ	92×55×(ロング時)370/(ショート時)280	1	230	10(72)
770-7835	KIC230	¥3,613	¥3,890	黒(カーボンレザー風)	ポケット3段タイプ	92×65×(ロング時)370/(ショート時)280	1	245	12(53)

サポーターベルト(エアースクッション)

- 特長 ●エアースクッションに優れる半面、密着しないので腰回りが常に爽快です。
●裏面は汗を吸いやすい不織布を採用しています。
●多機能ベルトホルダが3個付いています。 ●Y型ハーネスにも適合します。
●落下防止用ワイヤーの接続環が7個付いています。 ●ベルトの抜け落ちを防ぐD環が付いています。
- 材質 ●表面:合成皮革 ●裏面:不織布 ●内部:EVA樹脂
- 製造国 ●中国

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
770-7843	KIC500	¥6,036	¥6,500	ブラック	165×845	1	635	18(67)

☎商品のお問い合わせ: 0794-82-2304 <http://www.kh-kiyo.com/>