

▶フィンガーキャップ(緑色ゴム製)抗菌[クラウン]

通気穴付きでムレを防止。



箱入 ⑤/パック入り

規格	注文番号	品番	入数	内径	税込(本体)
小	①01583	CR-UB10-AM	[12個]	15mm	¥275 (v250)
中	②01584	CR-UB20-AM	[12個]	15mm	
大	③01585	CR-UB30-AM	[12個]	19mm	
組	④01586	CR-UB50-AM	[12 大19mm, 中15mm]		¥550 (v500)

●①女性人差指用②男性人差指用,女性親指用③男性親指用●外寸:①長47×径15.66mm②長61×径15.66mm③長56×径19.66mm●材質:天然ゴム●出荷/包装:1/6

パック入り

規格	注文番号	品番	入数	内径	税込(本体)
小	⑤21570	CR-UB12-G	[2個]	13mm	¥297 (v270)
小	⑥21571	CR-UB22-G	[2個]	15mm	
中	⑦21572	CR-UB32-G	[2個]	17.5mm	
大	⑧21573	CR-UB42-G	[2個]	20mm	

●外寸:⑤長25×径15mm⑥長27×径17mm⑦長29×径19.5mm⑧長29×径22mm●材質:天然ゴム●出荷/包装:1/10

▶ペブル指サック[鈴木ラテックス]

天然ゴム製なので、丈夫で柔らか。



規格	注文番号	品番	入数	内径	税込(本体)
小	①06144	5-C	[10個]	15mm	¥330 (v300)
中	②06145	5-B	[10個]	18mm	
大	③06146	5-A	[10個]	20mm	

●外寸:①長41×径17mm②長47×径20mm③長50×径22mm●材質:天然ゴム●出荷/包装:1/10

▶イロメク キャップタイプ[ソニック]

指の形に合った
着け心地がいい
シリコン製。
長い爪でも安心の
ネイルウィンドウ。



規格	注文番号	品番	入数	内径	税込(本体)
S	①06141	YS-344	[5個]	縦11×横15mm	¥275 (v250)
M	②06142	YS-346	[5個]	縦12×横16.5mm	
L	③06143	YS-348	[5個]	縦15×横19.5mm	
特大	④06144	YS-350	[5個]	縦18×横23mm	

●外寸:①長25×幅18mm②長28×幅20mm③長30×幅23mm④色:イエロー、ターコイズ、ネイビー、ピンク、スモーク●材質:シリコンゴム●出荷/包装:1/5

▶クラウン指サック[クラウン]



規格	注文番号	品番	入数	内径	税込(本体)
小	①01583	CR-UB10-AM	[12個]	15mm	¥275 (v250)
中	②01584	CR-UB20-AM	[12個]	15mm	
大	③01585	CR-UB30-AM	[12個]	19mm	
組	④01586	CR-UB50-AM	[12 大19mm, 中15mm]		¥550 (v500)

▶クラウン指サック 厚口[クラウン]



規格	注文番号	品番	入数	内径	税込(本体)
小	①33385	CR-UB11-AM	[10個]	15mm	¥583 (v530)
中	②33386	CR-UB21-AM	[10個]	18mm	
大	③33387	CR-UB31-AM	[10個]	21mm	

●①女性人差指用②男性人差指用,女性親指用③男性親指用●外寸:①長40×径18mm②長46×径21mm③長52×径24mm●材質:天然ゴム●出荷/包装:1/10

▶ラッキー指サック[クラウン]

優れた滑り止め加工と抗菌仕様。



規格	注文番号	品番	入数	内径	税込(本体)
小	①01580	CR-UB10-R	[50個]	15.5mm	¥4,015 (v3,650)
中	②01581	CR-UB20-R	[50個]	18.5mm	
大	③01582	CR-UB30-R	[50個]	21.5mm	

規格	注文番号	品番	入数	内径	税込(本体)
小	④33388	CR-UB13-R	[3個]	15.5mm	¥335 (v305)
中	⑤33389	CR-UB23-R	[3個]	18.5mm	
大	⑥33390	CR-UB33-R	[3個]	21.5mm	

●①女性人差指用②男性人差指用,女性親指用③男性親指用●外寸:①長40×径18mm②長46×径21mm③長52×径24mm●材質:天然ゴム●出荷/包装:1/10

▶くっつかNICE![鈴木ラテックス]

テープやシールが
つかない指サック。
指紋や汚れを付けられないものへの
テープ貼り、シール貼りなどに最適。
手袋の上からでも装着できます。

注文番号	品番	入数	内径	税込参考(本体)
①34514	190016	[1セット]	Sサイズ=15mm, Mサイズ=18mm	¥440 (v400)
②34515	190016B	[10セット]	Sサイズ=15mm, Mサイズ=18mm	¥4,180 (v3,800)

●セット内容:①Sサイズ,Mサイズ各1個②Sサイズ,Mサイズ各1個×10セット●外寸:①Sサイズ=長41×径15.7mm,Mサイズ=長47×径18.7mm●材質:シリコンゴム●出荷/包装:①1/10②1

▶ワートナージェル[ハナキ商事]

ゴム臭くない
柔らかなジェル素材。
爪が長くても使える切り取り式。



規格	注文番号	品番	色	入数	内径	税込参考(本体)
S	①62133	WG-3	ピンク	[3個]	14mm	¥297 (v270)
M	②62134	WG-2	グリーン	[3個]	16mm	
L	③62135	WG-1	ブルー	[3個]	18mm	
特大	④62136	WG-4	ブルー	[3個]	21mm	

●外寸:①長20×径16mm②長21×径18mm③長24×径20mm●材質:TPE●出荷/包装:1/10

▶メクリボン[デビカ]

ムレにくく、指先が
かわいいリング型。



規格	注文番号	品番	入数	内径	税込(本体)
S	①28063	064701	[5個]	縦11×横11.5mm	¥330 (v300)
M	②28064	064702	[5個]	縦12×横12.5mm	
L	③28065	064703	[5個]	縦15.5×横14mm	
特大	④28066	064704	[5個]	縦18×横16mm	

●外寸:①長17×幅15mm②長17×幅16mm③長17×幅18mm④色:レッド(ラメ入り),グリーン,ブルー,ピンク,パープル(ラメ入り)●材質:シリコン●簡易ケース付●出荷/包装:1/20

▶ロイファーフィンガーキャップ[ペロス] 大きめの通気穴がムレを防止。



規格	注文番号	品番	入数	内径	税込(本体)
小	①34516	FC-1201	[20個]	約13mm	¥2,640 (v2,400)
小	②38677	FC-2201	[20個]	約15mm	
中	③38678	FC-3201	[20個]	約17mm	
大	④38679	FC-4201	[20個]	約20mm	
特大	⑤34517	FC-5201	[20個]	約22mm	
特大	⑥34518	FC-5202	[20個]	約22mm	

●外寸:①約長24×径16mm②約長26×径18mm③約長29×径20mm④約長29×径23mm⑤約長33×径25mm●材質:天然ゴム●出荷/包装:1

規格	注文番号	品番	入数	内径	税込(本体)
小	①34519	FC-12	[2個]	約13mm	¥264 (v240)
小	②42290	FC-22	[2個]	約15mm	
中	③42291	FC-32	[2個]	約17mm	
大	④42292	FC-42	[2個]	約20mm	
特大	⑤34520	FC-52	[2個]	約22mm	
特大	⑥34521	FC-52	[2個]	約22mm	

●外寸:①約長24×径16mm②約長26×径18mm③約長29×径20mm④約長29×径23mm⑤約長33×径25mm●材質:天然ゴム●出荷/包装:1/5

PC関連用品
オフィス機器
ファイルケース
事務用品
筆記具
作業用品・制服
生活用品・家電
オフィス家具

指サック

貼切用品

つじり用品

標示用品

机上用品

名札・
番号札

ふせん・
ラベル

ノート・
手書き伝票

郵便封筒・
郵便用品

多機能用品・
店舗用品

デザイン用品・
画材

学習用品