

トラスコ  **Hightener Plastic Bag**

“ハイテナー”用PEカバー

特長 ●ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。
●透明なので中身の確認もできます。
●急な雨にもワンタッチ装着で便利です。

用途 ●カゴ車内の荷物の保護に。

材質 ●再生ポリエチレン (PE)

製造国 ●日本



THTC-5PP
(ハイテナー別売)

発注単位1袋

トラスコ  **Nonwoven Fabric Hightener Cover**

“ハイテナー”用不織布カバー (ファスナータイプ)

特長 ●丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。
●不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどははじきます。(防水加工ではありません)

用途 ●カゴ車内の荷物の保護に。

仕様 ●持ち手:スピンドル紐 (ハトメ付)

材質 ●ポリプロピレン不織布 (ポリエチレンコート)

製造国 ●中国



THTN-1-GY
(ハイテナー別売)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	適用サイズ (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
447-3574	THTC-1PP	¥2,023	¥2,360	800×600×1700用	5	20	828	564(120)
447-3582	THTC-5PP	¥2,940	¥3,430	1100×800×1700用	5	10	1187	1629(126)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  **Hightener Cover**

“ハイテナー”用カバー (ファスナータイプ)

特長 ●軽量のため、取り扱いが簡単です。

用途 ●カゴ車内の荷物の保護に。

仕様 ●側面開放1面部 両サイドファスナー付
●色はシルバー系

材質 ●エステル150デニールオックス、シルバークリアコート

製造国 ●中国



THTC-1SV
(ハイテナー別売)

発注単位1枚

トラスコ  **Hightener Cover**

“ハイテナー”用カバー (紐付タイプ)

特長 ●糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。
●軽量のため、取り扱いが簡単です。

用途 ●カゴ車内の荷物の保護に。

仕様 ●側面開放1面部 両サイド紐付
●色は糸入り半透明

材質 ●素材:エステルネット+塩ビフィルム

製造国 ●日本



THTC-1IT
(ハイテナー別売)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	適用サイズ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
287-0568	THTC-1SV	¥6,291	¥7,340	800×600×1700用	30	530	259(106)
287-0576	THTC-5SV	¥7,903	¥9,220	1100×800×1700用	25	800	1065(72)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

菊地シート  **Cover Sheet C Sheet**

カバーシート“Cシート” (保温・保冷・断熱タイプ)

特長 ●高断熱で環境に優しいカバーシートです。

仕様 ●前面中央部ファスナー

材質 ●アルミ箔+発泡ポリエチレン

製造国 ●日本



CS1100S0170

発注単位1枚

菊地シート  **Both Sides Aluminum Depositioned Cover Sheet**

両面アルミ蒸着カバーシート (内側セット用)

特長 ●両面アルミ蒸着のため高断熱です。
●正面両サイド2カ所にファスナー開口があります。
●保温・保冷・断熱用カバーとして最適です。
●ハイテナーの内側にセットします。

材質 ●生地:両面アルミ蒸着+無架橋PEフォーム

製造国 ●日本



CSIN1100S0170
(ハイテナー別売)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	適用サイズ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★458-0320	CS1100S0170	¥42,875	オープン	1100×800×1700用	1	2.5	6(300)

☎商品のお問い合わせ: 06-6961-6891 <http://www.kikuchi-sheet.co.jp/>

ワコーパレット  **Eco Belt**

“エコベルト”

特長 ●ノンストレッチで環境に優しいです。
●簡単操作で作業効率が良いです。

用途 ●六輪カートに荷崩れ防止に。(パレット用もあります)

仕様 ●防水性あり

材質 ●ポリエステル

製造国 ●中国



WEB-65S

発注単位1枚

トラスコ  **Caster**

ハイテナー用取り替えキャスター

仕様 ●適合機種:省音タイプを除くTHTシリーズ ●許容荷重 (daN):160
●キャスター径:φ150mm

製造国 ●日本



TYNWRJ-150
(自在)



TYNWRJB-150RSP
(右ブレーキサインプレート)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	タイプ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
818-7026	TYNWRJ-150	¥2,194	¥2,560	自在	8	1.60	155(55)
818-7027	TYNWRJB-150	¥2,717	¥3,170	自在ストッパー付	8	1.70	183(66)
818-7028	TYNWRK-150	¥1,723	¥2,010	固定	8	1.30	257(111)
116-4653	TYNWRJB-150LSP	¥3,343	¥3,900	左ブレーキサインプレート	8	1.73	21(999)
116-4654	TYNWRJB-150RSP	¥3,343	¥3,900	右ブレーキサインプレート	8	1.73	30(500)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>