

樹脂球(プラスチックボール)

PLASTIC BALLS

50416127

特長

- 樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討下さい。



仕様

材質	色および透明度	主な用途	特長
ナイロン66	不透明・乳白色	ベアリング、各種弁	耐摩耗性良
PTFE	不透明・白色	ポンプ用弁、蒸気弁、ベアリング	耐熱性、耐薬品性良
アクリル	クリスタル、透明着色	指示計用、装身具用、ディスプレイ用、ゲーム用	透明度良、着色美麗、接着性良
ポリプロピレン	不透明・スリガラス色	各種弁、薬品、化粧品のリールオン容器	軽量、耐薬品性良
※ポリスチレン	不透明・スリガラス色	医薬品の付着	軽量、付着性良
※ポリアセタール	不透明・白色	ベアリング、各種弁	耐摩耗性良

※印は受注生産品です。

標準品

コード	直径(インチ)	101-395		101-396		101-397		101-398	
		※ナイロン66/価格(円)		PTFE/価格(円)		アクリル/価格(円)		ポリプロピレン/価格(円)	
01	3/32	5,000		-		-		-	
02	1/8	3,340		15,000		5,000		5,000	
03	5/32	3,840		16,340	100個入り	5,340	100個入り	5,340	
04	3/16	4,170		20,000		5,840		5,840	
05	7/32	4,670	100個入り	21,670	100個入り	-		-	
06	1/4	5,000		25,000		6,670		6,670	
07	5/16	5,840		30,340	100個入り	7,670	100個入り	7,670	
08	3/8	7,000		50,000		10,840		10,840	
09	1/2	10,500		5,850		3,850		1,520	
10	5/8	2,170		10,420		4,600		2,170	
11	3/4	4,500	10個入り	13,440	10個入り	4,800	10個入り	3,900	
12	7/8	5,000		19,500		6,000		4,770	
13	1	6,250		36,670		7,670		7,670	

※1インチは6ナイロンになります。

樹脂粉砕ボール(鉄芯入り)

BALLS

67123897

■ナイロン製

- 中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。表面硬度が高く無機系のコンタミの少ない処理が可能です。耐溶剤性と耐摩耗性に優れています。

コード	呼称	価格(円)/個
110-43201	φ10	150
110-43202	φ15	170
110-43203	φ20	220
110-43204	φ25	250



■ポリウレタン製

- 比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。

コード	呼称	価格(円)/個
110-43221	φ10	170
110-43222	φ15	180
110-43223	φ20	230
110-43224	φ25	280

