

ブチル手袋(耐酸・すべり止め付き)

BUTYL RUBBER GLOVES

39243564

特長

- 耐酸性に優れ、ケトン、エステル類に対して優れた透過抵抗を示します。
- ガス、蒸気に対して最も優れた透過抵抗を示します。
- ハロゲン化合物、炭化水素類には不適です。



コード	品番	全長(mm)	サイズ(インチ)	入数/ケース	価格(円)/双
104-03401	B-131R-8	280	8	5双	5,800
104-03404	B-174R-8	350	8		10,580
104-03405	B-174R-9	350	9		10,580
104-03406	B-174R-10	350	10		10,580

ダイローブ224 (ポリウレタン製耐溶剤手袋)

POLYURETHANE GLOVES FOR SOLVENTS

57143468

短時間の軽溶剤作業向きソフトタイプ

特長

- ダイローブ溶剤用手袋は溶剤性能に特化したポリウレタンを使用しています。
- 全てのポリウレタン製手袋が溶剤性能をもっているわけではないため、注意が必要です。
- 使用している滑り止めは細かく砕いた微粒子状、作業の邪魔にならずグリップ力もUP。
- 縫い目の無い完全防水仕様が、水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。

仕様

- 裏地: 綿100%
- 色: 黄

コード	サイズ	全長(mm)	厚さ(mm)	掌幅(mm)	中指長(mm)	価格(円)/双
304-0000490	M	300	0.75	114	76	1,500 1,700
304-0000491	L	300	0.75	115	80	1,500 1,700



ダイローブ耐溶剤用薄手手袋<ポリウレタン製>

POLYURETHANE GLOVES FOR SOLVENTS

41452198

素手のように自然な感覚。

印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に。

- パウダーフリー
- 裏地: 無し



■ダイローブ20

- 厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。摩擦にも強い薄手手袋です。
- ニトリルディスボ手袋の約10倍の耐久性。



■ダイローブH20

- ハイテク用としてダイローブ20の中から、さらに厳しい検査基準をクリアした手袋です。



■ダイローブH3

- 汗を吸収し、外へ放出する特殊なポリウレタン樹脂を使用。蒸れにくい、手荒れが気になる方にお勧めします。

コード	品名	サイズ	色	全長(mm)	厚さ(mm)	掌幅(mm)	中指長(mm)	入数	価格(円)
104-01803	ダイローブ20	S	半透明	300	0.2	97	70	5双/袋 100双/ケース	1,400 /双 1,500
104-01802		M		300	0.2	113	75		
104-01801		L		300	0.2	121	79		
104-01804		LL		300	0.2	129	92		
104-03203	ダイローブH20	S		300	0.2	97	70		7,500 /袋 8,000
104-03202		M		300	0.2	113	75		
104-03201		L		300	0.2	121	79		
104-02003	ダイローブH3	S		300	0.1	97	70		3,500 /袋 4,000
104-02002		M		300	0.1	113	75		
104-02001		L		300	0.1	121	79		
104-02004		LL		300	0.1	129	92		