

ダイローブ耐溶剤用手袋<ポリウレタン製>

POLYURETHANE GLOVES FOR SOLVENTS

38451187

各産業から絶賛される抜群の耐溶剤性、ダイローブ5000シリーズ。

機械作業、鉄鋼業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業、薬品製造業などさまざまな油・溶剤を使用する作業に。ノンブリード手袋なので、塗装部位に触れてもハジキが起りません。



■ダイローブ5000

- 裏地：綿100%のメリヤス
- 厚み：裏地を含め1.0mm
- 色：白



■ダイローブ5500

- 裏地：綿100%のメリヤス
- 厚み：裏地を含め1.0mm
- 色：白



■ダイローブ5500-55

- 袖口外径：15cm
- 裏地：綿100%のメリヤス
- 厚み：裏地を含め1.0mm
- 色：白

コード	品名	サイズ	全長(mm)	厚さ(mm)	掌幅(mm)	中指長(mm)	入数/ケース	価格(円)/双
104-01404	ダイローブ5000	S	260	1.0	106	69	50双	2,800
104-01403		M	260	1.0	111	76		
104-01402		L	260	1.0	117	79		
104-01401		Lw	260	1.0	117	77		
104-01405		LL	260	1.0	129	82		
104-01504	ダイローブ5500	S	310	1.0	106	69	50双	3,300
104-01503		M	310	1.0	111	76		
104-01502		L	330	1.0	117	79		
104-01501		Lw	330	1.0	117	78		
104-01505		LL	330	1.0	129	82		
104-01601	ダイローブ5500-55	L	550	1.0	115	84	30双	6,100

ダイローブ耐溶剤用手袋<ポリウレタン製>

POLYURETHANE GLOVES FOR SOLVENTS

38431487



■ダイローブ550

- 溶剤用のベストセラー。肉厚でしっかりした構造のため丈夫です。重作業にも使用できます。
- 裏地：綿100%のメリヤス
- 色：白



■ダイローブ223

- 一般作業から溶剤を使用する軽作業まで幅広く使用できます。ダイローブの耐溶剤用手袋の中で最も柔らかいタイプです。すべり止めシワ加工。
- 裏地：綿100%のメリヤス
- 色：黄



■ダイローブ440

- ダイローブ550の樹脂を薄くしたタイプ。薄くなったことにより柔軟性が向上したため、溶剤を用いる細かい作業に向いています。
- 裏地：綿100%のメリヤス
- 色：緑

コード	品名	サイズ	全長(mm)	厚さ(mm)	掌幅(mm)	中指長(mm)	入数/ケース	価格(円)/双
104-01303	ダイローブ550	S	310	1.1	109	78	50双	3,100
104-01304		M	310	1.1	113	80		
104-01302		L	330	1.1	115	85		
104-01301		Lw	330	1.1	120	85		
104-01305		LL	310	1.1	118	83		
104-19004	ダイローブ223	S	310	1.0	109	70	50双	2,100
104-19003		M	310	1.0	113	78		
104-19002		L	330	1.0	114	78		
104-19001		Lw	330	1.0	117	78		
104-19005		LL	330	1.0	125	78		
104-01704	ダイローブ440	S	310	0.95	109	73	50双	2,500
104-01702		M	310	0.95	114	79		
104-01701		L	330	0.95	115	80		
104-01703		LL	330	0.95	131	84		

※表示価格には消費税は含まれておりません。価格および仕様は予告なく変更されることがあります。掲載価格は令和3年11月現在。