

導電袋(ポリエチレン製)

CONDUCTIVE PE BAGS

81649743

- 黒色不透明で、基板包装用などの使用に適しています(シルク印刷可能)。
- 抵抗値: $10^4 \sim 10^9 \Omega$

コード	厚さ(mm)	サイズ(mm)	入数	価格(円)/入数
101-55001	0.05	100×150	100	1,500
101-55002	0.05	150×200	100	2,200
101-55003	0.05	200×300	100	3,500
101-55004	0.05	300×450	100	7,400
101-55005	0.1	100×150	100	3,200
101-55006	0.1	150×200	100	4,000
101-55007	0.1	200×300	100	6,300
101-55008	0.1	300×450	100	12,600

※奥行き: 自由



メディックロール/メディックパウチ(オートクレーブ、EOガス滅菌両用)

MEDDIC ROLLS/MEDDIC POUCHS (BAGS FOR STERILIZATION)

61574382

メディックロール

コード	品番	形態	サイズ	用途	価格(円)
109-11101	R-00	ロール	50mm×200m	万能	7,130
109-11102	R-01	ロール	70mm×200m	万能	8,820
109-11103	R-02	ロール	100mm×200m	万能	12,380
109-11104	R-03	ロール	150mm×200m	万能	18,480
109-11105	R-04	ロール	200mm×200m	万能	24,050
109-11106	R-05	ロール	250mm×100m	万能	14,180
109-11107	R-06	ロール	300mm×100m	万能	16,700
109-11108	R-07	ロール	350mm×100m	万能	20,050

メディックパウチ

コード	品番	形態	サイズ	入数	価格(円)/入数
109-11201	P-101	袋	70mm×160mm	1000枚	5,030
109-11202	P-102	袋	70mm×180mm	1000枚	5,670
109-11203	P-104	袋	70mm×200mm	1000枚	6,920
109-11204	P-105	袋	70mm×240mm	1000枚	8,180
109-11205	P-106	袋	70mm×260mm	1000枚	9,450
109-11206	P-107	袋	70mm×300mm	1000枚	11,550
109-11207	P-108	袋	150mm×250mm	500枚	9,180
109-11208	P-109	袋	200mm×250mm	500枚	12,600
109-11209	P-110	袋	200mm×300mm	500枚	13,380
109-11210	P-111	袋	200mm×350mm	500枚	14,490
109-11211	P-113	袋	100mm×150mm	1000枚	9,450
109-11212	P-114	袋	150mm×200mm	500枚	8,180
109-11213	P-115	袋	70mm×370mm	1000枚	15,120
109-11214	P-115L	袋	70mm×400mm	1000枚	16,800
109-11215	P-116	袋	150mm×300mm	500枚	9,450
109-11216	P-117	袋	170mm×310mm	500枚	10,760
109-11217	P-503	袋	100mm×200mm	1000枚	11,330
109-11218	P-505	袋	100mm×250mm	1000枚	15,120
109-11219	P-506	袋	100mm×300mm	1000枚	17,850
109-11220	P-507	袋	100mm×350mm	1000枚	21,520
109-11221	P-508	袋	100mm×400mm	1000枚	24,150

※特注寸法についてはご要望に応じます。



優れたインジケーターと着色透明フィルムが
高い安全性をもたらします。

- 高圧蒸気、エチレンオキシドガス滅菌兼用の滅菌袋 (meddic pouch)、滅菌ロール (meddic roll) 兼用のインジケーター付き
- 着色フィルム(プラスチックフィルム)
総厚 56~68 μ m
耐熱性 160 $^{\circ}$ C
衛生性 厚生省告示20号に準ずる。
- 紙: 坪量 60~70g/m 2
衛生性 添加剤は公式機関認可のものであり、英国 D.H.S.S.規格CNO、TSS/S/330、006に準ずる方法で特抄されたものです。
- 接着: フィルムと紙の接着はシール剤を使用せず、いかなる様式のヒートシーラーでもヒートシールできます。

サンコーロール

SANKO ROLLS (BAGS FOR STERILIZATION)

65308291

コード	品番	サイズ	用途	価格(円)
109-11401	SR-050	55mm×200m	万能(カテーテル、ネラトン他)	4,240
109-11402	SR-070	75mm×200m	万能(各シリンジ、ピンセット他)	5,920
109-11403	SR-100	100mm×200m	万能(ガーゼ、綿球他)	8,500
109-11404	SR-150	150mm×200m	万能(ピーカー、シャーレー他)	12,680
109-11405	SR-200	200mm×200m	万能(リネン類他)	16,400
109-11406	SR-250	250mm×100m	万能(セット類)	9,880
109-11407	SR-300	300mm×100m	万能(セット類)	12,920
109-11408	SR-350	350mm×100m	万能(セット類)	14,440
109-11409	SR-400	400mm×100m	万能(セット類)	16,400

