

ダイローブ耐溶剤用手袋<ポリウレタン製>

POLYURETHANE GLOVES FOR SOLVENTS

38431487

■ダイローブ550

- 溶剤用のベストセラー。
- 肉厚でしっかりした構造のため丈夫です。
- 重作業にも使用できます。



- サイズ：L・Lw
- 全長：33cm
- 裏地：綿100%のメリヤス
- 厚み：裏地含め1.1mm
- 色：白
- 入数：50双/ケース

コード	サイズ	価格(円)/双
104-01302	L	3,100
104-01301	Lw	

■ダイローブ223

- 一般作業から溶剤を使用する軽作業まで幅広く使用できます。ダイローブの耐溶剤用手袋の中で最も柔らかなタイプです。すべり止めシワ加工。



- サイズ：S・M・L・Lw・LL
- 全長：L・Lw・LL/33cm
S・M/31cm
- 裏地：綿100%のメリヤス
- 厚み：裏地含め1.0mm
- 色：黄
- 入数：50双/ケース

コード	サイズ	価格(円)/双
104-19004	S	2,100
104-19003	M	
104-19002	L	
104-19001	Lw	
104-19005	LL	

■ダイローブ440

- ダイローブ550の樹脂を薄くしたタイプ。薄くなったことにより柔軟性が向上したため、溶剤を用いる細かい作業に向いています。



- サイズ：S・M・L・LL
- 全長：L・LL/33cm
S・M/31cm
- 裏地：綿100%のメリヤス
- 厚み：裏地含め0.95mm
- 色：緑
- 入数：50双/ケース

コード	サイズ	価格(円)/双
104-01704	S	2,500
104-01702	M	
104-01701	L	
104-01703	LL	

ダイローブ耐溶剤用手袋<シリコン製>

SILICONE GLOVES FOR SOLVENTS

- シリコンは特定の溶剤に対して強い耐性を有しているため、それらの溶剤を使用中に樹脂成分が溶けたり、使用後に硬化したりすることはありません。

*特定の溶剤とは・・・メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、アセトン、シクロヘキサノン(アノン)、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、DMF(ジメチルホルムアミド)、NMP(N-メチルピロリドン)などです。



■ダイローブH201

- 化繊の裏地付き。物理的強度が高く丈夫です。
- パウダーフリー

- サイズ：L
- 全長：33cm
- 裏地：化繊
- 厚み：裏地含め1.15mm
- 色：半透明
- 入数：30双/ケース

38541179

コード	サイズ	価格(円)/双
104-11101	L	7,500



■ダイローブH202

- 薄く柔らかなため精密作業に適しています。
- パウダーフリー

- サイズ：S・M・L
- 全長：30cm
- 裏地：無し
- 厚み：0.35mm
- 色：半透明
- 入数：30双/ケース

38541179

コード	サイズ	価格(円)/双
104-11203	S	3,200
104-11202	M	
104-11201	L	



■ダイローブH203

- H202を0.4mm厚くして強度を高めました。
- パウダーフリー

- サイズ：S・M・L・LL
- 全長：30cm
- 裏地：無し
- 厚み：0.75mm
- 色：半透明
- 入数：30双/ケース

38541179

コード	サイズ	価格(円)/双
104-11303	S	7,500
104-11302	M	
104-11301	L	
104-11304	LL	



■ダイローブH203-60

- H203のロングタイプです。
- パウダーフリー

- サイズ：M・L
- 全長：60cm
- 袖口外径：15cm
- 裏地：無し
- 厚み：0.75mm
- 色：半透明

92378326

コード	サイズ	価格(円)/双
104-11402	M	19,000
104-11401	L	

*表示価格には消費税は含まれておりません。価格および仕様は予告なく変更されることがあります。掲載価格は平成28年8月現在。