

FEP熱収縮チューブ

FEP SHRINKABLE TUBINGS

68472524

特長

- 耐薬品性に優れ、被覆物を守ります。
- 被覆するものに収縮チューブをかぶせて熱風で均一に加熱しますと～150℃の温度範囲で収縮させることができます。

コード	品番	収縮前内径 (mm)	収縮後内径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (m)	価格(円) /本
102-15001	015	1.8	1.5	0.2	1	1,900
102-15002	020	2.2	1.8	0.2	1	1,900
102-15003	025	3.0	2.3	0.2	1	1,900
102-15004	030	3.6	2.8	0.2	1	1,900
102-15005	040	4.4	3.3	0.2	1	1,900
102-15006	050	5.5	4.2	0.2	1	2,300
102-15007	060	6.5	5.0	0.2	1	2,400
102-15008	070	7.8	6.0	0.2	1	2,600
102-15009	090	9.5	7.3	0.3	1	3,000
102-15010	100	11.0	9.0	0.3	1	3,500
102-15011	120	13.0	10.0	0.3	1	3,800
102-15012	140	15.0	12.0	0.3	1	4,500
102-15013	150	16.5	14.0	0.4	1	5,400
102-15014	170	18.0	15.5	0.4	1	6,500
102-15015	200	21.5	17.0	0.5	1	7,700
102-15016	220	23.5	20.0	0.5	1	8,800
102-15017	250	27.0	22.0	0.5	1	11,500
102-15018	300	34.0	26.0	0.5	1	14,000
102-15019	400	44.0	34.0	0.5	1	16,000
102-15020	500	55.0	43.0	0.5	1	20,000



FEP熱収縮チューブ

FEP SHRINKABLE TUBINGS

34631759

特長

- FEP熱収縮チューブは透明です。
- ホットエアガン(電気炉)140℃で収縮させてください。
- 収縮率：25% ●連続使用温度：200℃
- ※AMS・UL等の規格が必要な場合はお問い合わせください。

コード	品番 (SMT)	収縮前内径 (mm)	最終収縮径 (mm)	収縮後肉厚 (mm)	長さ (m)	価格 (円)
102-40501	AWG-24	0.81	0.68	0.20	30	36,500
102-40502	AWG-22	1.10	0.83	0.20	30	37,500
102-40503	AWG-20	1.27	1.00	0.20	30	37,800
102-40504	AWG-18	1.60	1.25	0.20	30	41,500
102-40505	AWG-16	2.10	1.55	0.23	30	45,800
102-40506	AWG-14	2.40	1.80	0.23	30	48,500
102-40507	AWG-12	2.90	2.30	0.23	30	52,500



PTFE極細熱収縮チューブ

特長

- PTFE熱収縮チューブは乳白色です。
- ホットエアガン(電気炉)327℃で収縮させてください。
- 収縮率：50%
- 連続使用温度：260℃
- ※AMS・UL等の規格が必要な場合はお問い合わせください。

コード	品番 (TFE)	収縮前内径 (mm)	最終収縮径 (mm)	収縮後肉厚 (mm)	長さ (mm)	入数 (本)	価格 (円)
102-40511	AWG-30E	0.86	0.38	0.23	1200	5	9,750
102-40512	AWG-28E	0.96	0.46	0.23	1200	5	9,250
102-40513	AWG-26E	1.17	0.56	0.25	1200	5	8,650
102-40514	AWG-24E	1.27	0.69	0.30	1200	5	9,500
102-40515	AWG-22E	1.40	0.81	0.30	1200	5	9,900
102-40516	AWG-20E	1.52	0.99	0.41	1200	5	12,000
102-40517	AWG-19E	1.65	1.09	0.41	1200	5	12,900
102-40518	AWG-18E	1.93	1.24	0.41	1200	5	13,750
102-40519	AWG-17E	2.16	1.37	0.41	1200	5	15,000
102-40520	AWG-16E	2.29	1.55	0.41	1200	5	15,500
102-40521	AWG-15E	2.79	1.70	0.41	1200	5	16,500

FEP極細熱収縮チューブ

コード	品番	収縮前内径	最終収縮径	収縮後肉厚	長さ	価格(円) / (巻)
102-40601	NFL-005	0.55φ	0.47φ	0.2t	10m	23,000
102-40602	NFL-006	0.7φ	0.57φ			20,000
102-40603	NFL-007	0.8φ	0.67φ			19,000
102-40604	NFL-010	1.1φ	0.89φ			18,000
102-40605	NFL-013	1.4φ	1.1φ			16,500
102-40606	NFL-016	1.85φ	1.4φ			13,000
102-40607	NFL-021	2.35φ	1.85φ			12,500
102-40608	NFL-026	2.9φ	2.35φ			12,000