

# 直結式防毒マスク

## 交換用部品 オプション品

### 使用 範囲

必ず、以下の条件をいずれも超えない濃度内でご使用ください。

■直結式小型吸収缶の場合…・使用可能な有毒ガス等の濃度は1,000ppm(0.1%)以下。・半面形の場合、ばく露限界の10倍まで。全面形の場合、防護係数の測定をすれば100倍を上限とするばく露限界の防護係数倍まで。防護係数の測定をしなければばく露限界の50倍まで。(1日の使用時間が30分未満の場合、それぞれのさらに3倍まで。)

■直結式吸収缶の場合…・使用可能な有毒ガス等の濃度は10,000ppm(1.0%)以下。(アンモニアガス用は左記の1.5倍)・HV-22型の場合、ばく露限界の50倍まで。(1日の使用時間が30分未満の場合、150倍まで。) ※防護係数についての詳細は、P.2をご確認ください。

## KGC-70型シリーズ

缶カ式  
**KGC-70型有機ガス用(C)**  
国家検定合格第TN218号

**S1**

缶カ式  
**KGC-70型有機ガス用(C)**  
フィルタ付(区分S1)  
国家検定合格第TN445号



高気密・広視界の  
ハイスコープV型面体。

缶カ式  
**HV-22-03型**  
国家検定合格第TN303号



質量(面体のみ) 480g以下  
対応吸収缶:直結式吸収缶KGC-70型シリーズ(別売)  
しめひも ゴムハーネスHV型用  
・二眼式のO-22型もあります。



除毒能力 56分以上  
質量 142g以下  
フィットテスター:フィットテスター70型



粒子捕集効率 80.0%以上  
質量 155g以下  
フィットテスター:フィットテスター70型

・有機ガス用以外の吸収缶としてハロゲンガス用、酸性ガス用、アンモニア用、亜硫酸ガス用、シアン化水素(青酸ガス)用、硫化水素用があります。  
・有機ガス用以外にも、すべて防じん機能(S1)が付けられます。

## 交換用部品

品名	対応マスク	
吸気ゴム弁	丸型	RR-7、GW-7、DD-3、HV-22 HV-7、7121RG、O-22、1621G 7191DKG、1721HG
	29型	1521HG、1821HG、1551G、1561G
	角型C	R-5-O8、R-5X-O8、R-6-O2、R-6X-O2
	小判O3型	G-7
	NC型(隔障用)	1721HG、1821HG、HV-7、HV-22、O-22、1621G
	NC2型(隔障用)	1521HG、1551G、1561G

品名	対応マスク	
締付リング	A型	R-5、R-5X、RR-7、DD-3、1621G、1551G
	Z-II型	R-6-O2、R-6X-O2、1561G
吸湿スポンジ	卵型	GW-7

品名	対応マスク	
排気ゴム弁	T-1K型	7191DKG、DD-3
	T-1K型(白)	O-22、1621G
	T-6K型	1521HG、1821HG、GW-7、1551G、1561G、RR-7、7121RG
	T-6K型(白)	1721HG、HV-7、HV-22
	T-7K型	G-7、R-5-O8、R-5X-O8、R-6-O2、R-6X-O2

品名	対応マスク
タイプRB(標準)	R-5、G-7、GW-7、7121RG、R-6
タイプRA	タイプRBの代わりにタイプRAをお選びいただけます。
タイプXR(標準)	RR-7、DD-3、R-5X、R-6X
タイプXRA	タイプXRの代わりにタイプXRAをお選びいただけます。
タイプXDB	7191DKG
ゴムハーネスHV型用	1721HG、HV-22、HV-7
ゴムハーネスH-VI型用	1821HG
ゴムハーネスH-VII型用	1521HG、1551G、1561G
ゴムハーネスO型用	O-22、1621G

## オプション品

品名	対応吸収缶・マスク			
フィットテスター マスクと顔との密着性を確認するために使用します。 ・吸収缶を2個必要とするマスクにはフィットテスターも2個必要です。	J型	KGC-10MC、10EOG		
	U型	KGC-10型シリーズ		
	T型	KGC-10型Lシリーズ、10型LMC		
	M型	RDG-5型		
	F型	RDG-7型		
	R型	KGC-1型シリーズ、KGC-5MC、KGC-15型		
	70型	KGC-70型シリーズ		
フィルタ ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。 ・取付けには専用のフィルタ押えが必要です。 ・R-6型、1561G型にはフィルタは取付けられません。	マイティミクロン1型有機用-02	S1	KGC-1型S、L有機ガス用	
	マイティミクロン1型AHS用-02		KGC-1型L無機ガスシリーズ	
	マイティミクロン10型用-02		KGC-10型シリーズ	
	マイティミクロン10型L用-02		KGC-10型Lシリーズ	
	マイティミクロン70型用-02		KGC-70型シリーズ	
アルファリング15型用-02	L3	KGC-15型		
塗装用チップー	外チップー1型M用	KGC-1型M		
	外チップーPタイプ10号用	KGC-10型シリーズ		
フィルター押さえ チップー、フィルタの押さえです	1型用	KGC-1型S、Lシリーズ		
	10型用	KGC-10型シリーズ		
	10型L用	KGC-10型Lシリーズ		
	70型用	KGC-70型シリーズ		
吸湿スポンジ ボンネット面体内部に入れて使用する吸湿材。	A型	G-7		
	卵型	R-5、R-5X、RR-7、DD-3、R-6、7121RG、7191DKG		
全面形用メガネ ・専用ハードケース付き。 ・処方箋があればレンズ付きでもお届けできます。	ハイスコープV型用	HV-22、HV-7、1721HG		
	全面形面体用R型	1821HG		
メガネクリップ 常用めがねを取付けるために使用します。	A型	1521HG、1551G、1561G		
視野カバー 塗装飛沫、キズ等から全面形面体のアイピースを守ります。	HV用	HV-22、HV-7、1721HG		
	H-VI用	1821HG		
	H-VII用	1521HG、1551G、1561G		
	H-VII用A型	1521HG、1551G、1561G		