

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

カジメイク Vest **メッシュベスト**

同商品群 在庫数 84 アイテム



6628-74 (チャコールグレー)



6628-04 (ベージュ)



6628-57 (ダークグリーン)

特長 ●背中部分がメッシュなので通気性が良く涼しいメッシュベストです。
●ポケットもたくさん装備されているので収納にも困りません。
仕様 ●厚さ:0.4mm
材質 ●ポリエステル65%、綿35%
●メッシュ:ポリエステル100%
製造国 ●カンボジア
●ミャンマー



胸ポケット(左) フラップ+マチ付ポケット。落下防止のためのベルクロ留めを採用。



裾ポケット(左) マチ付のポケットにメッシュ地のポケットをプラス。収納スペースを確保しています。

発注単位1着		練カジメイク [881290]									
発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望小売価格 (1着)	色	身長 (cm)	着丈 (cm)	胸囲 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
388-3370	6628-74-M	¥1,600	オープン	チャコールグレー	165~175	60	88~96	30	210	51(56)	
388-3353	6628-74-L	¥1,600	オープン	チャコールグレー	175~185	62	96~104	30	220	45(44)	
388-3361	6628-74-LL	¥1,600	オープン	チャコールグレー	175~185	64	104~112	30	230	75(54)	
388-3345	6628-74-3L	¥1,600	オープン	チャコールグレー	175~185	66	112~120	30	240	57(83)	
388-3299	6628-04-M	¥1,600	オープン	ベージュ	165~175	60	88~96	30	210	18(32)	
388-3272	6628-04-L	¥1,600	オープン	ベージュ	175~185	62	96~104	30	220	34(50)	
388-3281	6628-04-LL	¥1,600	オープン	ベージュ	175~185	64	104~112	30	230	68(91)	
388-3264	6628-04-3L	¥1,600	オープン	ベージュ	175~185	66	112~120	30	240	38(106)	
388-3337	6628-57-M	¥1,600	オープン	ダークグリーン	165~175	60	88~96	30	210	19(52)	
388-3311	6628-57-L	¥1,600	オープン	ダークグリーン	175~185	62	96~104	30	220	67(116)	
388-3329	6628-57-LL	¥1,600	オープン	ダークグリーン	175~185	64	104~112	30	230	55(172)	
388-3302	6628-57-3L	¥1,600	オープン	ダークグリーン	175~185	66	112~120	30	240	26(372)	

☎商品のお問い合わせ:0766-23-3322 <https://www.kajimeiku.co.jp/>

つなぎ服

作業服

雨具

冷却衣料

防寒着

シャツ

靴下

作業帽

バックル・ベルト

安全ベスト

腕章・胸章

カジメイク Nylon Jacke Pants **ナイロンヤッケ・パンツ**

同商品群 在庫数 84 アイテム



2203-55-3L (ヤッケ)



2204-55-3L (パンツ)

特長 ●泥、風、汚れから体をガードします。
●はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとしては使用できません。)
用途 ●一般作業用に。
材質 ●ナイロン100%
製造国 ●ミャンマー
●中国



小物収納ポケット

【ヤッケ】仕様 ●胸ポケット付

⚠️注意
●本製品は防水仕様ではありません。

発注単位1着		練カジメイク [881290]									
発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望小売価格 (1着)	色	サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
325-5212	2203-55-M	¥943	オープン	ネイビー	M	160~170	84~92	100	120	589(56)	
325-5191	2203-55-L	¥943	オープン	ネイビー	L	170~180	90~98	100	130	3124(72)	
325-5204	2203-55-LL	¥943	オープン	ネイビー	LL	175~185	96~104	100	140	5437(78)	
324-6370	2203-55-3L	¥943	オープン	ネイビー	3L	175~185	102~110	100	150	4072(95)	
★811-0438	2203-55-4L	¥943	オープン	ネイビー	4L	180~185	108~122	100	160	703(148)	
★811-0439	2203-55-5L	¥943	オープン	ネイビー	5L	180~185	114~122	100	170	1053(104)	

【パンツ】

発注単位1着		練カジメイク [881290]									
発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望小売価格 (1着)	色	サイズ	身長 (cm)	ウエスト (cm)	股下 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
326-7288	2204-55-M	¥800	オープン	ネイビー	M	160~170	72~80	70	100	90	568(35)
326-7296	2204-55-L	¥800	オープン	ネイビー	L	170~180	78~88	73	100	95	3140(62)
326-7300	2204-55-LL	¥800	オープン	ネイビー	LL	175~185	86~96	76	100	100	5745(75)
326-7318	2204-55-3L	¥800	オープン	ネイビー	3L	175~185	94~104	79	100	105	3925(100)
★811-0420	2204-55-4L	¥800	オープン	ネイビー	4L	180~185	102~126	80	100	110	673(131)
★811-0421	2204-55-5L	¥800	オープン	ネイビー	5L	180~185	116~126	81	100	115	538(136)

☎商品のお問い合わせ:0766-23-3322 <https://www.kajimeiku.co.jp/>

エバーレ Trinity Peak Jacket **高性能ジャケット“トリニティーピーク”**

同商品群 在庫数 3 アイテム



TPG

特長 ●通気性、防水性、伸縮性に優れ、あらゆる天候に対応したジャケットです。
●強い雨にも耐えうる生地でありながら通気性も高く、蒸れることなく快適な着心地です。
●左右の脇腹部分に通気用のピットジップがついています。
仕様 ●耐水圧:20000mm以上
●透湿性:40000mm以上
製造国 ●ベトナム



フード付

発注単位1着		EBERLESTOCK社 [194943]									
発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望小売価格 (1着)	色	サイズ	着丈 (cm)	胸囲 (cm)	袖丈 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
160-9136	TPGS	¥50,000	¥57,143	ファントムグレー	S	71~76	89~97	84~86	1	737	1(-)
160-9138	TPGM	¥50,000	¥57,143	ファントムグレー	M	74~81	99~104	86~89	1	737	1(34)
160-9137	TPGL	¥50,000	¥57,143	ファントムグレー	L	81~86	107~114	89~91	1	737	4(400)

ホームページ <https://www.eberlestock.com/>