



Masking Tape Miracle Mint

## マスキングテープ“ミラクルミント”

同商品群  
在庫数 91 アイテム



MIRACLEMINT JAN-15

- 特長** ●デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくいです。  
**用途** ●壁紙・石膏ボード用。  
**仕様** ●粘着力:0.60N/10mm  
 ●引張強度:37.9N/15mm  
**材質** ●基材:和紙  
 ●粘着剤:アクリル系  
**製造国** ●日本

発注単位1パック

カモ井加工紙株[200809]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
102-6170	MIRACLEMINT JAN-15	¥629		オープン	緑 15×18	0.09	8	10	199	615(223)
102-6171	MIRACLEMINT JAN-18	¥671		オープン	緑 18×18	0.09	7	10	210	731(159)
102-6172	MIRACLEMINT JAN-21	¥671		オープン	緑 21×18	0.09	6	10	210	222(122)
102-6173	MIRACLEMINT JAN-24	¥629		オープン	緑 24×18	0.09	5	10	199	446(146)
102-6174	MIRACLEMINT JAN-30	¥629		オープン	緑 30×18	0.09	4	10	199	921(148)

☎商品のお問い合わせ:086-465-5812 http://www.kamoi-net.co.jp/



Masking Tape

## マスキングテープ“LUPIN”

同商品群  
在庫数 91 アイテム



LUPIN-18

- 特長** ●夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。  
 ●過酷な環境でも糊残りしないうです。  
 ●凹凸に馴染み見切りが良いです。  
**用途** ●建築塗装用。  
**仕様** ●粘着力:4.03N/10mm  
 ●引張強度:27.5N/10mm  
**材質** ●基材:不織布 ●粘着剤:アクリル系  
**製造国** ●日本

発注単位1パック

カモ井加工紙株[200809]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
787-7919	LUPIN-15	¥1,229		オープン	紫 15×18	0.20	8	6	384	93(179)
787-7927	LUPIN-18	¥1,286		オープン	紫 18×18	0.20	7	6	404	408(65)
787-7935	LUPIN-24	¥1,229		オープン	紫 24×18	0.20	5	6	384	76(103)
787-7943	LUPIN-30	¥1,229		オープン	紫 30×18	0.20	4	6	384	195(300)
787-7951	LUPIN-38	¥1,164		オープン	紫 38×18	0.20	3	6	366	73(183)
787-7960	LUPIN-50	¥1,021		オープン	紫 50×18	0.20	2	6	320	384(106)

☎商品のお問い合わせ:086-465-5812 http://www.kamoi-net.co.jp/



Masking Tape for SUPERSASUKE

## マスキングテープ“SUPERSASUKE”

同商品群  
在庫数 91 アイテム



SUPERSASUKE JAN-12


- 特長** ●テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくいタイプです。  
 ●耐候性、耐水性に優れた粘着剤の採用でのり残りや紙切れしにくく、  
 はがしやすさを実現しました。  
**用途** ●建築塗装用  
**仕様** ●粘着力:2.18N/10mm ●引張強度:55.0N/15mm  
**材質** ●基材:和紙 ●粘着剤:アクリル系  
**製造国** ●日本

発注単位1パック

カモ井加工紙株[200809]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
859-0988	SUPERSASUKE JAN-12	¥600		オープン	紫 12×18	0.09	10	10	204	118(130)
859-0989	SUPERSASUKE JAN-15	¥600		オープン	紫 15×18	0.09	8	10	204	304(210)
859-0990	SUPERSASUKE JAN-18	¥629		オープン	紫 18×18	0.09	7	10	214	544(133)
859-0991	SUPERSASUKE JAN-20	¥600		オープン	紫 20×18	0.09	6	10	204	280(152)
859-0992	SUPERSASUKE JAN-24	¥600		オープン	紫 24×18	0.09	5	10	204	478(151)
859-0993	SUPERSASUKE JAN-30	¥600		オープン	紫 30×18	0.09	4	10	204	442(105)
859-0994	SUPERSASUKE JAN-50	¥507		オープン	紫 50×18	0.09	2	10	171	453(106)

☎商品のお問い合わせ:086-465-5812 http://www.kamoi-net.co.jp/



Masking tape holder

## マスキングテープホルダー

同商品群  
在庫数 5 アイテム



1512

- 特長** ●マスキングテープをセットし、テープを本体ごと塗装目的面に押し当てながら、  
 圧着部で塗装保護面に貼り付けて使用します。  
 ●付属のスペーサーを取り付けることで、国内マスキングテープメーカーの  
 内径30mmと26mmのタイプ全社に対応します。

- 用途** ●マスキングテープ用テープホルダー  
**材質** ●ステンレス、PP樹脂、エストラマ樹脂  
**付属品** ●スペーサー  
**製造国** ●日本



発注単位1個

株富田刃物[667816]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	最大テープ幅(mm) ×最大テープ外径(mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
161-0515	1512	¥600	¥700	12×58	12	27	7(78)
161-0516	1515	¥600	¥700	15×58	12	27	13(145)
161-0517	1518	¥600	¥700	18×58	12	27	34(680)
161-0518	1521	¥600	¥700	21×58	12	27	14(467)
161-0519	1524	¥600	¥700	24×58	12	27	77(593)

☎商品のお問い合わせ:0256-63-2221 http://www.nisaku.co.jp/