

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Color Cone
日本 “トラコーン” RoHS

同商品群
在庫数 58 アイテム



700 mm
380 mm
380 mm

TCC-YB

特長 ●イエローとブラックのツートンカラーで注意喚起の効果を高めます。●軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。●黄色テープ部分は反射テープになっていますので暗い所でも光を当てれば目立ちます。

用途 ●工事現場や駐車場などに。

材質 ●ポリエチレン (PE)

製造国 ●日本

使用例

発注単位1本	発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
	445-4235	TCC-YB	¥1,037	¥1,210	イエロー/ブラック	380×700	25	700	277(60)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Safety Cone
日本 反射テープ付安全コーン RoHS

同商品群
在庫数 58 アイテム



700 mm
380 mm
380 mm

TCC-R-HT

特長 ●反射テープ付なので夜間でも安心です。●軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。●工事現場や駐車場などに。

用途 ●工事現場や駐車場などに。

材質 ●ポリエチレン (PE)

製造国 ●日本

発注単位1本	発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
	114-4283	TCC-R-HT	¥840	¥980	レッド/ホワイト	380×700	25	700	2146(102)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ After Glow Luminous Cone
日本 “チッコウコーン” RoHS

同商品群
在庫数 58 アイテム



700 mm
380 mm
380 mm

TCC-CK

特長 ●蓄光テープで周囲が暗くなるとほんやり光ります(約20分間)。●軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。

用途 ●工場内、工事現場や駐車場などに。

材質 ●本体: ポリエチレン (PE)
●テープ: 蓄光粘着テープ

製造国 ●日本

使用例

発注単位1本	発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
	442-9869	TCC-CK	¥2,271	¥2,650	レッド/ホワイト	380×700	25	700	659(102)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

サンコー Scotch Cone
日本 軽量スコッチコーン RoHS

同商品群
在庫数 12 アイテム



705 mm
380 mm
380 mm

8Y0270

特長 ●軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。●反射テープにより、夜間の視認性を飛躍的に向上させます。

用途 ●工事現場や駐車場などに。

材質 ●ポリエチレン (PE)

製造国 ●日本

発注単位1本	発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
	384-8515	8Y0270	¥1,910	¥2,010	赤/白	380×705	25	684	952(80)

☎商品のお問い合わせ: 06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>

ミツギロン Scotch Cone
日本 スコッチコーン RoHS

同商品群
在庫数 28 アイテム



700 mm
380 mm
380 mm

086022

特長 ●夜間でも安心の反射テープ付です。

用途 ●工事現場や駐車場などに。

材質 ●ポリエチレン (PE)

製造国 ●日本

使用例

発注単位1本	発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
	326-7229	086022	¥1,500	オープン	レッド/ホワイト	380×700	20	860	3511(85)

☎商品のお問い合わせ: 072-257-7281 <http://www.mitsugiron.co.jp/>

ミツギロン Soft Scotch Cone Red
日本 “やわらかスコッチコーン” RoHS

同商品群
在庫数 28 アイテム



700 mm
380 mm
380 mm

YSC-RW

特長 ●優れた復元力で、車などに踏まれても破損しにくいコーンです。●燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。●夜間でも安心の反射テープ付です。●寒冷な地方でも使用できます。(脆化温度-70℃)

用途 ●工事現場などに。

材質 ●EVA樹脂

製造国 ●日本

発注単位1本	発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
	375-9784	YSC-RW	¥2,143	オープン	レッド/ホワイト	380×700	25	1	3130(94)

☎商品のお問い合わせ: 072-257-7281 <http://www.mitsugiron.co.jp/>

トوغ Soft Color Cone
日本 “ソフトカラーコーン” RoHS

同商品群
在庫数 9 アイテム



700 mm
380 mm
380 mm

GSU-70R (レッド)
GSU-70G (グリーン)
GSU-70Y (イエロー)
GSU-70B (ブルー)

特長 ●軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れた短期間での割れ・色落ち・変色がありません。

用途 ●工事現場や駐車場などに。

材質 ●軟質ポリエチレン (PE)

製造国 ●日本

発注単位1本	発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
	354-5679	GSU-70R	¥1,000	オープン	レッド	380×700	20	900	3438(111)
	354-5661	GSU-70G	¥1,214	オープン	グリーン	380×700	20	900	458(80)
	354-5687	GSU-70Y	¥1,214	オープン	イエロー	380×700	20	900	559(81)
	354-5652	GSU-70B	¥1,214	オープン	ブルー	380×700	20	900	614(115)

☎商品のお問い合わせ: 044-865-3411 <http://www.tougu.co.jp/>

キタムラ Color Cone
日本 安全コーン RoHS

同商品群
在庫数 12 アイテム



700 mm
380 mm
380 mm

S-700-Y (イエロー)
S-700-G (グリーン)
S-700-V (ブルー)

特長 ●耐久性があり、変形しにくい。●重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。

用途 ●工事現場などの規制や区分けなどに。

材質 ●ポリエチレン (PE)

製造国 ●日本

発注単位1本	発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
	355-1024	S-700-Y	¥671	オープン	イエロー	380×700	20	850	2147(121)
	355-1008	S-700-G	¥671	オープン	グリーン	380×700	20	850	2438(184)
	355-1016	S-700-V	¥671	オープン	ブルー	380×700	20	850	1241(110)

☎商品のお問い合わせ: 072-966-2344 <http://www.kitamuraindusty.co.jp/>