

**鉄(Steel) + 鍋小ネジ(表面処理:三価クロメート)**

Phillip Pan Head Machine Screw (Surface Treatment: Trivalent Chromate)

小箱単位になります。
In box units.

黒文字の在庫については
お問い合わせください。
Please ask for
stocks in black characters.

バラはMIC PACKを
ご利用ください。
Please use MIC PACK
for separate sells.

>>在庫一覧表 Stock Sheet

長さ \ 径 Length \ Diameter	M3	M4	M5	M6	M8
4	5000×15				
5	5000×15	2500×15			
6	4000×15	2500×10	2000×10		
8	3000×15	2000×10	1500×10		
10	3000×15	1700×10	1500×10	1000×10	500×10
12	4000×10	2500×10	1300×10	900×10	500×10
14	3000×10	2000×10			400×10
15	3000×10	2000×6	1000×10	700×6	400×10
16	3000×10	1800×10	1000×10	700×10	400×10
18	3000×10	1800×10	1000×10	700×10	350×10
20	2500×10	1500×10	900×10	600×10	350×10
25	2000×10	1200×10	700×10	500×10	300×10
30	1500×10	900×10	600×10	450×10	250×10
35	1000×10	700×10	500×10	350×10	200×10
40	1000×10	650×10	450×10	300×10	170×10
45	800×10	500×10	350×10	250×10	150×10
50	700×10	400×10	300×10	250×10	130×10
55		400×10	250×10	200×10	120×10
60		300×10	250×10	180×10	120×10
65		250×10	200×10	160×10	100×10
70		250×10	170×10	150×10	100×10
75		250×10	150×10	140×10	100×10

**ステンレス(Stainless) + 鍋小ネジ**

Phillip Pan Head Machine Screw

在庫品は1本から
出荷いたします。
Stocks are
shipped from 1 piece.

●印は、
都度ご確認ください。
Please confirm each time
for items with ● mark.

>>在庫一覧表 Stock Sheet

長さ \ 径 Length \ Diameter	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10
3	2000×5		4000×20					
4	2000×5	2000×5	2000×30	2000×22				
5	2000×5	2000×5	4000×22	2000×22				
6	2000×5	2000×5	3000×22	2000×22	1000×22			
8	2000×5	2000×5	3000×22	1500×22	1000×17	500×22	200×20	
10	2000×5	2000×5	3000×17	1000×22	1000×17	500×22	200×20	
12	2000×5	2000×5	2000×22	1000×22	1000×10	500×17	200×20	
14	2000×5	2000×5	1000×30	1000×22	500×22	500×17	200×15	
15	2000×5	2000×5	2000×17	1000×17	500×22	500×17	400×10	
16	2000×5	2000×5	2000×17	1000×17	500×22	500×17	400×10	●
18	3000×5	2000×5	1000×20	1000×17	500×18	500×12	200×18	●
20	2000×5	2000×5	1000×22	1000×17	500×17	500×10	300×10	●
22						500×10		
25		1500×5	1000×17	500×22	500×17	500×10	200×10	●
30			1000×17	500×17	500×10	400×10	200×10	●
35			1000×10	500×17	500×10	300×10	200×10	●
40			1000×10	500×10	400×10	300×10	150×10	●
45			500×15	500×10	300×10	200×10	150×10	●
50			500×15	400×10	300×10	200×10	100×10	●
55				400×10	200×15	200×10	100×10	●
60				400×10	200×15	200×10	100×10	●
65				400×10	200×15	150×10	100×10	●
70				400×10	200×15	200×10	100×10	●
75				400×10	200×15	200×10	100×10	●
80								●
90								●
100								●

There is a possibility of changes without notice due to makers' circumstances. Please ask for the stocks of size not shown.
Please understand that some makers may differ in quantity.