

純水機器

恒温器  
乾燥器

加熱機器

冷却機器

滅菌・消毒

攪拌器  
振とう器

粉碎・分級

遠心分離機

ポンプ

送液ポンプ

ハンディポンプ

エアーポンプ

コンプレッサー



PD-051

## DCブラシレスポンプ

DC Brushless Motor Pump

コード	型式	最大流量	揚水量→揚程	価格	区分
3-326-0570	PD-051	9L/分	5.6L/分→2m	¥27,500	YUJH
3-326-0571	PDH-054	6L/分	2L/分→14m	¥27,500	GUEH
3-326-0572	PD-055	15L/分	10L/分→4.5m	¥27,500	DQMH

- DC24Vで駆動する液体送液用小型ポンプです。

〔仕様〕

- 接続口：吸込/吐出 14mmφ ●定格電圧：DC24V
- 大きさ：55×110×83mm (PDH-054のみ55×110×78mm)



C-P60W



CB-P80W

## ハンディポンプ

Pump

コード	型式	揚水量 (50/60Hz)	吸上高さ	価格	区分
3-326-0700	C-P30X	20/25L/分	1.5m	¥28,000	GRFK
3-326-0701	C-P60X	23/28L/分		¥31,000	GOAK
3-326-0702	CB-P80X	40/50L/分	2m	¥42,000	GUKK

- 逆止弁内蔵の自吸式のハンディポンプです。

型式	C-P30X	C-P60X	CB-P80X
接続口	15~18mmφ		吸込：25mmφ 吐出：15/19/25mmφ
電源	AC100V 50/60Hz		
大きさ	143×253×279mm 4.8kg	150×306×242mm 6.9kg	



水中に設置可能



RSD-10

## 水陸両用型ポンプ

Amphibious Pump

コード	型式		最大吐出量 (L/分)	接続口	大きさ (mm)	価格	区分
	60Hz	50Hz					
3-326-0800	3-326-0803	RSD-10A	10	15mmφ	119×84×96	¥22,000	GTDG
3-326-0801	3-326-0804	RSD-20A	20	19mmφ	141×100×131	¥30,000	GTJG
3-326-0802	3-326-0805	RSD-40A	40	15mmφ	171×120×151	¥45,000	GTAG

- モーター部は完全モールドされており、水中使用も可能です。淡水・海水両用です。

〔仕様〕●電源：AC100V



SL-102

## 水中ポンプ

Pump

コード	型式	最大吐出量 (50/60Hz)	最大揚程 (50/60Hz)	価格	区分
3-326-0380	SL-52	30L/分	2.0m	¥22,900	BQCG
3-326-0381	SL-102	70L/分	2.2/2.6m	¥32,600	BSFG

- 給水や排水作業を手軽に行うことができる投げ込み式水中ポンプです。

型式	SL-52	SL-102
吐出口	15/25mm	
電源	AC100V 50/60Hz コード長3.5m	
大きさ	136×145×218mm	
重量	3.0kg	3.4kg



KP-104

## 水中ポンプ

Pump

コード	型式	最大吐出量	価格	区分
3-326-0388	KP-104	約14L/分	¥5,500	GOLG
3-326-0389	KP-104JH	約11L/分	¥6,800	GOKG

- アメリカに強い抗菌樹脂を使用しています。
- すぐにお使いいただける4mホース付です (KP-104JHのみ)。
- 給水時間は約4.4分 (KP-104) 及び約5.7分 (KP-104JH) です。

型式	KP-104	KP-104JH
吐出量	揚程1mの時：約10L/分	揚程1mの時：約8.5L/分
最大揚程	2.5m	
電源	AC100V 50/60Hz 26.7VA	
大きさ	130×63×170mm 340g	250×100×300mm 630g