



LJ (ノブ式)



ASJ (ノブ式)

ラボジャッキ (ノブ式)

Jack

コード	型式	天板×座	伸縮範囲	静止荷重	価格	区分
3-346-0440	LJ-8	80×80mm	54~135mm	8kg	¥7,600	ZRDH
3-135-0621	LJ-10	100×100mm			¥7,500	ZUFH
3-754-0269	LJ-12・14	120×140mm	55~140mm	25kg	¥7,500	ZUAH
3-135-0622	LJ-15	150×150mm			¥9,700	ZSCH
3-135-0623	LJ-18	180×180mm		¥10,000	ZOFH	
3-755-0068	LJ-18・20	180×200mm	75~245mm	35kg	¥10,200	ZRFH
3-135-0624	LJ-20	200×200mm			¥11,000	ZPAH
3-346-0445	LJ-25	250×250mm	75~385mm	45kg	¥31,000	ZRLH
3-346-0446	LJ-30	300×300mm	88~490mm		¥40,000	ZUDH

※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にしてください。

(仕様)・材質: 上下板/ステンレスSUS304 その他/銅

オールステンレスジャッキ (ノブ式)

Jack

コード	型式	天板×座	伸縮範囲	静止荷重	価格	区分
3-346-0494	ASJ-8	80×80mm	54~135mm	8kg	¥27,900	GOCH
3-747-0751	ASJ-10	100×100mm			¥28,800	GSFH
3-747-0752	ASJ-15	150×150mm	55~140mm	25kg	¥34,400	GQNH
3-346-0496	ASJ-18	180×180mm			¥36,500	GUEH
3-747-0753	ASJ-20	200×200mm	75~245mm	35kg	¥38,000	GQMH
3-346-0498	ASJ-25	250×250mm	75~385mm		¥76,000	GSIH
3-346-0499	ASJ-30	300×300mm	88~490mm	45kg	¥100,000	GUKH

- 耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。
- 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。

(仕様)・材質: ステンレスSUS304



LR (ラチェット式)

NEW



ASR (ラチェット式)

ラボジャッキ (ラチェット式)

Jack

コード	型式	天板×座	伸縮範囲	静止荷重	価格	区分
3-346-0450	LR-15	150×150mm	75~245mm	25kg	¥14,400	ZSKH
3-346-0451	LR-20	200×200mm			¥16,200	ZPIH
3-346-0452	LR-25	250×250mm	75~385mm	35kg	¥38,000	ZUBH
3-346-0453	LR-30	300×300mm	88~490mm		45kg	¥46,000

- ラボジャッキのハンドルをラチェット式に変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。

※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にしてください。

(仕様)・材質: 上下板/ステンレスSUS304 その他/銅

オールステンレスジャッキ (ラチェット式)

Jack

コード	型式	天板×座	伸縮範囲	静止荷重	価格	区分
3-346-0475	ASR-15	150×150mm	75~245mm	25kg	¥38,600	GUEH
3-346-0476	ASR-20	200×200mm			¥42,600	GQKH
3-346-0477	ASR-25	250×250mm	75~385mm	35kg	¥81,400	GPMH
3-346-0478	ASR-30	300×300mm	88~490mm		45kg	¥106,400

- 耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
- 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。

(仕様)・材質: ステンレスSUS304

アルミ合金ラボジャッキ

Jack

コード	型式	天板×座	伸縮範囲	静止荷重	価格	区分
3-346-0434	AJ-10	100×100mm	50~140mm	30kg	¥4,800	ZODG
3-346-0435	AJ-15	150×150mm	60~270mm	60kg	¥7,800	ZSCG
3-346-0436	AJ-20	200×200mm	60~290mm		¥8,800	ZOIG
3-346-0437	AJ-25	250×250mm	70~380mm	80kg	¥22,000	ZPDG

- 上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。

(仕様)・材質: 上下板 パンタグラフ/アルミ合金 その他/銅

●天板厚: 2.4mm (AJ-10/15) 3.5mm (AJ-20/25)



AJ-20

AJ-15

実験用容器

分析用
ガラス器具

体積計

一般容器
保存容器金属製品
磁器製品ピンセット
さじゴム栓
チューブ

加熱用具

支持器具

スタンド

クランプ

ジャッキ

ビュレット台

ロート台

フラスコ台

ピペット
スタンド

小物スタンド