

ハミルトンシリンジ

Microsyringe

■700N (固定針タイプ) 針ポイント: PT2 針先: 10-12° 長さ: 51mm
目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。

コード	型	式	製品番号	容量	最小目盛	ゲージ	価	格	区分
3-314-0046	75N		87900	5μL	0.05μL	26s	¥10,200		ZODD
3-314-0000	701N		80300	10μL	0.1μL		¥4,600		ZUND
3-314-0001	702N		80400	25μL	0.25μL		¥6,500		ZPND
3-314-0002	705N		80500	50μL	0.5μL		¥7,100		ZSED
3-314-0003	710N		80600	100μL	1.0μL	22s	¥7,900		ZUID
3-314-0004	725N		80700	250μL	2.5μL		¥10,500		ZUDD
3-314-0005	750N		80800	500μL	5.0μL	22	¥11,300		ZQCD

■700RN (交換針タイプ) 針ポイント: PT2 針先: 10-12° 長さ: 51mm
交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めるタイプです。

コード	型	式	製品番号	容量	最小目盛	ゲージ	価	格	区分
3-314-0047	75RN		87930	5μL	0.05μL	26s	¥14,400		CRCD
3-314-0006	701RN		80330	10μL	0.1μL		¥8,300		ZOMD
3-314-0007	702RN		80430	25μL	0.25μL		¥9,800		CRID
3-314-0008	705RN		80530	50μL	0.5μL	22s	¥10,100		CPBD
3-314-0009	710RN		80630	100μL	1.0μL		¥10,900		ZPFD
3-314-0010	725RN		80730	250μL	2.5μL		¥15,600		CRBD
3-314-0011	750RN		80830	500μL	5.0μL	22	¥16,300		CQFD

■700SNR (固定針タイプ) 針ポイント: PT3 針先: 90° 長さ: 51mm
レオデザイン・サンプルインジェクター専用で作られたシリンジです。

コード	型	式	製品番号	容量	最小目盛	ゲージ	価	格	区分
3-314-0012	701SNR		80365	10μL	0.1μL	22s	¥6,700		ZQGD
3-314-0013	702SNR		80465	25μL	0.25μL		¥6,600		ZUED
3-314-0014	705SNR		80565	50μL	0.5μL		¥7,400		ZRKD
3-314-0015	710SNR		80665	100μL	1.0μL		¥7,500		ZSJD
3-314-0016	725SNR		80765	250μL	2.5μL	22	¥10,500		ZRAD
3-314-0017	750SNR		80865	500μL	5.0μL		¥12,900		ZRKD

■700LT (交換針型ルアーチップタイプ) 針なし
CTFE ハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。

コード	型	式	製品番号	容量	最小目盛	価	格	区分
3-314-0018	701LT		80301	10μL	0.1μL	¥7,200		COED
3-314-0019	702LT		80401	25μL	0.25μL	¥7,600		CSDD
3-314-0020	705LT		80501	50μL	0.5μL	¥8,100		CPLD
3-314-0021	710LT		80601	100μL	1.0μL	¥9,900		CQBD
3-314-0022	725LT		80701	250μL	2.5μL	¥12,000		CPBD
3-314-0023	750LT		80801	500μL	5.0μL	¥12,500		CRD

■7000KH (固定針型セプタムアウトタイプ) 針ポイント: PT2 針先: 10-12° 長さ: 70mm
ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。

コード	型	式	製品番号	容量	最小目盛	ゲージ	価	格	区分
3-314-0160	7000.5KH		86259	0.5μL	0.005μL	25	¥23,000		ZRBD
3-314-0161	7001KH		80135	1.0μL	0.01μL	25s	¥18,200		ZPND
3-314-0162	7101KH		86211			22s	¥18,200		CUND
3-314-0163	7002KH		88411	2.0μL	0.02μL	25	¥23,000		CSID
3-314-0164	7102KH		88511			23	¥23,000		COJD
3-314-0165	7105KH		88011	5.0μL	0.05μL	24	¥21,100		CPKD

■1700RNR (交換針タイプ) 針ポイント: PT3 針先: 90° 長さ: 51mm

コード	型	式	製品番号	容量	最小目盛	ゲージ	価	格	区分
3-314-0240	1701RNR		80065	10μL	0.1μL	22s	¥10,700		CUMD
3-314-0241	1702RNR		80265	25μL	0.25μL		¥10,700		CUJD
3-314-0242	1705RNR		80965	50μL	0.5μL		¥11,100		CUCD
3-314-0243	1710RNR		81065	100μL	1.0μL		¥12,500		CQGD
3-314-0244	1725RNR		81165	250μL	2.5μL	22	¥12,500		CPND
3-314-0245	1750RNR		81265	500μL	5.0μL		¥12,500		CSGD

- 微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
- 700シリーズは5~500μLの液体用シリンジです。また、7000シリーズは微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。
- 1700RNRは、レオデザイン社の高精度HPLCインジェクションバルブ用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリンジを改良し、規格変更して針先をPT3 (90°) にしたものです。

針付き



702N

針付き



705RN

針付き



750SNR

針なし



710LT

CTFE ハブ付交換針 831頁

針付き



7001KH

針付き



1750RNR

NEW


針ポイントスタイル

■PT2 針先10-12°
標準針 一般用



セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。

■PT3 針先90°
液クロ・ピペット用



HPLCインジェクターへのサンプル注入に適した針先です。針先が90°カットで液体の分注に効果的です。

交換針 831頁