



MS-01



MS-N

イトーマイクロシリンジ

Microsyringe

■標準型 固定針

コード	型	式	容量	最小目盛	針長	価格	区分
3-772-0240	MS-01		1μL	0.02μL	50mm	¥14,200	ZQLH
3-772-0241	MS-05		5μL	0.1μL	75mm	¥16,400	GSGH
3-772-0242	MS-X05						¥7,500
3-772-0243	MS-10		10μL	0.2μL	50mm	¥5,900	ZRAH
3-772-0244	MS-25		25μL	0.5μL		¥7,200	GS1H
3-772-0245	MS-50		50μL	1.0μL		¥7,800	GPGH
3-772-0246	MS-100		100μL	2.0μL		¥8,400	GQFH
3-772-0247	MS-250		250μL	5.0μL		¥10,200	GPBH
3-772-0248	MS-500		500μL	10μL		¥10,400	GUKH

- シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。

■標準型 互換針

コード	型	式	容量	最小目盛	針長	価格	区分
3-772-0250	MS-N05		5μL	0.1μL	50mm	¥11,200	GOCH
3-772-0251	MS-N10		10μL	0.2μL		¥9,500	GUKH
3-772-0252	MS-N25		25μL	0.5μL		¥10,400	GR1H
3-772-0253	MS-N50		50μL	1.0μL		¥11,000	ZPGH
3-772-0254	MS-N100		100μL	2.0μL		¥12,600	GUBH
3-772-0255	MS-N250		250μL	5.0μL		¥15,500	GR1H
3-772-0256	MS-N500		500μL	10μL		¥16,400	GONH

〔仕様〕

- 固定針タイプ：SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
- 互換針タイプ：種々のサイズ・形状の互換針を簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します。

プランジャーの曲がりを防ぐガイドバー付



MS-G型

耐薬性高く、弾性プランジャーで摺動不良も無し!



MS-E型

イトーマイクロシリンジ

Microsyringe

■ガイドバー付 標準型 固定針

コード	型	式	容量	最小目盛	針長	価格	区分
3-772-0260	MS-G05		5.0μL	0.1μL	50mm	¥13,600	GPKH
3-772-0261	MS-G10		10.0μL	0.2μL		¥12,600	GUBH
3-772-0262	MS-G25		25.0μL	0.5μL		¥12,600	ZRNH
3-772-0263	MS-G50		50.0μL	1.0μL		¥13,700	GOBH
3-772-0264	MS-G100		100.0μL	2.0μL		¥13,700	GOJH

■ガイドバー付 標準型 互換針

コード	型	式	容量	最小目盛	針長	価格	区分
3-772-0265	MS-NG05		5μL	0.1μL	50mm	¥15,000	GQCH
3-772-0266	MS-NG10		10μL	0.2μL		¥14,400	GUDH
3-772-0267	MS-NG25		25μL	0.5μL		¥15,000	GPKH
3-772-0268	MS-NG50		50μL	1.0μL		¥15,000	GOBH
3-772-0269	MS-NG100		100μL	2.0μL		¥15,000	GUBH

- ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。

イトーマイクロシリンジ

Microsyringe

■スーパーエラストリックシリンジ 固定針

コード	型	式	容量	最小目盛	針長	価格	区分
3-772-0270	MS-E05		5.0μL	0.1μL	50mm	¥12,100	ZUFH
3-772-0271	MS-E10		10.0μL	0.2μL		¥12,100	ZSFH

■スーパーエラストリックシリンジ 互換針

コード	型	式	容量	最小目盛	針長	価格	区分
3-772-0275	MS-NE05		5μL	0.1μL	50mm	¥14,300	GRNH
3-772-0276	MS-NE10		10μL	0.2μL		¥14,300	GRMH

- スーパーエラストリックシリンジは、特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーの採用により、曲げによる摺動不良の心配がありません。
- 特殊Ti-Ni合金はステンレスに比べ、酸・アルカリ・塩分に対して優れた耐薬品があります。
- シリンジ内孔の表面は従来品に比べ1ランク上の細かな研磨処理が施され、摩擦抵抗が少なくスムーズな摺動性が長時間持続します。

容量250μL以上のガスタイトシリンジ



MS-GANタイプ

イトーガスタイトシリンジ

Microsyringe

コード	型	式	容量	最小目盛	針長	価格	区分
3-772-0280	MS-GAN025		250μL	5.0μL	30mm	¥12,600	GOMH
3-772-0281	MS-GAN050		500μL	10.0μL		¥12,600	GS1H
3-772-0282	MS-GAN100		1.0mL	20.0μL		¥14,700	GSGH
3-772-0283	MS-GAN250		2.5mL	50.0μL		¥15,000	ZRMH
3-772-0284	MS-GAN500		5.0mL	100.0μL		¥16,400	GULH
3-772-0285	MS-GANX00		10.0mL	200.0μL		¥19,300	GQJH

- アニール処理をした経年劣化のほとんどない硬質ガラスを使用し、内面は均一に鏡面仕上げが施されているため、安定した精度が長く持続します。

〔仕様〕●針タイプ：互換針タイプ