



飼育ケージ

Cage

■マウス用

KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。

コード	型	式	本体材質	大きさ(mm)	価	格	区分
3-319-0075	KN-600-PC		ポリカーボネート	220×320×135	¥9,800		GQIH
3-319-0076	KN-600-T		TPX		¥10,000		GRMH

■マウス用細型

横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。

コード	型	式	本体材質	大きさ(mm)	価	格	区分
3-319-0077	KN-60105-T		TPX	140×320×140	¥7,800		GRCH
3-319-0078	KN-60101			160×350×145	¥7,800		GREH

■ラット用

KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。

コード	型	式	本体材質	大きさ(mm)	価	格	区分
3-319-0079	KN-601-PC		ポリカーボネート	270×440×187	¥15,800		GPJH
3-319-0080	KN-601-T		TPX		¥15,500		GRNH

マウス・ラットの飼育に最適



KN-600-PC

KN-60105-T

KN-601-PC

〔仕様〕

- 付属給水瓶：マウス用/No.6B 200mL 1本
マウス用細型/No.8A 200mL 1本
ラット用/No.7 300mL 1本

ディスポーザブルケージ

Cage

コード	型	式	大きさ	入数	価	格	区分
3-346-0045	CT-L		335×225×135mm	20個	¥10,000		GSBJ
3-346-0046	CT-M		250×185×130mm	40個	¥17,000		GUIJ
3-346-0047	CT-S		200×130×110mm		¥15,800		GODJ

- 特殊ポリエステル製の滅菌済みディスポーザブルケージです。衛生的な飼育が可能なおえ、洗浄の手間も省けます。
- 燃焼時に有害なガスが発生しないので、床敷きを入れたまま焼却することが可能です。

〔仕様〕

- ケージ本体：滅菌済

※金網や床敷きは付属しておりません。別途お問い合わせ下さい。

ディスポなので衛生的

滅菌
済

CT-M

動物飼育用品

Bleeding Tools

■カード差し

コード	型	式	タイプ	大きさ	価	格	区分
3-319-0232	KN-686-1A		上差しツメ横タイプ	90×120mm	¥850		G0FJ
3-319-0233	KN-686-1B			55×95mm	¥680		GUDJ
3-319-0234	KN-686-2A		横差しツメ横タイプ	90×120mm	¥850		GPFJ
3-319-0235	KN-686-2B			55×95mm	¥680		GQKJ
3-319-0236	KN-686-3A		上差しツメ上タイプ	90×120mm	¥850		GQNJ
3-319-0237	KN-686-3B			55×95mm	¥680		GSCJ

- ツメを曲げることでケージに装着できます。

■給水瓶

コード	型	式	容量	先	管	価	格	区分
3-319-0264	No.6B		200mL		ステンレス製 直管 8φ×75mm	¥1,900		GRJJ
3-319-0265	No.8A					¥1,800		GRCJ
3-319-0266	No.7		300mL			¥2,200		GSGJ

- 飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。

〔仕様〕

- 本体：PC製 ●栓：プチル製

■餌箱

コード	型	式	大きさ	価	格	区分
3-346-0055	ガラスA		75φ×40mm	¥2,000		GPLJ
3-346-0056	ガラスB		110φ×60mm	¥3,000		GRCJ
3-346-0057	ステンレスA		75φ×40mm	¥2,300		GRIJ
3-346-0058	ステンレスB		110φ×60mm	¥3,300		GUKJ



KN-686-1

KN-686-3

No.6B

No.8A

No.7

ガラスA

ガラスB

ステンレスA

ステンレスB