



めがね  
併用可  
防曇  
処理

### ゴーグル型保護めがね (粉じん用)

Safety Glasses

コード	型式	レンズ	価格区分
3-348-0448	YG-5601AP	APレンズ	¥2,100 ZSBH

- 無気孔型の粉じん対策用保護めがねです。
- 大型度付めがねと併用可能です。
- ポリカーボネートのレンズ内側に防曇加工、外側に表面硬化加工を施しています。

(仕様)

- 紫外線カット率：99.9%
- フレーム：軟質PVC
- 重さ：106g



JIS規格品

めがね  
併用可  
防曇  
処理  
ハード  
コート  
フレーム  
ベンチ

### ゴーグル型保護めがね

Safety Glasses

コード	型式	レンズ	価格区分
3-348-0454	YG-5200 PET-AFα	ペトロイド-AFα	¥2,500 ZSJH
3-348-0455	YG-5200 PET-AF	ペトロイド-AF	¥2,300 EOLH

- レンズとフレーム上部の空間に換気孔を設けています。
- PET-AFαレンズは、PET-AFレンズ比で防曇効果が約3倍です。

(仕様)

- 紫外線カット率：99.9%
- フレーム：軟質PVC
- 適合規格：JIS T8147
- 重さ：79g



JIS規格品

防曇  
処理  
ハード  
コート

### ゴーグル型保護めがね

Safety Glasses

コード	型式	レンズ	価格区分
3-348-0435	YG-6000 PET-AF	ペトロイド-AF	¥2,600 ZRAH

- 顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を使用しています。
- 回転式ベルトがベルトのねじれを解消します。

(仕様)

- 紫外線カット率：99.9%
- フレーム：エラストマー・PP
- 適合規格：JIS T8147
- 重さ：92g



めがね  
併用可  
防曇  
処理  
フレーム  
ベンチ

### ゴーグル型ダブルレンズ保護めがね

Safety Glasses

コード	型式	レンズ	価格区分
3-348-0437	YG-5100D	曇り止めダブルレンズ	¥2,950 EPMH

- 2枚のレンズを重ね、空気の断熱層によりレンズ内外の温度差を少なくすることで曇りを防ぎます。
- 外側はペトロイドレンズ、内側に曇り止めを施した二重構造です。

(仕様)

- 紫外線カット率：99.9%
- フレーム：軟質PVC
- 重さ：103g



めがね  
併用可  
オートクレーブ  
滅菌可  
ベンチ  
レータ

### ゴーグル型保護めがね (オートクレーブ対応)

Safety Glasses

コード	型式	レンズ	価格区分
3-348-0458	No.931	ポリカーボネート	¥4,800 EULH

- オートクレーブで121℃/20分の滅菌処理が可能です。
- ひさし上部にベンチレータが付いており、曇り止め性能に優れています。

(仕様)

- フレーム：シリコン
- 重さ：107g



NEW

めがね  
併用可

### ゴーグル型保護めがね

Safety Glasses

コード	型式	レンズ	価格区分
3-348-0456	No.950AP	APレンズ	¥2,000 E0EH

- スポンジトリム付きで快適なフィット感を実現します。

(仕様)

- 紫外線カット率：99.9%
- フレーム：ウレタン
- 重さ：89g

保護めがね

レーザー  
保護めがね