

セメダイン
Cセメダイン

UM650 YUKAICHIBAN neoPACK 600ml

“UM650 床いちばん neoパック”

同商品群
在庫数 69 アイ
テムCom
SDSやさしい言葉
CCS

AR-172

- 特 長**
- 木質系床材の接着に最適です。
 - 耐熱・耐水性に優れます。
 - 床暖房対応です。
 - 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品、4VOC基準適合品です。
- 用 途**
- 木質系床材と木質下地材の接着に。
 - 根太の接着に。
 - 鋼製束、プラ束の接着に。
- 仕 様**
- 可使用時間 夏10分/冬30分以内
 - 硬化時間 夏6時間/冬12時間
- 材 質**
- 主成分:ウレタン樹脂
- 製造国**
- 日本

発注単位1本

セメダイン様[539407]

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
792-7185	AR-172	¥1,360	¥1,450	淡褐色	600	12	930	9192(130)

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>コニシ
ボンド

Bond KU928C Heat/Water-resistant Adhesive

同商品群
在庫数 104 アイ
テムCom
SDSGREEN
SPIRIT

44648

- 特 長**
- 適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。
 - 日本接着剤工業会4VOC基準適合品です。
 - JIS F☆☆☆☆規格品です。
- 用 途**
- 木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工。
- 材 質**
- 主成分:ウレタン樹脂系
- 製造国**
- 日本



クシ目型ノズル

コニシ様[384000]

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
256-8357	44648	¥1,213	¥2,450	淡黄白色	760	12	1.3	3994(122)

☎商品のお問い合わせ:0120-281-168 <http://www.bond.co.jp/>コニシ
ボンド

Bond KU928C 2way pack Heat/Water-resistant Adhesive

木質床材施工用接着剤“ボンドKU928C-X 2wayパック”

同商品群
在庫数 104 アイ
テムCom
SDSGREEN
SPIRIT

04830

- 特 長**
- 適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。
 - 耐熱・耐水性に優れた健康住宅対応型の接着剤です。
 - JIS A5536 F☆☆☆☆規格品です。
 - 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
- 用 途**
- 木質フロア仕上材と合板、パーティクルボード等の木質下地材の施工に。
- 材 質**
- 主成分:ポリウレタン樹脂
- 製造国**
- 日本

発注単位1本

コニシ様[384000]

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
117-3890	04830	¥1,213	¥2,450	淡黄白色	760	12	1.1	5243(133)

☎商品のお問い合わせ:0120-281-168 <http://www.bond.co.jp/>コニシ
ボンド

Adhesive Floor Craftsmen KU928 App Pack

木質床材施工用接着剤“ボンド床職人”

同商品群
在庫数 104 アイ
テムCom
SDSGREEN
SPIRIT

NO04466

- 特 長**
- 適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。
 - 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品、4VOC基準適合品です。
 - JIS A 5536適合品です。
 - JIS A 5550適合品です。
- 用 途**
- 木質フローリング仕上材と木質下地材の接着。
 - 床暖房用木質床材の接着。
- 材 質**
- 主成分:ポリウレタン樹脂
- 製造国**
- 日本

発注単位1個

コニシ様[384000]

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
868-7707	NO04466	¥1,113	¥1,600	淡黄白色	600	12	820	6667(160)

☎商品のお問い合わせ:0120-281-168 <http://www.bond.co.jp/>セメダイン
Cセメダイン

Floor Lock 110L

“フロアロック110L”

同商品群
在庫数 69 アイ
テムCom
SDSやさしい言葉
CCS

RE-562

- 特 長**
- 床材表面に付着し硬化した接着剤も除去できます。
 - 接着剤の拘束力が強く床材の目録を抑制します。
 - 床暖房対応です。
 - JIS A 5536、JIS A 5550適合品です。
 - 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品、4VOC基準適合品です。
- 用 途**
- 木質系床材と木質下地材の接着に。
 - 根太の接着に。
 - 鋼製束、プラ束の接着に。
- 材 質**
- 主成分:変成シリコーン樹脂
- 製造国**
- 日本

発注単位1本

セメダイン様[539407]

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
148-7394	RE-562	¥1,138	¥1,300	白色	600	12	880	1476(241)

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>セメダイン
Cセメダイン

Urethane Adhesive

木質床材用接着剤“UM620”

同商品群
在庫数 69 アイ
テムCom
SDSやさしい言葉
CCS

AR-244

- 特 長**
- 木質系床材の接着に最適です。
 - 耐熱・耐水性に優れます。
 - 床暖房対応です。
 - JIS A 5536適合品です。
 - JIS F☆☆☆☆規格品です。
 - 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
- 用 途**
- 木質系床材と木質下地材の接着に。
 - 根太の接着に。
 - 鋼製束、プラ束の接着に。
- 仕 様**
- 硬化時間 夏6時間/冬12時間
 - 可使用時間 夏10分/冬30分以内
- 材 質**
- 主成分:ウレタン樹脂
- 製造国**
- 日本

発注単位1本

セメダイン様[539407]

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (kg)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
330-6984	AR-244	¥1,225	¥1,400	淡褐色	1	12	1.02	360(75)

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>コニシ
ボンド

BondTubeWater-basedAdhesive

“ネダボン ド アプリパック”

同商品群
在庫数 104 アイ
テムCom
SDSGREEN
SPIRIT

04819

- 特 長**
- 消防法、労働安全衛生法の規制を受けない健康住宅対応型です。
 - 接着性に優れ、構造体としての強度をアップさせます。
 - 低温作業性に優れ引火の危険が全くない水性接着剤です。
 - JIS A5549 F☆☆☆☆規格品です。
- 用 途**
- 在来工法における床板と根太の接着に。
- 材 質**
- 主成分:アクリル樹脂系エマルジョン形
- 製造国**
- 日本

発注単位1本

コニシ様[384000]

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (kg)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
117-2356	04819	¥913	¥1,820	灰	1	6	1.1	30416(120)

☎商品のお問い合わせ:0120-281-168 <http://www.bond.co.jp/>

接着剤メーカー自主基準環境マークについて

コニシ様

GREEN SPIRIT®

グリーンスピリットとは、環境・安全に関するコニシの基本姿勢を表す言葉です。このマークは自然環境の象徴である植物の葉と、当社が携わる化学品をイメージするベンゼン環をモチーフに「地球環境と化学の共生」を表現しています。このマークがついた商品は、厚生労働省指針値策定（2002年1月22日現在）の13物質を使用していない水性形もしくは無溶剤剤の商品です。

セメダイン様

私たちは、接着剤も環境のひとつとしてとらえています。そこに暮らす人、使う人、そして周りの環境への負担を限りなくゼロにしたい・・・そんな願いを、自主基準として CCSマークはこれに合格したのだけにつける、「住宅環境対策品」のしるしです。



- 厚生労働省指針値策定の14物質を使用しない。
- 劇物・毒物物質を使用しない。
- アスベストを使用しない。