


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



積水フラー
SEKISUI FULLER



日本

Mirror Bond #75M

“セキスイボンド鏡用 #75-M”



特長

- 無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。
- [両面テープ併用工法](セキスイボンドテープ#2310)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。
- JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。

用途

- 鏡と各種下地材の接着。

仕様

- 使用温度範囲:-30~90℃

材質

- 主成分:変成シリコン樹脂

製造国 日本



SB75M-330

発注単位1本

積水フラー(株) [536140]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績(前年比%)
392-7644	SB75M-330	¥1,518	¥1,720	ホワイト	330	10	570	1057(79)

☎商品のお問い合わせ:0120-29-6771 <http://www.sekisui-fuller.co.jp>



積水フラー
SEKISUI FULLER



日本

Multi Bond #75

“セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75”



特長

- 臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。
- [両面テープ併用工法](セキスイボンドテープ#5325)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。
- JIS認証品です(JIS A 5538、5547)

用途

- 壁・天井仕上げ工事、内装仕上げ工事における各種材料との接着。

仕様

- 使用温度範囲:-30~90℃

材質

- 主成分:変成シリコン樹脂

製造国 日本



SB75-330

発注単位1本

積水フラー(株) [536140]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績(前年比%)
392-7636	SB75-330	¥1,485	¥1,600	ホワイト	330	10	540	666(104)

☎商品のお問い合わせ:0120-29-6771 <http://www.sekisui-fuller.co.jp>



シャープ化学工業



日本

Sharpie Paint Hensel

“シャープペイントヘンセイ”



特長

- 可塑剤を使用していないノンブリードタイプです。
- 速硬化タイプです。
- 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。

用途

- サイディング塗り変え時の下地目地シール。
- 塗装の下地処理。

仕様

- 使用温度範囲:-20~90℃

製造国 日本



SHARPIE-MP-C-W

発注単位1本

シャープ化学工業(株) [475157]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績(前年比%)
324-2021	SHARPIE-MP-C-W	¥856	¥950	オープン	320	10	448	580(70)
324-2013	SHARPIE-MP-C-LG	¥856	¥950	オープン	320	10	448	447(83)

☎商品のお問い合わせ:072-268-0321 <http://www.sharpchem.co.jp/>



コニシ



日本

Sealant for Fireproof Construction

“ボンド 耐火目地用シーラント”



特長

- 火災時の高熱下で発泡しながら燃焼し、セラミック化することにより火災の蔓延を防ぎます。
- ISO834に基づく基準火災温度曲線に則った1時間間の耐火性能(ALC目地)を有します。
- 日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。

用途

- 耐火構造物の目地シール。

仕様

- 使用温度範囲:-40~90℃

材質

- 主成分:変成シリコン樹脂系

製造国 日本



59478

発注単位1本

コニシ(株) [384000]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績(前年比%)
447-4732	59378	¥2,155	¥2,330	グレー	333	10	520	7406(92)
447-4741	59478	¥2,155	¥2,330	ホワイト	333	10	520	5667(92)

☎商品のお問い合わせ:0120-281-168 <http://www.bond.co.jp/>



コニシ



日本

Modified silicone cork Non-bleed LM

“ボンド 変成シリコンコークノンブリードLM”



特長

- ノンブリードタイプです。
- 低モジュラスで柔軟性に優れています。
- 耐久性・耐候性に優れています。
- 日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆認定品です。
- JIS認定品です。

用途

- 窯業系サイディング・ALC板・各種内外装の目地。
- モルタル・コンクリートの亀裂補修。

材質

- 主成分:変成シリコン樹脂系

製造国 日本



05721

発注単位1本

コニシ(株) [384000]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績(前年比%)
147-6411	05721	¥875	¥1,890	ホワイト	320	10	485	3452(218)
147-6433	05722	¥875	¥1,890	ライトグレー	320	10	485	3549(243)

☎商品のお問い合わせ:0120-281-168 <http://www.bond.co.jp/>



オート化学



日本

Auton Sealer 101A Non-Bleeding

“オートンシーラー101Aノンブリード”



特長

- 可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
- 低モジュラス・高伸度、耐久性にも優れます。
- JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久区分では最高級の9030にランクされています。

用途

- 外装塗装を必要とするコンクリート目地。
- U字溝のジョイント部。
- 塗膜防水の下地処理。

仕様

- ウレタン系建築土木用
- 使用温度範囲:-40~80℃

材質

- 主成分:1液湿気硬化型ウレタン系樹脂

製造国 日本



303156

発注単位1本

オート化学工業(株) [169388]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績(前年比%)
375-0485	303156	¥863	¥1,000	オープン	320	10	400	677(93)
375-0493	303157	¥863	¥1,000	オープン	320	10	400	448(79)

☎商品のお問い合わせ:03-5812-7310 <http://www.autochem.co.jp/>



セメダイン



日本

Cemedine POS Seal Multi

“POSシールマルチ”



特長

- 塗装が可能で塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。
- 多用途、中モジュラスです。
- 接着性に優れます。
- 防カビタイプです。

用途

- 内外装の各種目地などに(高機能万能型)。

仕様

- 使用温度範囲:-30~90℃

材質

- 主成分:変成シリコン樹脂

製造国 日本



SL-501

発注単位1本

セメダイン(株) [539407]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績(前年比%)
374-9100	SL-501	¥1,458	¥1,620	ホワイト	333	10	600	3539(87)
374-9118	SL-502	¥1,458	¥1,620	ライトグレー	333	10	600	3899(103)

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>



セメダイン



日本

POS Seal Speed

“POSシールスピード”(速硬化タイプ)



特長

- 速硬化タイプです。
- 防カビタイプです。
- 耐紫外線性、耐久性があります。
- 優れた接着性です。
- 塗装が可能で塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。

用途

- 溶接部やボルト止め部のシールに。
- 貫通部回り・ダクト回りのシールなどに。

仕様

- 使用温度範囲:-30~90℃

材質

- 主成分:変成シリコン樹脂

製造国 日本



SK-293

発注単位1本

セメダイン(株) [539407]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績(前年比%)
356-3936	SK-293	¥1,500	¥1,720	ホワイト	333	10	575	4280(103)
356-3944	SK-294	¥1,500	¥1,720	ライトグレー	333	10	575	4193(104)

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>