

デジカラーN釘

■用途：在来工法用

■特長：「住宅品質確保促進法」（品確法）により、在来軸組工法でもJIS規格のN釘の使用が義務付けられ、CN釘と同様、品確法対応のN釘もサイズ別の着色がなされています。KN村田産業は、さらにN釘の頭部に釘の長さを刻印したものを開発し、「デジカラーN釘」と名付けました。色と数字の両方で釘長さがチェックできます。この釘は、打込み後たとえ色が落ちてても、半永久的にそのサイズが判別可能です。



商品コード	品番	寸法			表面処理	着色	入数	定価	品質・性能
		線径	全長	頭径					
※ -	デジカラー-N45	2.45	45	5.8	-	-	25kg	オープン	JIS A 5508
5531011115	デジカラー-N45	2.45	45	5.8	-	-	4kg×6箱	オープン	JIS A 5508
5531011020	デジカラー-N50	2.75	50	6.6	-	黒	25kg	オープン	JIS A 5508
5531011120	デジカラー-N50	2.75	50	6.6	-	黒	4kg×6箱	オープン	JIS A 5508
5531011025	デジカラー-N65	3.05	65	7.3	-	オレンジ	25kg	オープン	JIS A 5508
5531011125	デジカラー-N65	3.05	65	7.3	-	オレンジ	4kg×6箱	オープン	JIS A 5508
5531011030	デジカラー-N75	3.4	75	7.9	-	黄緑	25kg	オープン	JIS A 5508
5531011130	デジカラー-N75	3.4	75	7.9	-	黄緑	4kg×6箱	オープン	JIS A 5508
5531011035	デジカラー-N90	3.75	90	8.8	-	紫	25kg	オープン	JIS A 5508
5531011135	デジカラー-N90	3.75	90	8.8	-	紫	4kg×6箱	オープン	JIS A 5508

※印は受注生産品又は在庫僅少品に付き、事前に在庫のご確認をお願いいたします。

ワイヤ連結デジN釘

■用途：在来工法用



商品コード	品番	寸法			表面処理	着色	入数		定価	品質・性能
		線径	全長	頭径			一巻本数	一梱包巻数		
5531930145	MF-N45	2.45	45	5.8	-	-	300本	10巻×3箱	10,800円	JIS A 5508
5531930200	MF-N45 (10巻)	2.45	45	5.8	-	-	300本	10巻	3,600円	JIS A 5508
5531930150	MF-N50黒	2.75	50	6.6	-	黒	250本	10巻×3箱	11,670円	JIS A 5508
5531930205	MF-N50黒 (10巻)	2.75	50	6.6	-	黒	250本	10巻	3,890円	JIS A 5508
5531930165	MF-N65オレンジ	3.05	65	7.3	-	オレンジ	250本	10巻×2箱	12,100円	JIS A 5508
5531930210	MF-N65オレンジ (10巻)	3.05	65	7.3	-	オレンジ	250本	10巻	6,050円	JIS A 5508
5531930175	MF-N75黄緑	3.4	75	7.9	-	黄緑	200本	10巻×2箱	12,960円	JIS A 5508
5531930215	MF-N75黄緑 (10巻)	3.4	75	7.9	-	黄緑	200本	10巻	6,480円	JIS A 5508
5531930195	MF-N90LH紫	3.75	90	8.8	-	紫	120本	10巻×2箱	10,840円	JIS A 5508
5531930230	MF-N90LH紫 (10巻)	3.75	90	8.8	-	紫	120本	10巻	5,420円	JIS A 5508