

オールステンレスクランプレバー SRSS,SFSS

All Stainless Clamp Levers SRSS,SFSS



位置決め固定をする時に使用をするオールステンレスクランプレバーです。レバーを上を持ち上げる事でレバー内側のセレーション(歯切り部)が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります。レバー部を含む全てがステンレスの為、防錆性にとても優れています。



レバー

| 品番 | L |
|----------|-------------------------------------|
| SRSS- 4 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 |
| SRSS- 5 | |
| SRSS- 6 | |
| SRSS- 6L | |
| SRSS- 8 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| SRSS- 8L | |
| SRSS-10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 |
| SRSS-12 | 20 25 30 40 50 60 70 80 |
| SRSS-16 | 30 40 50 60 70 80 |

| 品番 |
|----------|
| SFSS- 4 |
| SFSS- 5 |
| SFSS- 6 |
| SFSS- 6L |
| SFSS- 8 |
| SFSS- 8L |
| SFSS-10 |
| SFSS-12 |
| SFSS-16 |

| 品番 | L |
|----------|----------------------|
| SRSS- 4H | 10 15 20 25 30 40 50 |
| SRSS- 5H | |
| SRSS- 6H | 15 20 25 30 40 50 60 |
| SRSS- 8H | |
| SRSS-10H | 20 25 30 40 50 60 80 |
| SRSS-12H | 25 30 40 50 60 80 |
| SRSS-16H | 30 40 50 60 80 |

| 品番 |
|----------|
| SFSS- 4H |
| SFSS- 5H |
| SFSS- 6H |
| SFSS- 8H |
| SFSS-10H |
| SFSS-12H |
| SFSS-16H |

ご注文の際は、品番とL(ネジの長さ)の指定をしてください。めねじの場合は、品番のみになります。

おねじの場合 $\frac{\text{SRSS-10} \times 30}{\text{品番} \quad L}$

めねじの場合 $\frac{\text{SFSS-12}}{\text{品番}}$

おねじHタイプの場合 $\frac{\text{SRSS-8H} \times 30}{\text{品番} \quad L}$

めねじHタイプの場合 $\frac{\text{SFSS-5H}}{\text{品番}}$