

# 静音® Series

環境基準40db(デシベル)適合商品

静音® 安心

## PLA300-DX

(プラ300・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 16Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg



静音® 安心

## PLA300

(プラ300・ハンドル固定式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 15Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg



静音® 快適

## PLA300-T2

(プラ300・テーブル2段式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 上段730mm 下段220mm
- 積載有効間隔 770(L)×455(W)×465(H)mm
- ハンドル高さ 920mm
- 車輪径 130mm(独自設計スーパーラバー)
- 自重 25.5Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 300Kg



静音® 快適

## PLA300-D

(プラ300・両ハンドル付)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 18Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg



静音® 快適

## PLA300-AMIM1-G

(プラ300・アミエム1-G)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm(クロームメッキ)
- 網の内寸(深さ)828(L)×556(W)×500(H)mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 23Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 300Kg

※従来品に比べ保管スペース20%UP!



- 金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音®性を向上。
- オプションで蓋を取付け可能です。



静音® 安心

## PLA300-AMIM1-FT

(プラ300・アミエム1-G)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm(クロームメッキ)
- 網の内寸(深さ)828(L)×556(W)×500(H)mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 24Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 300Kg

※従来品に比べ保管スペース20%UP!



- 金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音®性を向上。



鍵を付けることにより、セキュリティ機能UP!

