

在庫 98アイテム

# ダンボールプラスチックコンテナ用オプション

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

コンテナ・パレット

トラスコ

Plastic Screw

## プラネジ(少量パックタイプ)

RoHS

同商品群 在庫数 19 アイテム

.Com



特長 ●工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。  
●段ボールやプラダン等の厚さに合わせてサイズが選べます。

用途 ●ダンボール、プラダンなどの固定に。

仕様 ●色:ナチュラル 材質 ●ポリエチレン(PE) 製造国 ●日本

発注単位1パック

トラスコ中山様[699380]

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	フランジ径(mm)	穴径(mm)	間隔(mm)	パック入数(組)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
784-8056	PNE-4-20	¥309	¥360	15	7	4	20	10	23.8	625(70)
784-8064	PNE-8-20	¥326	¥380	15	7	8	20	10	25.6	684(102)
784-8013	PNE-10-20	¥343	¥400	15	7	10	20	10	26.3	315(88)
784-8021	PNE-12-20	¥360	¥420	15	7	12	20	10	27.0	182(80)
784-8030	PNE-15-20	¥369	¥430	15	7	15	20	10	27.5	873(378)
784-8048	PNE-18-20	¥411	¥480	15	7	18	20	10	28.5	217(81)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

折りたたみコンテナ

ダンボールプラスチックコンテナ

パーツボックス

ボックス型コンテナ

導電性コンテナ

食品用コンテナ

メッシュコンテナ

パレット

パレットボックス

パレット回転台

パレットカバー

ネスティングラック

メッシュパレット

角槽

丸槽

タンク

コンテナバッグ

スクラップボックス

国盛化学

Pin Clip

## “ピンクリップ”

同商品群 在庫数 79 アイテム



特長 ●梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。  
●設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。

用途 ●仕切りなどの留め具として。●シート・板材の固定や繋ぎ部材として。  
●板材をスライドさせたり、ヒンジ機能を持たせたい時に。

材質 ●ポリプロピレン(PP) 製造国 ●日本

コーナークリップ 特長 ●ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。

ピンクリップ

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	フランジ径(mm)	高さ(mm)	穴径(mm)	適用板材厚さ(mm)	袋入数(個)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
63126-PC0304-BL(青)	63126-PC0304-BL(青)	¥2,621	¥3,100	オープン	15	28	9.5	3~4	100	24	100	39(244)
63127-CC0304-WH(白)	63127-CC0304-WH(白)	¥2,621	¥3,100	オープン	15	28	9.5	3~4	100	24	100	7(88)
63129-CC0304-BL(青)	63129-CC0304-BL(青)	¥2,621	¥3,100	オープン	15	28	9.5	3~4	100	24	100	3(100)

株式会社国盛化学[311581]

発注単位1袋

国盛化学

PanLock Washer

## “パンロックワッシャー”

同商品群 在庫数 79 アイテム



特長 ●環境に優しい樹脂製ワッシャーです。  
●(株)国盛化学社の樹脂製締結部材「パンロック」の厚み調整や、樹脂ワッシャーとして様々な用途にお使いいただけます。

用途 ●厚み調整に。 材質 ●ポリプロピレン(PP) 製造国 ●日本



株式会社国盛化学[311581]

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	外径×内径×厚さ(mm)	袋入数(個)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
827-8890	63158-PLW10-WH	¥1,543	¥1,857	オープン	白 17×10.2×1	100	10	20	22(28)
827-8891	63159-PLW10-BK	¥1,543	¥1,857	オープン	黒 17×10.2×1	100	10	20	7(117)
827-8892	63160-PLW10-BL	¥1,543	¥1,857	オープン	青 17×10.2×1	100	10	20	9(225)
827-8893	63161-PLW15-WH	¥1,543	¥1,857	オープン	白 23×15.2×1	100	10	20	11(69)
827-8894	63162-PLW15-BK	¥1,543	¥1,857	オープン	黒 23×15.2×1	100	10	20	0(-)
827-8895	63163-PLW15-BL	¥1,543	¥1,857	オープン	青 23×15.2×1	100	10	20	3(-)

☎商品のお問い合わせ:0568-77-5161 <http://www.stertec.co.jp/~kunimori/kcp/>

国盛化学

PanLock

## パンロック

同商品群 在庫数 79 アイテム



特長 ●プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。  
●両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方からのワンタッチで簡単に作業ができます。  
●ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。

用途 ●プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。  
●密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。  
●プラスチックダンボール製通箱の補修用留め具として。

材質 ●ポリプロピレン(PP) 製造国 ●日本



白(100個入り)

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	フランジ径(mm)	高さ(mm)	穴径(mm)	引抜強度(kgf)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
148-9801	63180-0604-WH	¥1,857	¥2,267	オープン	白 10	4	6	6	30	20	5(250)
760-5447	63088-1006-WH	¥2,857	¥3,571	オープン	白 15	6	10	15	30	50	39(300)
760-5480	63100-1008-WH	¥2,857	¥3,571	オープン	白 15	8	10	15	30	60	213(257)
760-5412	63079-1010-WH	¥2,857	¥3,571	オープン	白 15	10	10	15	30	70	343(330)
760-5528	63112-1015-WH	¥3,286	¥4,107	オープン	白 15	15	10	15	25	90	49(117)
760-5463	63094-1506-WH	¥3,571	¥4,464	オープン	白 20	6	15	20	15	110	1(100)
760-5501	63106-1508-WH	¥3,571	¥4,464	オープン	白 20	8	15	20	15	120	11(220)
760-5404	63076-1510-WH	¥3,571	¥4,464	オープン	白 20	10	15	20	15	140	21(162)
760-5544	63118-1515-WH	¥3,714	¥4,643	オープン	白 20	15	15	20	10	180	8(267)

株式会社国盛化学[311581]

青(100個入り)

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	フランジ径(mm)	高さ(mm)	穴径(mm)	引抜強度(kgf)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
148-9823	63186-0604-BL	¥1,857	¥2,267	オープン	青 10	4	6	6	30	20	3(300)
798-6513	63132-1006-BL	¥2,857	¥3,571	オープン	青 15	6	10	15	30	50	4(25)
798-6530	63138-1008-BL	¥2,857	¥3,571	オープン	青 15	8	10	15	30	60	22(71)
798-6556	63144-1010-BL	¥2,857	¥3,571	オープン	青 15	10	10	15	30	70	29(83)
798-6572	63150-1015-BL	¥3,286	¥4,107	オープン	青 15	15	10	15	25	90	1(20)
798-6521	63135-1506-BL	¥3,571	¥4,464	オープン	青 20	6	15	20	15	110	1(-)
798-6548	63141-1508-BL	¥3,571	¥4,464	オープン	青 20	8	15	20	15	120	14(200)
798-6564	63147-1510-BL	¥3,571	¥4,464	オープン	青 20	10	15	20	15	140	1(4)
798-6581	63153-1515-BL	¥3,714	¥4,643	オープン	青 20	15	15	20	10	180	3(300)

☎商品のお問い合わせ:0568-77-5161 <http://www.stertec.co.jp/~kunimori/kcp/>