


ノック
ジグC
ストロー
ジグC
低摩擦
ツイン
ポート
ダイナ
SD
ガイド付
GA
ツイン
ロッドφ6
アルファ
ツインロッド
アクシス
スライド
ユニット
ロッド
スライダ
マルチ
スライダ
Zスライダ
GT
WS
MT
RT
WT
YZ
ORCφ10
ORF
ORC
φ63,φ80
MRV
ORS,
MRS
ORW,
MRW
RAT
RAK
RAG
RWT
スイング
ツイスト
ラバー
ハンド
エア
ハンド
SHM
マイク
ロ
SHM
低速
リニア
磁気
ストロー
クセンサ


寸法図 (mm)

RAG□1-90
RAG□1-180

備考：図は時計回り側の配管接続口からエアを印加し、
テーブルが時計回りに回り切った状態 (0° 位置) です。



ショックアブソーバ寸法図 (mm)



形式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Q
KSHAR5×5-D	M8×0.75	5	46	31	6	3	5	7	1.2	2	10	11.5	10
KSHAR5×5-E	M8×0.75	5	46	31	6	3	5	7	1.2	2	10	11.5	10
KSHAR6×8-F	M10×1	8	61	45	8	4	5	9	2	3	12	13.9	8