

# 注文記号



ノン・イオン仕様  
無記入 — 標準仕様  
NCU — ノン・イオン仕様

差圧計 (CZタイプのみ)  
無記入 — 差圧計なし  
DU — φ40差圧計付

圧力計仕様  
無記入 — 圧力計なし  
G1A — 1MPa φ40圧力計<sup>注1</sup>  
G1B — 1MPa仕様 □30埋込形圧力計 (900シリーズのみ)<sup>注2</sup>  
GS1A — 1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DC24V用<sup>注1</sup>  
GS1B — 1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 AC100V、AC200V用<sup>注1</sup>  
GS1C — 1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 DC24V用<sup>注1</sup>  
GS1D — 1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 AC100V、AC200V用<sup>注1</sup>  
注1: 圧力計、スイッチ内蔵圧力計の仕様、注文記号、寸法につきましては、ホームページ・CD-ROMの圧力計および圧力スイッチの該当ページをご覧ください。  
注2: ノン・イオン仕様を選択される際、-G1Bは選ばませんので、ご注意ください。

## ボウルおよびドレンコック仕様

### CN□タイプ

記号	仕様		
	ボウル仕様	エアフィルタ仕様	ルブリケータ仕様
無記入	標準 (ポリカーボネート)	スクリュー式ドレンコック	ドレンコックなし
C		ドレンコックなし	ドレンコックなし
D		スクリュー式ドレンコック	スクリュー式ドレンコック
E		継手付ドレンコック	ドレンコックなし
A		オートドレン式ドレンコック	ドレンコックなし
F		継手付ドレンコック	継手付ドレンコック
N	ナイロン	スクリュー式ドレンコック	ドレンコックなし
NC		ドレンコックなし	ドレンコックなし
ND		スクリュー式ドレンコック	スクリュー式ドレンコック
NE		継手付ドレンコック	ドレンコックなし
NA		オートドレン式ドレンコック	ドレンコックなし
NF		継手付ドレンコック	継手付ドレンコック

### CY□タイプ

記号	仕様	
	ボウル仕様	エアフィルタ仕様
無記入	標準 (ポリカーボネート)	スクリュー式ドレンコック
C		ドレンコックなし
E		継手付ドレンコック
A	ナイロン	オートドレン式ドレンコック
N		スクリュー式ドレンコック
NC		ドレンコックなし
NE		継手付ドレンコック
NA	オートドレン式ドレンコック	

### CZ□タイプ

記号	仕様	
	ボウル仕様	ミストフィルタ仕様
無記入	アルミダイカスト	スクリュー式ドレンコック
F1		継手付ドレンコック
A		オートドレン式ドレンコック

大形F.R.L.コンビネーション 本体形式	配管接続口径	
	Rc3/4	Rc1
CN650	06	08
CN750	06	08
CN750A	06	08
CN900	06	08
CN900A	06	08
CY650	06	08
CY900	06	08
CY900A	06	08
CZ650	06	08
CZ900	06	08

本体形式	構成機器				
	エアフィルタ	レギュレータ	ルブリケータ	ミストフィルタ	取付モジュール・アダプタ
CN650	FN650	RN650	LN650	—	8-65ND
CN750	FN900	RN650	LN900	—	8-65ND
CN750A <sup>注</sup>	FN901	RN650	LN900	—	8-65ND
CN900	FN900	RN900	LN900	—	8-90R
CN900A <sup>注</sup>	FN901	RN900	LN900	—	8-90R
CY650	FN650	RN650	—	—	8-65ND
CY900	FN900	RN900	—	—	8-90R
CY900A <sup>注</sup>	FN901	RN900	—	—	8-90R
CZ650	—	RN650	—	MF800	8-90ND
CZ900	—	RN900	—	MF800	8-90R

注: CN750A、CN900A、CY900Aはフィルタエレメントが40μmその他は5μmとなります。