

低速シリンダ

マルチマウントシリンダ

使用速度範囲

1~200mm/s



注文記号

■機能

無記入：標準形
S：センサシリンダ仕様

■シリンダ径

6：φ6
10：φ10
16：φ16

■ストローク

■取付形式

無記入：サイドマウント
1A：フットAマウント
3A：フランジAマウント
3B：フランジBマウント

■センサスイッチの形式

無記入：センサスイッチなし
ZC130：2線式、無接点タイプ
ZC153：3線式、無接点タイプ
CS5T：表示灯なし、有接点タイプ^{注1}
CS11T：表示灯付、有接点タイプ^{注1}

■リード線長さ

A：1000mm
B：3000mm

■センサスイッチの数

1：1個付
n：n個付

T - B DA

低速仕様

複動形
マルチマウント
シリンダ

		×					
S	6 ^{注2}	×	5・10・15・ 20・25・30	無記入 -1A -3A -3B	無記入 -ZC130 -ZC153 -CS5T -CS11T	A B	
S	10 ^{注2}	×					1 n
S	16	×					

※両ロッド形には対応しません。また、クリーンシステム対応シリンダについては、特殊仕様となります。

詳細については最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

注1：有接点タイプのセンサスイッチを使用する場合は、作動速度を30mm/s以上にしてください。

注2：φ6、φ10を1mm/sで使用する場合は0.4MPa以上の空気圧を印加してください。

●下記以外の外形寸法および本体仕様、センサスイッチ仕様、取扱い要領は標準品と同じです。

詳細は総合パーソナルカタログのマルチマウントシリンダをご覧ください。

1. 使用速度範囲：1~200mm/s
2. 給油不可