

112・182シリーズ電磁弁注文記号

2・3ポートバルブ ポート数	■ 2ポート	■ 3ポート	■ 結線方式
3ポート	 2(A) 1(P) 3(R) 無記入	ノンロック形 無記入	●リード線長さ 300mm標準 グロメット形 無記入
2ポート	 2(A) 1(P) -2	ロック突出形 -83	LEDインジケータ付 ストレートコネクタ -PSL LEDインジケータ付 エルコネクタ -PLL

				基本形式				電圧
112シリーズ	正圧用	直接配管 112M□F,FE用	NCU-	112E1	-2	-83	-PSL ^注 -PLL	DC12V DC24V AC100V AC200V
		112M□A用		A112E1				
	直接配管 112M□F,FE用	V112E1						
	112M□A用	AV112E1						
182シリーズ	正圧用	直接配管 182M□F,FE用	NCU-	182E1	-2	-83	-PSL ^注 -PLL	DC12V DC24V AC100V AC200V
		182M□A用		A182E1				
	直接配管 182M□F,FE用	V182E1						
	182M□A用	AV182E1						

注：マニホールド搭載バルブのメンテナンスなどでコモン結線単体で注文する場合は、結線方式に-CPSL、-CPLLを記入してください。

●ノン・イオン仕様を注文する場合は基本形式の前にNCU-を記入してください。

アディショナルパーツ (別売部品)

マフラ	取付ベース	ブロックプレート
 KM-05 KM-10 ●直接配管用。 ●マニホールド取付にはありません。	 110-21 180-21 ●直接配管用。	 ● M □ -BP 112-112M用 182-182M用 F - F形マニホールド用 FE - FE形マニホールド用 A - A形マニホールド用