

禁油仕様

●形式表

QJスタンダード・ミニ
QJスタンダードSUS
QJスピードコントローラ
QJロータリ
ストップ弁付QJ
スロトルバルブ
ハンドバルブ
チェックバルブ
Qレギュレータ
パワーレデューサ
サブライジョイント
チューブ

名称	使用チューブ外径	ねじサイズ	標準品形式(参考)	禁油仕様形式		
				ミニタイプ	スタンダードタイプ	
めすストレート TSM	3	M3×0.5	TSM3-M3M	TSM3-M3M-D	—	
		M5×0.8	TSM3-M5M	TSM3-M5M-D	—	
		M3×0.5	TSM4-M3M	TSM4-M3M-D	—	
	4	M5×0.8	TSM4-M5M	TSM4-M5M-D	—	
		Rc1/8	TSM4-01	—	TSM4-01-D	
		Rc1/4	TSM4-02	—	TSM4-02-D	
		Rc1/8	TSM6-01	—	TSM6-01-D	
	6	Rc1/4	TSM6-02	—	TSM6-02-D	
		Rc1/8	TSM8-01	—	TSM8-01-D	
	8	Rc1/4	TSM8-02	—	TSM8-02-D	
		Rc3/8	TSM8-03	—	TSM8-03-D	
		Rc1/4	TSM10-02	—	TSM10-02-D	
	10	Rc3/8	TSM10-03	—	TSM10-03-D	
		Rc1/4	TSM12-02	—	TSM12-02-D	
	12	Rc3/8	TSM12-03	—	TSM12-03-D	
		ユニオン ストレート US	1.8	—	US2M	—
	3		—	US3M	US3M-D	—
	4		—	US4M	US4M-D	US4-D ^注
6	—		US6M	US6M-D	US6-D ^注	
8	—		US8	—	US8-D	
10	—		US10	—	US10-D	
12	—		US12	—	US12-D	
16	—		US16	—	US16-D	
違径ユニオン USD	3-2	—	USD3-2M	—	—	
	4-2	—	USD4-2M	—	—	
	4-3	—	USD4-3M	USD4-3M-D	—	
	6-4	—	USD6-4M	USD6-4M-D	USD6-4-D ^注	
	8-6	—	USD8-6	—	USD8-6-D	
	10-8	—	USD10-8	—	USD10-8-D	
	12-10	—	USD12-10	—	USD12-10-D	
	16-12	—	USD16-12	—	USD16-12-D	
隔壁ユニオン UK	3	—	UK3M	UK3M-D	—	
	4	—	UK4M	UK4M-D	UK4-D ^注	
	6	—	UK6M	UK6M-D	UK6-D ^注	
	8	—	UK8	—	UK8-D	
	10	—	UK10	—	UK10-D	
	12	—	UK12	—	UK12-D	
めす隔壁ユニオン UKM	4	Rc1/8	UKM4-01	—	UKM4-01-D	
		Rc1/8	UKM6-01	—	UKM6-01-D	
	6	Rc1/4	UKM6-02	—	UKM6-02-D	
		Rc1/8	UKM8-01	—	UKM8-01-D	
	8	Rc1/4	UKM8-02	—	UKM8-02-D	
		Rc3/8	UKM8-03	—	UKM8-03-D	
	10	Rc1/4	UKM10-02	—	UKM10-02-D	
		Rc3/8	UKM10-03	—	UKM10-03-D	
	12	Rc3/8	UKM12-03	—	UKM12-03-D	
		Rc1/2	UKM12-04	—	UKM12-04-D	
隔壁ユニオンB UKB	4	—	UKB4	—	UKB4-D	
	6	—	UKB6	—	UKB6-D	
	8	—	UKB8	—	UKB8-D	
	10	—	UKB10	—	UKB10-D	
レデューサ UR	1.8-4	—	UR4-2M	—	—	
		—	UR4-3M	UR4-3M-D	—	
	3-6	—	UR6-3M	UR6-3M-D	—	
	4-6	—	UR6-4M	UR6-4M-D	UR6-4-D ^注	
	4-8	—	UR8-4	—	UR8-4-D	
	6-8	—	UR8-6	—	UR8-6-D	
	6-10	—	UR10-6	—	UR10-6-D	
	8-10	—	UR10-8	—	UR10-8-D	

名称	使用チューブ外径	ねじサイズ	標準品形式(参考)	禁油仕様形式	
				ミニタイプ	スタンダードタイプ
レデューサ UR	6-12	—	UR12-6	—	UR12-6-D
	8-12	—	UR12-8	—	UR12-8-D
	10-12	—	UR12-10	—	UR12-10-D
エルボ TL	1.8	M3×0.5	TL2-M3M	—	—
		M5×0.8	TL2-M5M	—	—
	3	M3×0.5	TL3-M3M	TL3-M3M-D	—
		M5×0.8	TL3-M5M	TL3-M5M-D	—
		M6×1	TL3-M6M	TL3-M6M-D	—
	4	M3×0.5	TL4-M3M	TL4-M3M-D	—
		M5×0.8	TL4-M5M	TL4-M5M-D	TL4-M5-D ^注
		M6×1	TL4-M6M	TL4-M6M-D	TL4-M6-D ^注
		R1/8	TL4-01M	TL4-01M-D	TL4-01-D ^注
		R1/4	TL4-02	—	TL4-02-D
	6	M5×0.8	TL6-M5M	TL6-M5M-D	TL6-M5-D ^注
		M6×1	TL6-M6M	TL6-M6M-D	TL6-M6-D ^注
		R1/8	TL6-01M	TL6-01M-D	TL6-01-D ^注
		R1/4	TL6-02	—	TL6-02-D
	8	R1/8	TL8-01	—	TL8-01-D
		R1/4	TL8-02	—	TL8-02-D
		R3/8	TL8-03	—	TL8-03-D
	10	R1/8	TL10-01	—	TL10-01-D
R1/4		TL10-02	—	TL10-02-D	
R3/8		TL10-03	—	TL10-03-D	
12	R1/4	TL12-02	—	TL12-02-D	
	R3/8	TL12-03	—	TL12-03-D	
	R1/2	TL12-04	—	TL12-04-D	
16	R3/8	TL16-03	—	TL16-03-D	
	R1/2	TL16-04	—	TL16-04-D	
ロングエルボ TLL	3	M3×0.5	TLL3-M3M	TLL3-M3M-D	—
		M3×0.5	TLL4-M3M	TLL4-M3M-D	—
		M5×0.8	TLL4-M5M	TLL4-M5M-D	TLL4-M5-D ^注
		M6×1	TLL4-M6M	TLL4-M6M-D	—
		R1/8	TLL4-01M	TLL4-01M-D	TLL4-01-D ^注
	6	M5×0.8	TLL6-M5M	TLL6-M5M-D	—
		M6×1	TLL6-M6M	TLL6-M6M-D	—
		R1/8	TLL6-01M	TLL6-01M-D	TLL6-01-D ^注
	8	R1/4	TLL6-02	—	TLL6-02-D
		R3/8	TLL6-03	—	TLL6-03-D
		R1/8	TLL8-01	—	TLL8-01-D
	10	R1/4	TLL8-02	—	TLL8-02-D
		R3/8	TLL8-03	—	TLL8-03-D
		R1/4	TLL10-02	—	TLL10-02-D
	12	R3/8	TLL10-03	—	TLL10-03-D
		R1/2	TLL10-04	—	TLL10-04-D
		R1/4	TLL12-02	—	TLL12-02-D
	16	R3/8	TLL12-03	—	TLL12-03-D
R1/2		TLL12-04	—	TLL12-04-D	
ユニオン エルボ UL	1.8	—	UL2M	—	—
	3	—	UL3M	UL3M-D	—
	4	—	UL4M	UL4M-D	UL4-D ^注
	6	—	UL6M	UL6M-D	UL6-D ^注
	8	—	UL8	—	UL8-D
	10	—	UL10	—	UL10-D
	12	—	UL12	—	UL12-D
	16	—	UL16	—	UL16-D

注：■の形式は寸法図が標準品と異なります。41～46ページの寸法図を参照してください。