

▶▶▶ パーツは7-781~782ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

工進 Hidels Pump “ハイデルスポンプ”

修理
可能同商品群
在庫数 97 アイ
テム

- 特長 ●軽量・小型エンジン搭載です。
用途 ●田畑の散水・灌水から農機具の洗浄まで。
仕様 ●使用燃料:2サイクル混合ガソリン 50:1
付属品 ●吸入ホース3m
●カップリング組25mm×25mm2個
●タケノコニッパル25mm×15mm1個
●ホースバンド25mm 3個、15mm1個
●ストレーナー1個

製造国 ●中国

使用可能水質

清水	にごった水	浮遊物のある水	海水
☐	☐	☐	☐

発注単位1台

機工進[382913]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	口径 (mm)	最大出力 (kW/rpm)	エンジン形式 メーカー タイプ	燃料タンク容量 (L)	満タンで使用可能な時間 (分)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
451-9205	SEV-25L	¥20,613	オープン	110	32	25	0.7/7500	工進 KC26P	0.6	50	1	5.5	74(103)

☎商品のお問い合わせ:0120-075-540 http://www.koshin-ltd.co.jp/

工進 Hidels Pump “ハイデルスポンプ”

修理
可能同商品群
在庫数 97 アイ
テム

- 特長 ●三菱エンジンを搭載しています。
用途 ●田畑の灌水から農機具の洗浄まで。
仕様 ●使用燃料:2サイクル混合ガソリン 50:1
付属品 ●吸入ホース3m ●ワンタッチカップリング1個
●カップリング組25mm×25mm 1個
●タケノコニッパル25mm×20mm、25mm×15mm各1個
●ホースバンド25mm 3個、15mm・20mm各1個
●ストレーナー1個

製造国 ●日本

機工進[382913]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	口径 (mm)	最大出力 (kW/rpm)	エンジン形式 メーカー タイプ	燃料タンク容量 (L)	満タンで使用可能な時間 (分)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
405-1173	KM-25S	¥34,738	オープン	115	35	25	0.8/7500	三菱 TUE26	0.6	60	1	5	46(154)

☎商品のお問い合わせ:0120-075-540 http://www.koshin-ltd.co.jp/

工進 Hidels Pump “ハイデルスポンプ”

修理
可能同商品群
在庫数 97 アイ
テム

- 特長 ●小型軽量4サイクルエンジンタイプです。
用途 ●田畑の散水から農機具の洗浄まで。
仕様 ●使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
付属品 ●吸入ホース3m
●ワンタッチカップリング2個
●カップリング組25mm×15mm 1個
●ホースバンド3個
●ストレーナー1個

製造国 ●日本

機工進[382913]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	口径 (mm)	最大出力 (kW/rpm)	エンジン形式 メーカー タイプ	燃料タンク容量 (L)	満タンで使用可能な時間 (分)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★458-6701	KH-25	¥43,000	オープン	115	32	25	0.72/7000	ホンダ GX-25	0.53	60	1	5.5	14(50)

☎商品のお問い合わせ:0120-075-540 http://www.koshin-ltd.co.jp/

ホンダ Lightweight Engine Pump 軽量エンジンポンプ

修理
可能同商品群
在庫数 5 アイ
テム

- 特長 ●使用後の水を抜く際のドレインキャップの回しやすさに配慮した
スタンドを採用しました。
●吐出口の向きが変更可能で、設置方向やホースの取り回しの自由度を高めます。
用途 ●庭園、畑、ハウスの散水用。 ●池の給水、排水用。
仕様 ●使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
付属品 ●ストレーナー1個 ●ホースカップリング1個(WX10TJ) ●ホースクランプリング1個
(WX10TJ) ●ホースバンド1個 ●ワンタッチカップリング(WX15TJX)

製造国 ●タイ

本田技研工業株[838199]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	口径 (mm)	最大出力 (kW/rpm)	エンジン形式 メーカー タイプ	燃料タンク容量 (L)	満タンで使用可能な時間 (分)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
778-3761	WX10TJ	¥35,313	¥57,700	120	37	25	0.72/7000	ホンダ GX25T	0.53	54	1	6.1	164(183)
778-3779	WX15TJX	¥43,438	¥70,300	280	37	40	1.6/7000	ホンダ GXH50T	0.77	54	1	9.1	128(176)

工進 Hidels Pump “ハイデルスポンプ”

修理
可能同商品群
在庫数 97 アイ
テム

- 特長 ●4サイクル工進エンジンを搭載しています。
用途 ●田畑の散水・灌水から農機具の洗浄まで。
仕様 ●使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
●吸入ホース:3m付(SEV-25FGのみ)
●ワンタッチカップリング2個付
材質 ●ポンプ部ADC
製造国 ●中国

品番	全幅×全長×全高 (mm)
SEV-25FG	308×421×374
SEV-40X	391×539×413
SEV-50X	391×539×413
SEV-80X	411×578×496

使用可能水質

清水	にごった水	浮遊物のある水	海水
☐	☐	☐	☐

発注単位1台

機工進[382913]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	口径 (mm)	常用出力 (kW/rpm)	最大出力 (kW/rpm)	エンジン形式 メーカー タイプ	燃料タンク容量 (L)	満タンで使用可能な時間 (分)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
827-9872	SEV-25FG	¥32,500	オープン	140	32	25	1.6	1.8	工進 K100	1.5	90	1	18.0	35(153)
827-9876	SEV-40X	¥37,031	オープン	340	33	40	3.1	3.5	工進 K180	3.6	150	1	26.5	25(500)
827-9877	SEV-50X	¥40,313	オープン	620	27	50	3.1	3.5	工進 K180	3.6	150	1	25.2	20(96)
827-9878	SEV-80X	¥50,313	オープン	1050	27	80	3.1	3.5	工進 K180	3.6	140	1	28.7	22(220)

☎商品のお問い合わせ:0120-075-540 http://www.koshin-ltd.co.jp/