

スキルカット-100

中圧式

中圧式ガス切断器のスタンダード

- 主に部材の切り離し用トーチとして幅広く使用される、中圧式ガス切断器です。
- チップミキシング方式の為、逆火しづらく安全です。



Stock No.

DA371001 90°

DA371002 75°

DA371003 180°

DA202001 レバー式

- JIS3形1号相当品
- JWA認定番号8605-310
- 全長515mm
- 重量700g

使用火口	番丁	切断酸素孔 (mm)	切断板厚 (mm)	圧力 (MPa)		
				酸素	アセチレン	LPG
500型火口	0	0.6	～5	0.2～0.3	0.015	0.015
	1	0.7	3～15		0.02	0.02
	2	1	5～20	0.3～0.4		
	3	1.2	10～50	0.3～0.45	0.025	0.025
	4	1.6	40～80	0.45～0.6	0.03	0.03
	5	1.9	60～100			

スキルカット-250

中圧式



Stock No.

DA372001 90°

DA372002 75°

DA372003 180°

DA204001 レバー式

- JIS3形2号相当品
- JWA認定番号8605-320
- 全長578mm
- 重量980g

使用火口	番丁	切断酸素孔 (mm)	切断板厚 (mm)	圧力 (MPa)		
				酸素	アセチレン	LPG
100型火口	0	1	5～10	0.2	0.02	0.02
	1	1.2	10～15	0.25		
	2	1.4	15～30	0.3		0.025
	3	1.6	30～40			
	4	1.9	40～50	0.35	0.025	0.03
	5	2.3	50～100	0.4	0.03	
	6	2.7	100～150		0.035	

M3B2厚物切断器

中圧式



Stock No.

DA213001 90°

DA213002 75°

DA213003 180°

- 全長850mm
- 重量2300g

使用火口	番丁	切断酸素孔 (mm)	切断板厚 (mm)	圧力 (MPa)		
				酸素	アセチレン	LPG
100型火口	7	3	150～250	0.45	0.04	0.04
	8	3.4	250～300			