

Clear Oil

クリアオイル

ES750S01  
(0.75L)ES016S01  
(16L)

特長 ●木に浸透し、内部で固まり保護します。 用途 ●無垢の木の保護に。  
材質 ●自然塗料 製造国 ●日本

## 撥水タイプ


発注単位1缶 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く

| 発注コード     | 品番       | 税抜価格<br>(1缶) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1缶) | 色    | 容量<br>(L) | 塗布面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 梱包数<br>(缶) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|-----------|----------|--------------|------------------------|------|-----------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| ★194-8804 | ES750S26 | ¥3,500       | ¥4,000                 | クリアー | 0.75      | 7.5                       | 1          | 0.64       | 2(-)         |
| ★194-8805 | ES025S26 | ¥8,750       | ¥10,000                | クリアー | 2.5       | 25                        | 1          | 2.15       | 2(-)         |
| ★194-8806 | ES016S26 | ¥33,250      | ¥38,000                | クリアー | 16        | 160                       | 1          | 13.70      | 0(-)         |

## 撥水・速乾タイプ

発注単位1缶 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く

| 発注コード     | 品番       | 税抜価格<br>(1缶) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1缶) | 色    | 容量<br>(L) | 塗布面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 梱包数<br>(缶) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|-----------|----------|--------------|------------------------|------|-----------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| ★194-8802 | ES004S27 | ¥9,625       | ¥11,000                | クリアー | 4         | 40                        | 1          | 3.3        | 0(-)         |
| ★194-8803 | ES016S27 | ¥33,250      | ¥38,000                | クリアー | 16        | 160                       | 1          | 13.4       | 1(-)         |

◎商品のお問い合わせ:06-6308-1212 <https://www.turner.co.jp/>

Old Wood Wax

オールドウッドワックス



OW350001 (ジャコビーン)

|           |           |
|-----------|-----------|
| ジャコビーン    | アンティークグレー |
| チューダーオーク  | チャコールグレー  |
| ラスティックパイン | スモークグレー   |
| ウォルナット    | ベージュグレー   |
| チーク       | ホワイト      |

特長 ●無垢材に塗り込むだけで味のある古材のような仕上がりになる  
蜜蝋主体の着色ワックスです。

用途 ●無垢材の着色に。  
仕様 ●塗り重ね可能時間:1時間(気温20℃) ●完全乾燥:1日  
●標準塗布面積15m<sup>2</sup>/缶(1回塗り)

材質 ●自然塗料  
製造国 ●日本

発注単位1缶 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く

ターナー色彩株式会社 [615980]

| 発注コード     | 品番       | 税抜価格<br>(1缶) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1缶) | 色         | 容量<br>(L) | 梱包数<br>(缶) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| ★194-8809 | OW350001 | ¥2,625       | ¥3,000                 | ジャコビーン    | 0.35      | 2          | 0.29       | 4(-)         |
| ★194-8810 | OW350002 | ¥2,625       | ¥3,000                 | チューダーオーク  | 0.35      | 2          | 0.29       | 2(-)         |
| ★194-8811 | OW350003 | ¥2,625       | ¥3,000                 | ラスティックパイン | 0.35      | 2          | 0.28       | 3(-)         |
| ★194-8812 | OW350004 | ¥2,625       | ¥3,000                 | ウォルナット    | 0.35      | 2          | 0.30       | 6(-)         |
| ★194-8813 | OW350005 | ¥2,625       | ¥3,000                 | チーク       | 0.35      | 2          | 0.28       | 3(300)       |

発注単位1缶 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く

| 発注コード     | 品番       | 税抜価格<br>(1缶) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1缶) | 色         | 容量<br>(L) | 梱包数<br>(缶) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| ★194-8814 | OW350006 | ¥2,625       | ¥3,000                 | アンティークグレー | 0.35      | 2          | 0.29       | 3(-)         |
| ★194-8815 | OW350007 | ¥2,625       | ¥3,000                 | チャコールグレー  | 0.35      | 2          | 0.29       | 0(-)         |
| ★194-8816 | OW350008 | ¥2,625       | ¥3,000                 | スモークグレー   | 0.35      | 2          | 0.29       | 0(-)         |
| ★194-8817 | OW350009 | ¥2,625       | ¥3,000                 | ベージュグレー   | 0.35      | 2          | 0.30       | 1(-)         |
| ★194-8818 | OW350010 | ¥2,625       | ¥3,000                 | ホワイト      | 0.35      | 2          | 0.30       | 3(-)         |

◎商品のお問い合わせ:06-6308-1212 <https://www.turner.co.jp/>

Lacquer Paint

ラッカー(刷毛塗り用)

同商品群  
在庫数 103 アイテム

|   |        |
|---|--------|
| 白 | チョコレート |
| 黒 | 金      |
| 赤 | 銀      |
| 黄 |        |

HPL0A0-1/12  
(白)

用途 ●工作品・家具・おもちゃ・電気  
器具・文字書きに。

仕様 ●乾燥時間:約30分(夏30℃)、  
60分(冬10℃) ●塗り重ね  
可能時間:1時間以上(20℃)  
●塗布面積:約1m<sup>2</sup>

材質 ●合成樹脂(アルキド)  
製造国 ●日本

発注単位1缶

ニッペホームプロダクツ株式会社 [716793]

| 発注コード    | 品番          | 税抜価格<br>(1缶) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1缶) | 色      | 容量<br>(L) | 梱包数<br>(缶) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|--------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 419-6899 | HPL0A0-1/12 | ¥530         | オープン                   | 白      | 0.08      | 12         | 130       | 97(97)       |
| 419-6902 | HPL0C0-1/12 | ¥530         | オープン                   | 黒      | 0.08      | 12         | 130       | 88(110)      |
| 419-6929 | HPL0H0-1/12 | ¥530         | オープン                   | 赤      | 0.08      | 12         | 130       | 72(111)      |
| 419-6911 | HPL0D0-1/12 | ¥530         | オープン                   | 黄      | 0.08      | 12         | 130       | 34(71)       |
| 419-6937 | HPL0QC-1/12 | ¥530         | オープン                   | チョコレート | 0.08      | 12         | 130       | 7(140)       |
| 419-6945 | HPL0Y0-1/12 | ¥830         | オープン                   | 金      | 0.08      | 12         | 125       | 14(56)       |
| 419-6953 | HPL0Z0-1/12 | ¥830         | オープン                   | 銀      | 0.08      | 12         | 125       | 18(75)       |

◎商品のお問い合わせ:03-3740-1269 <http://www.nippehome.co.jp/>

Enamel Paint

“エナメル”

同商品群  
在庫数 103 アイテム

|   |        |
|---|--------|
| 白 | チョコレート |
| 黒 | 金      |
| 赤 | 銀      |
| 黄 |        |



HP20Z0-1/12(銀)

特長 ●水・油に強く耐久性に優れています。

用途 ●工作品・家具・電気器具・ガス  
器具・自転車などの小物修理。

仕様 ●塗布面積:約1m<sup>2</sup>  
●乾燥時間:約2時間(夏30℃)、4時間(冬10℃)  
●塗り重ね可能時間:4時間以上(20℃)

材質 ●合成樹脂(アクリル・アルキド)  
製造国 ●日本

発注単位1缶

ニッペホームプロダクツ株式会社 [716793]

| 発注コード    | 品番          | 税抜価格<br>(1缶) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1缶) | 色      | 容量<br>(L) | 梱包数<br>(缶) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|--------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 419-6716 | HP20A0-1/12 | ¥530         | オープン                   | 白      | 0.08      | 12         | 130       | 13(34)       |
| 419-6724 | HP20C0-1/12 | ¥530         | オープン                   | 黒      | 0.08      | 12         | 130       | 38(83)       |
| 419-6741 | HP20H0-1/12 | ¥530         | オープン                   | 赤      | 0.08      | 12         | 130       | 22(76)       |
| 419-6732 | HP20D0-1/12 | ¥530         | オープン                   | 黄      | 0.08      | 12         | 130       | 11(85)       |
| 419-6759 | HP20QC-1/12 | ¥530         | オープン                   | チョコレート | 0.08      | 12         | 130       | 41(999)      |
| 419-6767 | HP20Y0-1/12 | ¥830         | オープン                   | 金      | 0.08      | 12         | 137       | 42(300)      |
| 419-6775 | HP20Z0-1/12 | ¥830         | オープン                   | 銀      | 0.08      | 12         | 137       | 1(34)        |

◎商品のお問い合わせ:03-3740-1269 <https://www.nippehome.co.jp/>

nuro

水性工作用塗料“ヌーロ”

同商品群  
在庫数 117 アイテム

681-003(赤)

|        |        |   |   |
|--------|--------|---|---|
| 白      | 黒      | 赤 | 黄 |
| うすわかくさ | ライトグレー |   |   |

特長 ●中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。

用途 ●屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート。

仕様 ●乾燥時間:約1時間(20℃)、約2時間(冬) ●塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)、4時間以上(冬)  
●塗布面積:0.6m<sup>2</sup>(1回塗り)

材質 ●合成樹脂(アクリル・シリコン)  
製造国 ●日本

発注単位1本

株式会社カンペハビオ [312904]

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格<br>(1本) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1本) | 色      | 容量<br>(L) | 梱包数<br>(本) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------|--------------|------------------------|--------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 385-8553 | 681-001 | ¥840         | ¥840                   | 白      | 0.07      | 24         | 82        | 47(131)      |
| 385-8561 | 681-002 | ¥840         | ¥840                   | 黒      | 0.07      | 24         | 82        | 44(400)      |
| 385-8570 | 681-003 | ¥840         | ¥840                   | 赤      | 0.07      | 24         | 82        | 28(117)      |
| 385-8588 | 681-005 | ¥840         | ¥840                   | 黄      | 0.07      | 24         | 82        | 16(107)      |
| 385-8596 | 681-018 | ¥840         | ¥840                   | うすわかくさ | 0.07      | 24         | 82        | 5(72)        |
| 385-8600 | 681-065 | ¥840         | ¥840                   | ライトグレー | 0.07      | 24         | 82        | 16(267)      |

◎商品のお問い合わせ:0570-001-167 <http://www.kanpe.co.jp/>