



分類コード 05103

ビニール被覆ワイヤロープ



■用途

果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木・支柱の控え索・安全带ロープ・工用安全ロープ・その他
 ●被覆色はブルー・透明が標準です。
 その他の色については別途ご照会ください。

規格サイズコード	構造	ロープ径×PVC外径	切断荷重 kN(tf)	重量 (kg)	価格(円) /200m
1G020200	6×7 G/O	2-4	2.36 (0.24)	5	
1G030200		3-5	5.39 (0.55)	9	
1G040200		4-6	9.51 (0.97)	14	
1G050200	6×19 G/O	5-7	14.9 (1.52)	22	
3G040200		4-6	8.63 (0.88)	15	
3G050200		5-7	13.53 (1.38)	22	
3G060200	6×24 G/O	6-8	17.64 (1.8)	30	
4G080200		8-10	28.33 (2.89)	50	
4G090200		9-11	35.28 (3.6)	60	
4G100200		10-12	44.1 (4.5)	70	
4G120200		12-14	63.7 (6.5)	105	
4G140200		14-16	86.24 (8.8)	140	
4G160200		16-18	112.7 (11.5)	180	
4G180200	18-20	142.1 (14.5)	215		
4G180201	18-21	142.1 (14.5)	220		

■P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内

- 透明
青・緑・無色透明・黄・赤・灰(グレー)・茶
- 不透明
黄・青・緑・赤・黒・純白・クリーム・ダークブラウン・深緑

コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ)



ロープのみ

片方アルミロック (シンプル付)

- 室内・室外あらゆる場所での作業員の転落・墜落事故防止に使用。
- 使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業員の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。

使用ロープ		被覆ロープ	200M当り
構造	径(mm)	外径(mm)	計算重量(kg)
G/O 6×19	6	8	30
G/O 6×24	8	10	50
G/O 6×24	9	11	60
G/O 6×24	10	12	70
G/O 6×24	12	14	105

ラッシングワイヤ



構造 (6×22)



規格サイズコード	サイズ(ロープ径×長さ)	破断荷重kN (tf)	重量(kg)	価格(円)
160200	16mm×200M	55.0(5.6)	122	
180100	18mm×100M	73.5(7.5)	75.5	
180180	18mm×180M		136	
180200	18mm×200M		151	



分類コード 05101

環境・
産廃資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
繊維ロープ
ロープ付商品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材