



その他特殊用途補修

補助材

穴の埋めもどしセメント

800g/400g×2ヶ

特長

垂直面の充填でもダレません。硬化後、削れます。

機能

砂入りセメント 無収縮 軽量

硬化時間

約6~12時間

入数

6

サイズ

250×160×(厚)30mm



カラー

● グレー

施工面積(厚)×(縦)×(横)mm

80×80×40mm (400g)



補修復元セメント

700g/350g×2ヶ

特長

コンクリートの欠損部分を復元できます。硬化後削れます。

機能

砂入りセメント 無収縮 軽量

硬化時間

約6~12時間

入数

6

サイズ

250×160×(厚)30mm



カラー

● グレー

施工面積(厚)×(縦)×(横)mm

80×75×40mm (350g)



高性能セメント

2kg

特長

接着、防水力に優れた上塗り材練り合わせ液付き。

機能

防水 砂入りセメント 無収縮

硬化時間

約24時間

入数

6

サイズ

300×220×(厚)45mm




カラー

● グレー

施工面積(厚)×(縦)×(横)mm

1×800×800mm



アスファルト接着強化剤

500g

特長

アスファルトの接着性・密着性が向上します。



施工面積

約2㎡



セメント急結剤

1.4kg

特長

練り水との調合でセメントを急速に硬化させます。



入数

6

サイズ

90φ×200



モルタル改良剤

1kg

特長

接着不良を改善し、薄塗りを可能にします。



入数

6

サイズ

90φ×200



その他特殊用途補修 補助材