



かんたん補修シリーズ

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンタイプ

かんたん補修シリーズ「浴室用」

200g



特長

浴室や水廻りのスキ間、穴埋め補修に最適。

機能

速乾

無収縮

硬化時間

約6時間硬化

入数

10

サイズ

70×210×(厚)45mm

カラー

○ ホワイト

施工面積(厚)×(縦)×(横)
5mm×10mm×2.5m



かんたん補修シリーズ「屋根用」

200g



特長

瓦と瓦のスキ間の充填に最適。

機能

速乾

無収縮

硬化時間

約6時間硬化

入数

10

サイズ

70×210×(厚)45mm

カラー

○ ホワイト

施工面積(厚)×(縦)×(横)
5mm×10mm×2.5m



かんたん補修シリーズ「復元用」

200g



特長

ふれたりかかたりしたコンクリート製品の接着復元に最適。

機能

速乾

無収縮

硬化時間

約6時間硬化

入数

10

サイズ

70×210×(厚)45mm

カラー

○ グレー

施工面積(厚)×(縦)×(横)
5mm×10mm×2.5m



かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

200g



特長

外壁や床面のヒビ割れの補修に最適。

機能

速乾

無収縮

硬化時間

約6時間硬化

入数

10

サイズ

70×210×(厚)45mm

カラー

○ グレー

施工面積(厚)×(縦)×(横)
5mm×10mm×2.5m



かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

200g



特長

ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適。

機能

速乾

無収縮

硬化時間

約6時間硬化

入数

10

サイズ

70×210×(厚)45mm

カラー

○ グレー

施工面積(厚)×(縦)×(横)
5mm×10mm×2.5m



かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

100+80g



特長

はがれたタイルや目地の補修に最適。

機能

速乾

無収縮

硬化時間

接着剤…約6時間
目地剤…約2時間

入数

10

サイズ

70×210×(厚)45mm

カラー

○ ホワイト

施工面積(厚)×(縦)×(横)
接着剤…100角タイル約12枚
目地剤…5mm×10mm×2.5m

