

セミFシリーズ
& フットリンク
チロ
エ
ー
ン
ラ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
ン
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
410
・
40
ブ
オ
イ
ル
レ
ス
ユ
ス
伝
ア
ク
セ
サ
リ
ー
動
コ
ン
ベ
ヤ
チ
エ
ー
ン
カ
ッ
プ
エ
ー
ン
グ
ン
樹
脂
レ
ー
ル
増
速
キ
ャ
リ
ア
増
速
チ
エ
ー
ン
ラ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
カ
ラ
ー
・
ビ
ニ
オ
ン
ラ
ッ
ク
・
マ
イ
タ
ギ
ャ

NK40B



●ご注文表記例

NK40B 20

TYPE 歯数

スプロケットNo.



削出仕様



溶接仕様



マシンキー

KANAマシンキーを併せて
ご利用ください。P436-437参照

- チェーンNo.40
- チェーンピッチ(P)12.70mm
- ローラリンク内幅(W)7.95mm
- ローラ外径(Dr)7.92mm
- 歯幅(T)7.2 mm

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大							
NK 40B	8	39	33.19	9	10	14	★24	22	削出仕様	h m 歯先高周波焼入 機械構造用炭素鋼	0.10	410	2,900
	9	43	37.13	9	10	16	★28	22			0.11	380	2,700
	10	47	41.10	9	10	18	★32	22			0.14	390	2,500
	11	51	45.08	10	11	20	★36	22			0.19	410	2,500
	12	55	49.07	10	11	22	★40	22			0.22	470	2,700
	13	59	53.07	12	13	20	37	22			0.23	490	2,600
	14	63	57.07	12	13	25	42	22			0.28	520	2,800
	15	67	61.08	12	13	28	46	22			0.34	510	2,700
	16	71	65.10	13	14	32	50	22			0.40	540	2,800
	17	76	69.12	13	14	32	54	22			0.46	640	2,900
	18	80	73.14	13	14	35	57	22			0.51	650	2,900
	19	84	77.16	14	15	40	62	22			0.59	690	2,900
	20	88	81.18	14	15	45	67	25			0.76	830	3,300
	21	92	85.21	14	15	48	71	25			0.85	940	3,400
	22	96	89.24	14	15	51	75	25			0.95	1,020	3,500
	23	100	93.27	14	15	51	77	25			1.00	1,060	3,600
	24	104	97.30	14	15	42	63	25			0.84	980	3,500
	25	108	101.33	14	15	42	63	25			0.88	1,020	3,500
	26	112	105.36	14	15	42	63	25			0.92	1,100	3,600
	27	116	109.40	14	15	42	63	25			0.96	1,180	3,700
	28	120	113.43	14	15	42	63	25			1.00	1,140	3,600
	29	124	117.46	14	15	42	63	25			1.00	1,340	3,800
	30	128	121.50	14	15	42	63	25			1.10	1,260	3,800
	31	133	125.53	14	15	45	68	28			1.20	1,540	4,000
	32	137	129.57	14	15	45	68	28			1.30	1,460	4,300
	33	141	133.61	14	15	45	68	28			1.30	1,700	4,600
	34	145	137.64	14	15	45	68	28			1.30	1,750	4,600
	35	149	141.68	14	15	45	68	28			1.40	1,750	4,600
	36	153	145.72	16	17	45	68	28			1.50	1,790	4,600
	37	157	149.75	16	17	45	68	28			1.55	2,280	5,500
	38	161	153.79	16	17	45	68	28			1.60	1,990	5,200
	39	165	157.83	16	17	45	68	28			1.65	2,460	6,100
40	169	161.87	16	17	45	68	28	1.70	2,070	5,300			