

セミFシリーズ
& フットリンク
チロ
エ
ー
ン
ラ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
ン
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
80
ブ
オ
イ
ル
レ
ス
ユ
ス
ア
ク
セ
サ
リ
ー
ン
動
機
・
コ
ン
ベ
ヤ
チ
エ
ン
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
カ
チ
ブ
レ
ン
グ
ン
樹
脂
レ
ー
ル
(
搬
送
機
構
用
炭
素
鋼
)
増
速
キ
ャ
リ
ア
・
ラ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
カ
ラ
ー
・
ビ
ニ
オ
ン
ラ
ッ
ク
・
マ
イ
タ
ギ
ヤ

NK80B



●ご注文表記例

NK80B 20

TYPE 歯数

スプロケットNo.



削出仕様



溶接仕様



マシスキー

- チェーンNo.80
- チェーンピッチ(P)25.4 mm
- ローラリンク内幅(W)15.88mm
- ローラ外径(Dr)15.88mm
- 歯幅(T)14.6 mm

KANAマシスキーを併せて
ご利用ください。 P436-437参照

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大							
NK 80B	8	77	66.37	14	15	22	★49	40	削出仕様	h m 歯先高周波焼入 機械構造用炭素鋼	0.70	1,360	5,000
	9	85	74.27	14	15	35	★58	40			0.87	1,300	4,100
	10	93	82.19	15	16	32	52	40			1.02	1,220	3,700
	11	102	90.16	15	16	38	60	40			1.25	1,510	4,400
	12	110	98.14	15	16	45	67	40			1.60	1,540	4,400
	13	118	106.14	16	17	51	77	40			1.90	1,660	4,200
	14	127	114.15	16	17	51	77	40			2.15	1,800	4,600
	15	135	122.17	20	21	63	93	40			2.30	2,200	5,000
	16	143	130.20	20	21	63	93	40			2.50	2,370	5,200
	17	151	138.23	20	21	63	93	40			2.95	2,880	6,100
	18	159	146.27	20	21	63	93	40			3.15	3,050	6,200
	19	167	154.32	20	21	63	93	40			3.40	3,290	6,500
	20	176	162.37	20	21	63	93	40			3.60	3,270	6,100
	21	184	170.42	20	21	63	93	40			3.85	3,450	6,300
	22	192	178.48	26	27	75	107	45			5.00	4,990	10,300
	23	200	186.54	26	27	75	107	45			5.23	5,480	10,800
	24	208	194.60	26	27	75	107	45			5.50	5,560	10,900
	25	216	202.66	26	27	75	107	45			5.80	5,800	11,100
	26	224	210.72	26	27	75	107	45			6.10	6,450	11,700
	27	233	218.79	26	27	75	107	45			6.40	6,490	11,800
	28	241	226.86	26	27	75	107	45			6.75	6,980	12,300
	29	249	234.93	26	27	75	107	45			7.10	7,710	13,700
	30	257	243.00	26	27	75	107	45			7.40	7,590	13,600
	31	265	251.07	26	27	75	107	45			7.80	8,520	14,900
	32	273	259.14	26	27	75	107	45			8.15	8,680	15,000
	33	281	267.21	26	27	75	107	45			8.50	9,330	15,700
	34	289	275.29	26	27	75	107	45			8.90	9,370	15,700
	35	297	283.36	26	27	75	107	45			9.30	9,820	16,200