

エアインパクトレンチ

インパクトソケットは4-269~ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

空圧工具

トネ Air Impact Wrench **エアインパクトレンチ** 修理可能 RoHS

特長 ● サイドグリップ付で安定性抜群です。
 ● スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。
 ● ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適です。
 ● アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。

用途 ● 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。
 仕様 ● 使用空気圧力:0.62MPa
 製造国 ● 日本



発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	能力ボルト径(mm)	ソケット差込角(mm)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	ハンマータイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
402-2769	AIS8330L	¥130,743	¥176,000	33	25.4	2100	4500	1.51	Rc1/2(PT1/2)	上方	468	ツインハンマー	1	7.0	16(73)
781-0326	AIS8500L	¥185,714	¥250,000	50	25.4	3390	4300	1.8	Rc1/2(PT1/2)	上方	615	ピンレスハンマー	1	16.2	8(200)

ショートアンビルタイプ 特長 ● ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	能力ボルト径(mm)	ソケット差込角(mm)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	ハンマータイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
781-0318	AIS8330S	¥130,743	¥176,000	33	25.4	2100	4500	1.51	Rc1/2(PT1/2)	上方	328	ツインハンマー	1	6	21(132)

商品の問い合わせ: 0721-56-1850 <https://www.tonetool.co.jp/>

VESSEL Air Impact Wrench Light Weight F Series **エアインパクトレンチ“軽量Fハンマー”** 修理可能

特長 ● 1回転1打撃のため強力な締め付けができます。
 ● 小型、軽量で耐久性に優れています。
 用途 ● 高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
 仕様 ● 使用空気圧力:0.6MPa
 製造国 ● 日本



品番	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	ハンマータイプ
GT-2500LF	4400	0.7	Rc3/8	側方	478	シングルハンマー
GT-3800LX	4100	0.7	Rc1/2	後方	520	シングルハンマー
GT-S55R	2800	1.2	Rc1/2	側方	610	シングルハンマー

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	能力ボルト径(mm)	ソケット差込角(mm)	最大締付トルク(N・m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
297-7222	GT-2500LF	¥107,250	¥122,500	25	19.0	961	1	7.3	8(80)
323-8938	GT-3800LX	¥113,750	¥130,000	39	25.4	1607	1	9.8	10(112)
371-4012	GT-S55R	¥161,000	¥183,900	52	25.4	2450	1	17.0	2(100)

商品の問い合わせ: 06-6976-7771 <https://www.vessel.co.jp/>

空研 Air Impact Wrench **エアインパクトレンチ** 修理可能

特長 ● 小型・軽量です。
 ● 打撃力が安定しています。
 ● 防振効果があるD型ハンドルです。
 用途 ● 大型自動車のタイヤ脱着作業。
 ● 建設機械・ブルドーザーの分解整備および組立作業。
 ● 大型自動車のUボルト脱着作業。
 仕様 ● 使用空気圧力:0.6MPa
 製造国 ● 日本



品番	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	ハンマータイプ
KW-385G	4000	0.73	Rc1/2	側方	365	ピンレスハンマー
KW-385GL	4000	0.73	Rc1/2	側方	525	ピンレスハンマー
KW-420G	3000	0.82	Rc1/2	側方	381	ピンレスハンマー
KW-420GL	3000	0.82	Rc1/2	側方	577	ピンレスハンマー

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	能力ボルト径(mm)	ソケット差込角(mm)	最大締付トルク(N・m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
852-3096	KW-385G	¥125,250	¥167,000	38	25.4	1600	1	9.4	7(700)
852-3097	KW-385GL	¥129,750	¥173,000	38	25.4	1600	1	10.1	7(175)
852-3098	KW-420G	¥145,500	¥194,000	42	25.4	2350	1	13.1	8(200)
852-3099	KW-420GL	¥150,750	¥201,000	42	25.4	2350	1	14.1	3(300)

商品の問い合わせ: 072-952-0756 <http://www.kuken.co.jp/>

空研 Air Impact Wrench **エアインパクトレンチ** 修理可能

特長 ● 高い締め付け能力が得られます。
 ● 耐久性に優れています。
 ● N型クラッチ採用により、打撃が安定します。
 用途 ● 自動車関係など一般産業用に。
 ● 大型トラックやバスのタイヤ脱着作業に。
 ● 建設機械・ブルドーザーの分解組立作業に。
 仕様 ● 使用空気圧力:0.6MPa
 製造国 ● 日本



発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	能力ボルト径(mm)	ソケット差込角(mm)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	ハンマータイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
295-4427	KW-3800P	¥161,700	¥215,600	38	25.4	1800	3700	0.60	Rc3/8	後方	255	N型クラッチ	1	7.4	11(55)
195-1148	KW-3800PROXG	¥163,500	¥218,000	38	25.4	1800	4500	0.63	Rc3/8	側方	335	N型クラッチ	1	7.0	8(400)
818-7239	KW3800PROXGL	¥168,750	¥225,000	38	25.4	1800	4500	0.63	Rc3/8	側方	506	N型クラッチ	1	7.9	53(82)
295-4443	KW-4500G	¥186,150	¥248,200	45	25.4	2750	3700	0.73	Rc1/2	側方	372	N型クラッチ	1	10.5	19(53)
295-4451	KW-4500GL	¥192,300	¥256,400	45	25.4	2750	3700	0.73	Rc1/2	側方	538	N型クラッチ	1	11.4	22(110)
440-0615	KW-5000G	¥256,500	¥342,000	50	38.0	3500	3000	0.82	Rc1/2	側方	440	N型クラッチ	1	16.0	3(150)

商品の問い合わせ: 072-952-0756 <http://www.kuken.co.jp/>

締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。