


▶▶ **エアソー替刃**は5-941～ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

トラスコ **エアソー** 修理可能

同商品群 在庫数 4 アイテム



201mm

TAS-10

TAB-18-10P (替刃)

特長 ●レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。
●ヤスリの使用も可能です。 ●低振動・ゴムグリップ付きです。
用途 ●鋼板・アルミ板の切断に。 ●機械加工部品のヤスリがけに。
仕様 ●使用空気圧力:0.62MPa
付属品 ●ソーブレード (24山×1,32山×1)
製造国 ●台湾

トラスコ中山株式会社 [830900]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	切断能力 (mm)	ストローク長 (mm)	ストローク数 (回/分)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
161-1116	TAS-10	¥29,250	¥39,000	鉄板1.0	10	5000	0.3	NPT1/4	後方	201	10	1.06	30(231)

替刃 1枚あたり目安単価 ¥321

発注単位1パック


発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	山数	全長 (mm)	厚さ (mm)	有効刃長 (mm)	切断能力 (mm)				パック入数 (枚)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
								鉄/ステンレス	非鉄金属鋼材	樹脂・ゴム管	硬質ゴム					硬質プラスチック
855-5908	TAB-18-10P	¥3,214	¥3,750	18	90	0.64	85	5以上	4以上	2~5	2以上	4以上	10	1	48.2	136(155)
855-5909	TAB-24-10P	¥3,214	¥3,750	24	90	0.64	85	2~5	1.5~4	2以下	2以上	4以上	10	1	48.2	133(161)
855-5910	TAB-32-10P	¥3,214	¥3,750	32	90	0.64	85	2以下	2以下	不可	2以上	4以上	10	1	48.2	254(146)

トラスコ中山株式会社 [514140]

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

シナノ **エアソー** 修理可能

同商品群 在庫数 6 アイテム



215mm

SI-4710

特長 ●ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。
●ヤスリの使用も可能です。
用途 ●金属パネルや樹脂の切断。
仕様 ●使用空気圧力:0.6MPa
●適合替刃:32山ブレード (506-100)
付属品 ●32山ブレード、丸型ヤスリ
製造国 ●日本

信濃機械株式会社 [470950]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	切断能力 (mm)	ストローク長 (mm)	ストローク数 (回/分)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
351-7799	SI-4710	¥29,857	¥38,000	鉄板1.6	10	9500	0.17	1/4NPT	前方	215	1	0.75	49(61)

替刃


発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	刃形状	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
390-1653	506-100	¥6,000	¥6,000	32山 鉄板用	10	1	60	105(77)

☎商品のお問い合わせ:03-3931-3171 <https://www.si-mark.co.jp>

空研 **エアソー** 修理可能

同商品群 在庫数 4 アイテム



228mm

KS-35

特長 ●レギュレーター内蔵の強力・低振動タイプです。 ●無段階ストローク長調整機構付です (5mm、10mm切替)。 ●自動車のフレームやピラーの切り継ぎにも使えるハイパワー仕様です。
●ヤスリを取付可能です。 ●消音排気ホースにより、粉じんの飛散を防止します。
用途 ●自動車整備・板金の切断作業。 ●アルミ・プラスチック・木材などあらゆる切断作業。
●穴あけ後のバリ取りや面取りなどのヤスリがけ作業。
仕様 ●使用空気圧力:0.6MPa
付属品 ●カップリングプラグ20PM ●六角棒スパナ3mm ●ソーブレード32山
製造国 ●日本

株式会社 空研 [365522]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	切断能力 (mm)	ストローク長 (mm)		ストローク数 (回/分)		空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
					ロング時	ショート時	ロング時	ショート時							
440-0607	KS-35	¥48,000	¥64,000	鉄板3.2	10	5	5300	6000	0.19	Rc1/4	後方	228	1	1.1	26(54)

替刃


発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	刃形状	適合機種	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-3604	Z32132321	¥9,000	¥9,000	32山	KS-35	10	1	45	48(88)

☎商品のお問い合わせ:072-952-0756 <http://www.kuken.co.jp/>

空研 **エアソー** 修理可能

同商品群 在庫数 4 アイテム



198mm

KS-22

特長 ●取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 ●この刃の交換で種々の作業可能です。
●ヤスリ取付可能です。 ●消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
用途 ●自動車整備・板金の種々の切断作業。 ●アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。
●穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業。
仕様 ●使用空気圧力:0.6MPa
材質 ●アルミニウム
付属品 ●1/4インチレギュレーター ●カップリングプラグ 20PM ●六角棒スパナ 3mm ●KS-22 ノコ刃 32山
製造国 ●日本

株式会社 空研 [365522]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	切断能力 (mm)	ストローク長 (mm)	ストローク数 (回/分)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
556-7564	KS-22	¥36,000	¥48,000	鉄板1.0	9	9000	0.20	Rc1/4	後方	198	1	0.75	3(150)

替刃

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	刃形状	適合機種	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-3603	Z321321	¥9,000	¥9,000	32山	KS-22	10	1	45	23(136)

☎商品のお問い合わせ:072-952-0756 <http://www.kuken.co.jp/>