

水切・防水・パッキン付

e@ssist 対象品

ページュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B

クリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK(例:RXGB 3030-12K)をつけてご注文ください。

- 本体のコーナー部に「全溶接構造」を採用した、高い強度のキャビネットです。
- ドア裏面に配線用ダクトレールを1本設置してあります。(フカサ160以上に適用)

新発売



片扉

●仕様

| | |
|------|------------------------------------|
| 取付基板 | 木製基板 15mm/方眼目盛付 |
| 板厚 | ドア 1.6mm、ボデー 1.6mm |
| ハンドル | KH-100 (キー付防水平面ハンドル キー No.K200) |

フカサ 120mm (ドア下有効フカサ (D) 90mm ハンドル下有効フカサ (E) 60mm)

| キャビネット寸法 (mm) | | | ドア形式 | 品番 (ページュ) | | | 標準価格 (円) | 基板寸法 (mm) | | 重量 (kg) |
|---------------|--------|---------|------|-----------|------|--------------|----------|-----------|-----|---------|
| タテ (A) | ヨコ (B) | フカサ (C) | | 納期区分 | | 木製基板 (木板ベース) | | タテ | ヨコ | |
| | | | | ページュ | クリーム | | | | | |
| 300 | 300 | 120 | 片扉 | ○ | ○ | RXGB 3030-12 | 13,100 | 220 | 220 | 5.7 |
| 400 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 4030-12 | 13,700 | 320 | 〃 | 7.0 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ⑤ | RXGB 5030-12 | 15,500 | 420 | 〃 | 8.4 |
| 300 | 400 | 120 | 片扉 | ○ | ○ | RXGB 3040-12 | 13,700 | 220 | 320 | 7.0 |
| 400 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 4040-12 | 17,400 | 320 | 〃 | 8.7 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 5040-12 | 19,500 | 420 | 〃 | 10.5 |
| 600 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | ○ | RXGB 6040-12 | 21,400 | 520 | 〃 | 12.2 |
| 400 | 500 | 120 | 片扉 | ○ | ⑤ | RXGB 4050-12 | 21,400 | 320 | 420 | 10.4 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | ⑤ | RXGB 5050-12 | 25,400 | 420 | 〃 | 12.5 |
| 600 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | ⑤ | RXGB 6050-12 | 29,200 | 520 | 〃 | 14.6 |
| 700 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | ⑤ | RXGB 7050-12 | 32,200 | 620 | 〃 | 16.6 |
| 400 | 600 | 120 | 片扉 | ⑤ | ⑤ | RXGB 4060-12 | 25,400 | 320 | 520 | 12.1 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | ⑤ | RXGB 5060-12 | 29,200 | 420 | 〃 | 14.6 |
| 600 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | ⑤ | RXGB 6060-12 | 33,900 | 520 | 〃 | 17.0 |
| 700 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | ⑤ | RXGB 7060-12 | 36,000 | 620 | 〃 | 19.4 |
| 800 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | ⑤ | RXGB 8060-12 | 38,800 | 720 | 〃 | 21.8 |

フカサ 160mm (ドア下有効フカサ (D) 130mm ハンドル下有効フカサ (E) 100mm)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|---|---|--------------|--------|-----|-----|------|
| 400 | 300 | 160 | 片扉 | ○ | ○ | RXGB 4030-16 | 15,500 | 320 | 220 | 7.9 |
| 300 | 400 | 160 | 片扉 | ○ | ○ | RXGB 3040-16 | 15,500 | 220 | 320 | 7.8 |
| 400 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 4040-16 | 19,500 | 320 | 〃 | 9.7 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 5040-16 | 22,400 | 420 | 〃 | 11.6 |
| 600 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 6040-16 | 27,300 | 520 | 〃 | 13.5 |
| 700 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | ⑤ | RXGB 7040-16 | 31,100 | 620 | 〃 | 15.4 |
| 300 | 500 | 160 | 片扉 | ○ | ⑤ | RXGB 3050-16 | 20,500 | 220 | 420 | 9.3 |
| 400 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 4050-16 | 22,400 | 320 | 〃 | 11.5 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 5050-16 | 27,300 | 420 | 〃 | 13.7 |
| 600 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 6050-16 | 30,300 | 520 | 〃 | 15.9 |
| 700 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 7050-16 | 35,100 | 620 | 〃 | 18.1 |
| 800 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ⑤ | RXGB 8050-16 | 38,800 | 720 | 〃 | 20.4 |
| 400 | 600 | 160 | 片扉 | ○ | ⑤ | RXGB 4060-16 | 29,200 | 320 | 520 | 13.3 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ⑤ | RXGB 5060-16 | 30,300 | 420 | 〃 | 15.8 |
| 600 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ⑤ | RXGB 6060-16 | 37,000 | 520 | 〃 | 18.6 |
| 700 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ⑤ | RXGB 7060-16 | 38,800 | 620 | 〃 | 21.0 |
| 800 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ⑤ | RXGB 8060-16 | 42,800 | 720 | 〃 | 23.5 |

フカサ 200mm (ドア下有効フカサ (D) 170mm ハンドル下有効フカサ (E) 140mm)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|---|---|--------------|--------|-----|-----|------|
| 400 | 400 | 200 | 片扉 | ○ | ○ | RXGB 4040-20 | 24,400 | 320 | 320 | 10.5 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 5040-20 | 27,300 | 420 | 〃 | 12.4 |
| 600 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 6040-20 | 30,300 | 520 | 〃 | 14.4 |
| 700 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ⑤ | RXGB 7040-20 | 36,000 | 620 | 〃 | 16.4 |
| 800 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | ⑤ | RXGB 8040-20 | 40,000 | 720 | 〃 | 18.4 |
| 400 | 500 | 200 | 片扉 | ○ | ⑤ | RXGB 4050-20 | 27,300 | 320 | 420 | 12.4 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 5050-20 | 30,300 | 420 | 〃 | 14.7 |
| 600 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 6050-20 | 33,100 | 520 | 〃 | 16.9 |
| 700 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 7050-20 | 37,000 | 620 | 〃 | 19.3 |
| 800 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 8050-20 | 40,900 | 720 | 〃 | 21.6 |
| 400 | 600 | 200 | 片扉 | ○ | ⑤ | RXGB 4060-20 | 29,200 | 320 | 520 | 14.3 |
| 500 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ⑤ | RXGB 5060-20 | 33,100 | 420 | 〃 | 16.9 |
| 600 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 6060-20 | 38,800 | 520 | 〃 | 19.6 |
| 700 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 7060-20 | 40,900 | 620 | 〃 | 22.3 |
| 800 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | RXGB 8060-20 | 46,800 | 720 | 〃 | 24.9 |