

# 連結用架台 RPO77

## 組み付け連結構造



- 架台と架台の中間に橋渡し金具を組み付けるDET専用の連結用架台です。
- M8高さ調整ボルトにより、高さ調整用のスペーサーを楽に挿入できます。
- アングル(OAフロア支え)の装着が可能です。アングル品番:RPO77-A2□□
- 高さ調節のアジャスターが装着可能です。アジャスター品番:RPO77-AJ(E)



### 仕様

材質: 鋼板  
 板厚: 3.2mm (アンカー固定部: 9mm、アジャスター: 6mm)  
 塗装色: N-1 (3分ツヤ)  
 付属品: ラック取付ボルト (M16×40) 高さ調整ボルト (M8×50)  
 連結用ボルト (M8×30 ※単架・終端架に付属)

### ■ 単架/適応タイプ DET

単位: mm

納期区分	品番	適応ラック寸法	重量 (kg)	標準価格 (円)				
				H=200	H=300	H=400	H=500	H=600
⑤	RPO77-931-□□	W600 D1000	24	26,500	42,000	52,500	63,500	74,500
⑤	RPO77-932-□□	〃 D1100	25	29,500	44,000	53,500	64,500	75,500
⑤	RPO77-933-□□	〃 D1200	26	32,500	47,000	56,500	67,500	78,500
⑤	RPO77-941-□□	W700 D1000	25	26,500	42,000	52,500	63,500	74,500
⑤	RPO77-942-□□	〃 D1100	26	29,500	44,000	53,500	64,500	75,500
⑤	RPO77-943-□□	〃 D1200	27	32,500	47,000	56,500	67,500	78,500

※表組の□□に高さ(H)記号をいれてください。  
 H=200...20, H=300...30, H=400...40, H=500...50, H=600...60  
 (例: H=200mmの場合 RPO77-931-20)  
 ※表組の掲載重量はH=200の場合です。H=100mm毎に3kg加算してください。

### ■ 終端架/適応タイプ DET

単位: mm

納期区分	品番	適応ラック寸法	重量 (kg)	標準価格 (円)				
				H=200	H=300	H=400	H=500	H=600
⑤	RPO77-931-□□E	W600 D1000	24	33,000	48,500	59,000	70,000	81,000
⑤	RPO77-932-□□E	〃 D1100	25	36,500	51,000	60,500	71,500	82,500
⑤	RPO77-933-□□E	〃 D1200	27	40,000	54,500	64,000	75,000	86,000
⑤	RPO77-941-□□E	W700 D1000	25	33,000	48,500	59,000	70,000	81,000
⑤	RPO77-942-□□E	〃 D1100	26	36,500	51,000	60,500	71,500	82,500
⑤	RPO77-943-□□E	〃 D1200	27	40,000	54,500	64,000	75,000	86,000

※表組の□□に高さ(H)記号をいれてください。  
 H=200...20, H=300...30, H=400...40, H=500...50, H=600...60  
 (例: H=200mmの場合 RPO77-931-20E)  
 ※表組の掲載重量はH=200の場合です。H=100mm毎に3kg加算してください。

### ■ 中間架/適応タイプ DET

単位: mm

納期区分	品番	適応ラック寸法	重量 (kg)	標準価格 (円)				
				H=200	H=300	H=400	H=500	H=600
⑤	RPO77-931-□□D	W600 D1000	32	39,500	55,000	65,500	76,500	87,500
⑤	RPO77-932-□□D	〃 D1100	33	43,500	58,000	67,500	78,500	89,500
⑤	RPO77-933-□□D	〃 D1200	35	47,500	62,000	71,500	82,500	93,500
⑤	RPO77-941-□□D	W700 D1000	33	39,500	55,000	65,500	76,500	87,500
⑤	RPO77-942-□□D	〃 D1100	34	43,500	58,000	67,500	78,500	89,500
⑤	RPO77-943-□□D	〃 D1200	36	47,500	62,000	71,500	82,500	93,500

※表組の□□に高さ(H)記号をいれてください。  
 H=200...20, H=300...30, H=400...40, H=500...50, H=600...60  
 (例: H=200mmの場合 RPO77-931-20D)  
 ※表組の掲載重量はH=200の場合です。H=100mm毎に3kg加算してください。

### ■ 連結架台用オプションパーツ



納期区分	品名	品番	適応ラック寸法	セット内容	1セット
					標準価格 (円)
⑤	橋渡し金具	RPO77-93S	W600	2個1セット	10,000
		RPO77-94S	W700	〃	10,000
⑤	アングル	RPO77-A2W6	W600	2本1セット(ヨコ用)	5,250
		RPO77-A2W7	W700	〃	5,650
		RPO77-A2D1	D1000	2本1セット(オクユキ用)	7,000
⑤	アジャスター	RPO77-A2D2	D1100	〃	7,600
		RPO77-A2D3	D1200	〃	8,200
		RPO77-AJ	全て	2個1セット(単独用)	18,000
		RPO77-AJE	〃	2個1セット(連結用)	18,000