


ノーヒューズブレーカ NB-E

■ 経済形 400AF・600AF・800AF

■ 納期区分 NB803E-MWは◎、その他は全て○です。
*警報・補助スイッチのオプションは受注対応です。

フレーム (AF)		400AF		600AF		800AF	
シリーズ名		NB-E		NB-E		NB-E	
外観							
取付ピッチ (mm)		114		114		70	
極数・素子数		2P2E		3P3E		3P3E	
定格絶縁電圧		AC690V		AC690V		AC690V	
定格電流	品番	250A	NB 402E-250MW	NB 403E-250MW	—	—	—
		300A	NB 402E-300MW	NB 403E-300MW	—	—	—
		350A	NB 402E-350MW	NB 403E-350MW	—	—	—
		400A	NB 402E-400MW	NB 403E-400MW	—	—	—
		500A	—	—	NB 603E-500MW	NB 803E-MW (400・450・500・600・ 700・800A 可調整)	
		600A	—	—	NB 603E-600MW		
		700A	—	—	—		
		800A	—	—	—		
標準価格 (円)		66,600 円		74,200 円		191,000 円	
1 梱入数		1		1		1	
外形寸法 (mm)		a	140	140	140	210	
		b	257	257	257	275	
		c	103	103	103	103	
		d	134	155	155	155	
定格限界短絡遮断容量	AC200V	50kA	50kA	50kA	50kA		
	AC230V	50kA	50kA	50kA	50kA		
	AC380V	40kA	40kA	40kA	40kA		
	AC400V	36kA	36kA	36kA	36kA		
	AC415V	36kA	36kA	36kA	36kA		
	AC440V	25kA	36kA	36kA	36kA		
	AC500V	15kA	18kA	18kA	18kA		
引外し方式		熱動電磁式		熱動電磁式		電子式	
標準接続方式		バー端子 (M12)		バー端子 (M12)		バー端子 (M12)	
最大接続可能電線 (mm ²)		325 × 2		325 × 2		325 × 2	
逆接続		○		○		○	
付属品		取付ネジ(鉄板用) 4本		取付ネジ(鉄板用) 4本		取付ネジ(鉄板用) 4本	
		絶縁バリア 2枚	絶縁バリア 4枚	絶縁バリア 4枚	絶縁バリア 2枚	補助取手 1本	
		—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	
取付可能付属装置	警報スイッチ	AL	○	○	○		
	補助スイッチ	AX	○	○	○		
	警報補助スイッチ	XL	○	○	○		
	裏面形	B	○ (受注)	○ (受注)	—		
	埋込形	P	○ (受注)	○ (受注)	—		
	ハンドルロック	HL	別売	別売 (受注)	別売 (受注)		
	大型端子カバー	OT	別売 P.1075	別売	別売 (受注)		
絶縁バリア	Z	付属	付属	付属			
重量 (kg)		4.7		5.5		6.0	
電気用品安全法		—		—		—	
適合 JIS 規格		C8201-2-1 Annex1, 2		C8201-2-1 Annex1, 2		C8201-2-1 Annex1, 2	
寸法図・特性記載ページ		P1089・P1097		P1089・P1097		P1089・P1097	

注 1. 2極用は3極形の中相抜き形となります。

(商品コード 14)

*品番、価格は 1 コの場合です。