


# 漏電ブレーカ JIS互換性形 ZSG・AB

## ■ 主幹スイッチ用JIS互換性形

■ 納期区分 全て◎です。

フレーム (AF)		30AF		30AF		30AF		30AF		
シリーズ名		ZSG(2P)		AB(2P)		ZSG(3P)		AB(3P)		
外観										
取付ピッチ (mm)		34 60		34 60		56 70		56 70		
相線式		1φ2W		1φ2W 1φ3W		1φ3W		1φ3W		
極数・素子数		2P1E		2P2E		3P2E		3P2E		
定格使用電圧		AC100V		AC100-100/200-200V		AC100/200V		AC100/200V		
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		
定格感度電流		15mA 30mA		15mA 30mA		30mA		30mA		
定格電流	品番	15A	—	—	AB 2P15-15G	AB 2P15-30G	—	—	—	
	20A	—	—	—	AB 2P20-15G	AB 2P20-30G	ZSG 3P20TL-30	AB 3P20TLA-30GW	—	
	30A	ZSG 2P1E30-15	ZSG 2P1E30-30	—	AB 2P30-15G	AB 2P30-30G	ZSG 3P30TL-30	AB 3P30TLA-30GW	—	
標準価格 (円)		4,770円		4,860円		9,000円		9,000円		
1梱入数		12		12		12		12		
外形寸法 (mm)		a	68		68		90		90	
		b	70		70		80		80	
		c	40		40		40		40	
		d	56.5		56.5		56.5		56.5	
定格限界短絡遮断容量	AC100V	2.5kA		1.5kA		—		—		
	AC100/200V	—		1.5kA		2.5kA		1.5kA		
	AC200V	—		1.0kA		—		—		
引外し方式		熱動電磁式		熱動式		熱動電磁式		熱動式		
標準接続方式		ソルダレス端子 (M5)		ソルダレス端子 (M5)		ソルダレス端子 (M5)		ソルダレス端子 (M5)		
最大接続可能電線 (mm <sup>2</sup> )		8		8		8		8		
逆接続		○		○		○		○		
付属品		端子カバー 2個		端子カバー 2個		端子カバー 2個		端子カバー 2個		
		取付ネジ(鉄板・木板兼用) 2本		取付ネジ(鉄板・木板兼用) 2本		取付ネジ(鉄板・木板兼用) 2本		取付ネジ(鉄板・木板兼用) 2本		
		—		—		ナベネジ 2本		ナベネジ 2本		
取付可能付属装置	警報スイッチ	AL	—		—		—		—	
	補助スイッチ	AX	—		—		—		—	
	警報補助スイッチ	XL	—		—		—		—	
	裏面形	B	—		—		—		—	
	埋込形	P	—		—		—		—	
	ハンドルロック	HL	別売 P.1075		別売 P.1075		別売 P.1075		別売 P.1075	
	端子カバー	T	付属		付属		付属		付属	
重量 (kg)		0.16		0.16		0.22		0.22		
電気用品安全法		適合		適合		適合		適合		
適合JIS規格		C8222 Annex2		C8222 Annex2		C8222 Annex2		C8222 Annex2		
寸法図・特性記載ページ		P1093・P1098		P1093・P1098		P1093・P1099		P1093・P1099		

注1. 機器用電線など芯線の細いより線を使用する場合は、棒状あるいは板状圧着端子をご利用ください。(商品コード11)

2. より線をはんだ固めてソルダレス端子に接続すると、ねじがゆるんで過熱の原因となりますので、絶対にさけてください。

3. ソルダレス端子は、接続可能電線は1本としています。2本以上の電線を接続しないでください。

4. 過電圧検出リード線は、ブレーカ負荷側の中性線に確実に接続してください。

※品番、価格は1コの場合です。